

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
ProduitName and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième pageRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur
Model / Type Ref.
Ref. De typeAdditional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à laAs shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce CertificatThis CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme National de Certification

Readymade Self-limiting heating cable

Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK 6430 Nordborg
DenmarkDanfoss A/S
Nordborgvej 81
DK 6430 Nordborg
DenmarkDanfoss Poland Sp. z o.o
Ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Poland☐ Additional information on page 2

10W/m (at 10°C) 230V~ Cl. I



DEVIpipeline™ 10 V3

IP67. The appliances can be delivered in lengths from 2m to maximum 25m.

☐ Additional information on page 2

IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD1:2013, IEC 60335-1:2010/AMD2:2016

442103

Philip Pedersen vei 11,
NO-1366 Lysaker, Norway

Date: 13-07-2021

Signature: Juan Z. Saussey
Certification Department

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
ProduitName and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième pageRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.
Ref. De type

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page

A sample of the product was tested and found to be in conformity with

Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body

Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme National de Certification

Readymade Self-limiting heating cable

Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK 6430 Nordborg
DenmarkDanfoss A/S
Nordborgvej 81
DK 6430 Nordborg
DenmarkDanfoss Poland Sp. z o.o
Ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Poland☐ Additional information on page 2

10W/m (at 10°C) 230V~ Cl. I



ECpipeheat 10 V3

IP67. The appliances can be delivered in lengths from 2m to maximum 25m.

☐ Additional information on page 2

IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD1:2013, IEC 60335-1:2010/AMD2:2016

442103

Philip Pedersen vei 11,
NO-1366 Lysaker, Norway

Date: 13-07-2021

Signature: Juan Z. Saussey
Certification Department