

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107316050

发证日期: 2021 年 11 月 02 日

有效期至: 2026 年 02 月 22 日

委托人名称 丹佛斯(上海)投资有限公司
及注册地址 中国(上海)自由贸易试验区德堡路376号1幢二层205部位

制造商名称 丹佛斯(上海)投资有限公司
及注册地址 中国(上海)自由贸易试验区德堡路376号1幢二层205部位

生产企业名称 AuCom Electronics Limited
及生产地址 123 Wrights Road, Christchurch 8440, New Zealand

产品名称和系列、规格、型号 Soft Starter
MCD6-0590C, MCD6-0667C, MCD6-0839C, MCD6-0979C, MCD6-1134C; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.6-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107316050

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

MCD6-0590C, MCD6-0667C, MCD6-0839C, MCD6-0979C, MCD6-1134C

Uimp:4kV;

Ui: 690VAC;

Ue: AC200V-AC525V (T5), AC380V-AC690V (T7);

Ith: 735A, 830A, 1025A, 1170A, 1220A;

控制电动机的功率(Pe): 450kW(MCD6-0654B), 500kW(MCD6-0736B),

600kW(MCD6-0950B), 700kW(MCD6-1154B, MCD6-1250B);

选择性类别: AC-53a;

极数: 3P;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC21107316050

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:



中国质量认证中心