

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Обладнання, що працює під тиском, або агрегат (виріб, тип, партія або серійний номер):
**Клапани, вентилі для холодильних систем торговельних марок Danfoss, та Saginomiya моделей:
(ідентифікація згідно додатків до декларації)**

(повна назва продукції та код УКТ ЗЕД)

2. Найменування та адреса виробника або уповноваженого представника (в разі потреби):
**ТОВ з П "Данфосс ТОВ" Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки 15/15/6 (уповноважений
представник виробника Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark, Данія)**

(повне найменування виробника або його уповноваженого представника місцезнаходження, адреса)

3. Ця декларація видана під виключну відповідальність виробника:
Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark, Данія
Потужності виробництва згідно додатку до декларації

(повне найменування виробника, адреса)

4. Об'єкт декларації (ідентифікація обладнання, що працює під тиском, або агрегата, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати зображення для ідентифікації обладнання):

**Клапани, вентилі для холодильних систем торговельних марок Danfoss, та Saginomiya моделей:
(ідентифікація згідно додатків до декларації)**
коди УКТ ЗЕД – 8481 7307 7411

(опис обладнання що працює під тиском)

модуль В+D.

(проведена процедура оцінки відповідності)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам Технічного регламенту:
**ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ обладнання, що працює під тиском (затверженому Постановою
Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 р. № 27)**

6. Посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані, або технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність:
ДСТУ EN 12266-1:2015; ДСТУ EN 12284:2015;

7. Найменування, адреса та ідентифікаційний номер призначеного органу, який провів оцінку відповідності, номер виданого сертифіката, посилання на сертифікат експертизи типу-типу виробництва, сертифікат експертизи типу-типу проекту, сертифікат перевірки проекту або сертифікат відповідності (у разі потреби):

**Зареєстрований в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «СВРО-ТИСК» м. Харків,
вул.Пушкінська, 32, корп.3 т.(057)706-46-30, (реєстраційний номер призначення № UA.TR.089
атестат акредитації №10146 від 26.10.2020 р.) Видані сертифікати:
№UA.TR.089.1015.02-22, UA.TR.089.0330.05-23**

8. Додаткова інформація:

Підписано від імені та за дорученням

ТОВ з П "Данфосс ТОВ"

МП



А.В. Берестян

(ініціали та прізвище)

м. Київ 10.01.2023р.

(дата видання)

Додаток 1 до декларації

Багатофункціональні вентиля та модулі до них торгівельної марки Danfoss, моделей:
ICF*** - Dn 15-80 , Pn 52-65, код 8481;

Електромагнітні (соленоїдні) клапани/вентилі, електромагнітні (соленоїдні) чотирьохходові клапани торговельних марок Danfoss, Saginomiya, моделей:

EV*** - Dn 3-100, Pn 10-140, код 8481;
EVRP*** - Dn 10, Pn 42, код 8481;
CSV*** - Dn 6-35, Pn 35, код 8481;
STF*** - Dn 6-60, Pn 45-49, код 8481;
VDH*** - Dn 6-25, Pn 30-210, код 8481;

Сервоприводні вентиля/клапани та модулі до них торгівельної марки Danfoss, моделей:

ICV*** - Dn 20-150 , Pn 52-65, код 8481;
ICS*** - Dn 20-150 , Pn 52-65, код 8481;
ICSH*** - Dn 20-80 , Pn 52-65, код 8481;
ICLX*** - Dn 32-150 , Pn 52-65, код 8481;
ICM*** - Dn 20-150 , Pn 52-65, код 8481;
ICC***, ICD* - Dn 32-65 , Pn 52, код 8481;

Пілотні клапани/вентилі до головних ventilів/клапанів, корпуси торгівельної марки Danfoss, моделей:

CVP***, CVPP***, CVC***, CVE*** - Dn 25, Pn 52, код 8481;
EVM*** - Dn 25, Pn 28-65, код 8481;
CVH*** - Dn 6-15 , Pn 52, код 8481;

Запірні та запірно-зворотні механічні вентиля, зворотні клапани/вентилі торговельної марки Danfoss:

SVL***, SVA*** - Dn 6-200 , Pn 52-65, код 8481;
SVA-D*** - Dn 250-300 , Pn 40, код 8481;
SVA-140B*** - Dn 50-100 , Pn 140, код 8481;
SNV*** - Dn 6-10 , Pn 52-65, код 8481;
SCA***, SCA-X*** - Dn 15-125 , Pn 52-65, код 8481;
CHV***, CHV-X*** - Dn 15-125 , Pn 52-65, код 8481;
NRVA*** - Dn 15-65 , Pn 40, код 8481;
STC*** - Dn 15-150 , Pn 25, код 8481;
NRVS*** - Dn 15-25 , Pn 28, код 8481;
NRV*** - Dn 6-35, Pn 46-49, код 8481;
NRVH*** - Dn 6-35 , Pn 46-49, код 8481;
NRV***E*** - Dn 22-35, Pn 49, код 8481;
NRVH***E*** - Dn 22-35, Pn 49, код 8481;
NRV***H*** - Dn 10, Pn 90, код 8481;
NRVT*** - Dn 10-16, Pn 140, код 8481;
CCV*** - Dn 6-35, Pn 35-45, код 8481;
NRD*** - Dn 12, Pn 49, код 8481;
MBV*** - Dn 6-12, Pn 600, код 7307;
HPCO*** - Dn 6-16, Pn 40, код 8481;

Підписано від імені та за дорученням

ТОВ з П "Данфосс ТОВ"

МП

м. Київ 10.01.2023р.

(дата видання)



А.В. Берестян

(ініціали та прізвище)

Додаток 2 до декларації

СЕТОР*** - Dn 10-12, Pn 140-160, код 8481;

VCH*** - Dn 10-20; Pn 160-300, код 8481;

VOH*** - Dn 10; Pn 140, код 8481;

VOC*** - Dn 10; Pn 140, код 8481;

- вентилі, комплекти вентилів торговельної марки Danfoss:

V0***, V0***-V0***, ROTALOCK***, б/н (коди: 118U***, 795***, 796***, 770***, 816***, 120Z***), код 8481;

V0*** - Dn 10-57, Pn 48,7, код 8481;

ROTALOCK***, б/н (коди: 118U***, 795***, 796***, 770***, 816***, 120Z***) - Dn 10-57, Pn 48,7, код 8481;

- клапани пневматичні: AV210*** - Dn 15-80, Pn 10, код 8481;

- регулюючі (розширювальні) клапани/вентилі регулятори з електроприводом, регулюючі вентилі торговельної марки Danfoss:

ETS*** - Dn 6-67, Pn 25-50, код 8481;

KVS*** - Dn 16-42, Pn 34-50, код 8481;

AKV*** - Dn 10-16, Pn 18-90, код 8481;

CCM*** - Dn 12-28, Pn 90, код 8481;

CCMT*** - Dn 10-28, Pn 120-140, код 8481;

CTR*** - Dn 25-28, Pn 140, код 8481;

CTM*** - Dn 12-28, Pn 140, код 8481;

AKVA*** - Dn 10-50, Pn 42, код 8481;

ICM*** - Dn 20-150, Pn 52-65, код 8481;

REG***, REG-SA*** - Dn 10-40, Pn 52-65, код 8481;

REG-SB*** - Dn 10-65, Pn 52-65, код 8481;

VRH*** - Dn 10-20; Pn 200-220, код 8481;

VPH*** - Dn 10; Pn 160-220, код 8481;

- регулятори перепуску, випускні клапани, регулятори рівня, клапани/вентилі, регулятори тиску та температури/клапани торговельної марки Danfoss:

OFV*** - Dn 20-25, Pn 40-52, код 8481;

QDV*** - Dn 12-20, Pn 40, код 8481;

SV*** - Dn 25, Pn 28, код 8481;

PMFL*** - Dn 80-300, Pn 28, код 8481;

PMFH*** - Dn 80-500, Pn 28, код 8481;

HF1*** - Dn 50-150, Pn 25, код 8481;

ORV*** - Dn 25-80, Pn 40, код 8481;

AVTA*** - Dn 10-25, Pn 25, код 8481;

WVTS*** - Dn 32-100, Pn 10, код 8481;

WVFX*** - Dn 10-40, Pn 10-45,2, код 8481;

WVO*** - Dn 10-25, Pn 16-26,4, код 8481;

WVS*** - Dn 32-100, Pn 16-45,2, код 8481;

*WR*** - Dn 10-32, Pn 18-29,6, код 8481;

Підписано від імені та за дорученням

ТОВ з П «Данфосс ТОВ»

МП

м. Київ 10.01.2023р.

(дата видання)



А.В. Берестян

(ініціали та прізвище)

Додаток 3 до декларації

FJVA*** - Dn 15-25, Pn 10, код 8481;
KVL*** - Dn 18-35, Pn 18, код 8481;
KVP*** - Dn 12-35, Pn 18, код 8481;
KVR*** - Dn 12-35, Pn 28, код 8481;
KVD*** - Dn 12-15, Pn 28, код 8481;
KVC*** - Dn 12-22, Pn 28, код 8481;
CPCE*** - Dn 12-22, Pn 28, код 8481;
LG*** - Dn 12-35, Pn 28, код 7411;
KDC*** - Dn 65-200, Pn 40, код 8481;

- терморегулюючі, розширювальні та інжекційні вентиля/клапани торговельної марки Danfoss:

T*** - Dn 6-12, Pn 34, код 8481;
TE*** - Dn 6-35, Pn 19-90, код 8481;
TD*** - Dn 6-12, Pn 34, код 8481;
TG*** - Dn 10-35, Pn 49, код 8481;
TR*** - Dn 10-16, Pn 49, код 8481;
TU*** - Dn 6-16, Pn 34-45,5, код 8481;
TC*** - Dn 6-16, Pn 34-45,5, код 8481;
FSA*** - Dn 6-18, Pn 46, код 8481;
TEA*** - Dn 12-20, Pn 19, код 8481;
TEAT*** - Dn 12-20, Pn 20, код 8481;

- трьохходові запірні вентиля торговельної марки Danfoss, моделей:

DSV*** - Dn 20-32, Pn 40, код 8481;
DSV 10 - Dn 15, Pn 65, код 8481;

(де *** - літери та/або цифри, що визначають особливості дизайну, комплектацію, колір виробу, конструктивні відмінності, що не впливають на показники безпеки)

Підписано від імені та за дорученням

ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»

МП

м. Київ 10.01.2023р.

(дата видання)



А.В. Берестян

(ініціали та прізвище)

Додаток 4 до декларації

Потужності виробництва:

Danfoss A/S, Nordborgvej 81, DK-6430, Denmark/Данія,

Danfoss A/S, Albuen 29, DK-6000, Kolding, Denmark/Данія,

Danfoss (Tianjin) Ltd.' No.9, Quanhii Road, Wuqing Development Area, 301700, Tіjanjin, China/Китай,

KROHNE S.A.S, 2 Allee des Ors, BP 98, 26103 ROMANS SUR ISERE Cedex, France/Франція,

Saginomiya Seisakusho Inc. 535 Sasai, Sayama-shi, Saitama 350-1395, Japan/Японія,

Foshan Hualu Automatic Controls LTD. No.61 WenhuaNanlu, Chancheng District, Foshan, Guangdong,

China/Китай, Danfoss Industries S.A.de C.V., Carretera Miguel Aleman No.162, Apodaca, Nuevo Leon,

C.P.66600, Mexico/Мексика, Giacomoni S.P.A., 39-28017 San Maurizio D'Oraglio, Italy/Італія,

Danfoss Poland Sp. z o.o., Ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland/Польща,

RivacoldS.r.l. Via Sicilia 7, I-61020 Montecchio, Italy/Італія,

Danfoss Commercial Compressors, B.P.331, Z.I. de Reygieux, 01603 Trevoux Cedex, France/Франція,

Armaturenwerk Altenburg GmbH, Am Weissen Berg 04600, Altenburg, Germany/Німеччина,

Secops.r.o., Tovarenska 49, SK-953 01 ZlateMoravce, Slovakia/Словаччина.

«BlueStarLimited» VillageVasuriKhurd, KhanivaliRoad, PO Khupari, TalukaWada, DistThane 421 312, India/Індія

Підписано від імені та за дорученням

ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»

МП

м. Київ 10.01.2023р.

(дата видання)



А.В. Берестян

(ініціали та прізвище)