

## ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Обладнання, що працює під тиском, або агрегат (виріб, тип, партія або серійний номер):  
Теплообмінники торговельних марок Danfoss та Sondex моделей: (ідентифікація згідно додатку до декларації)  
(повна назва продукції та код УКТ ЗЕД)
2. Найменування та адреса виробника або уповноваженого представника(в разі потреби):  
ТОВ з ПІ "Данфосс ТОВ" Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки 15/15/6 (уповноважений представник виробника Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark, Данія)  
(повне найменування виробника або його уповноваженого представника місцезнаходження, адреса)
3. Ця декларація видана під виключну відповідальність виробника:  
Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark, Данія  
Потужності виробництва згідно додатку до декларації  
(повне найменування виробника, адреса)
4. Об'єкт декларації (ідентифікація обладнання, що працює під тиском, або агрегата, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати зображення для ідентифікації обладнання):  
Теплообмінники торговельних марок Danfoss та Sondex моделей: (ідентифікація згідно додатку до декларації)  
код УКТ ЗЕД – 8419  
(опис обладнання що працює під тиском)
- модуль В+D.  
(проведена процедура оцінки відповідності)
5. Об'єкт декларації відповідає вимогам Технічного регламенту:  
ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ обладнання, що працює під тиском (затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 р. № 27)
6. Посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані, або технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність:  
ДСТУ EN 13445-5:2015;
7. Найменування, адреса та ідентифікаційний номер призначеного органу, який провів оцінку відповідності, номер виданого сертифіката, посилання на сертифікат експертизи типу-типу виробництва, сертифікат експертизи типу-типу проекту, сертифікат перевірки проекту або сертифікат відповідності (у разі потреби):  
Зареєстрований в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ЄВРО-ТИСК» м. Харків, вул.,Пушкінська, 32, корп.3 т.(057)706-46-30, (реєстраційний номер призначення № UA.TR.089 атестат акредитації №10146 від 26.10.2020 р.) Видані сертифікати: №UA.TR.089.0330.04-23, UA.TR.089.0330.05-23
8. Додаткова інформація:

Підписано від імені та за дорученням

ТОВ з ПІ "Данфосс ТОВ"

  
(підпис)

А.В. Берестян  
(ініціали та прізвище)

м. Київ 10.01.2023р.  
(дата видання)



ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»

м. Київ, вул. Вікентія Хвойки 15/15/6, 04080 · Тел.: +38 044 461 87 00 · Факс: +38 044 461 87 07

## Додаток до декларації

Теплообмінники торговельних марок Danfoss та Sondex, моделей:

B3-012\*\*\*, B3-014\*\*\*, B3-018\*\*\*, B3-020\*\*\*, B3-027\*\*\*, B3-030\*\*\*, B3-052\*\*\*, B3-095\*\*\*, B3-095B\*\*\*, B3-113\*\*\*, B3-113B\*\*\*, B3-136\*\*\*, B3-210\*\*\*, B3-210B\*\*\*, B3-260B\*\*\* - Dn 6-100, Pn 10-50;  
 C12\*\*\*, C17\*\*\*, H17\*\*\*, C22\*\*\*, D22\*\*\*, H22\*\*\*, C30\*\*\*, D30\*\*\*, H30\*\*\*, H34\*\*\*, C39\*\*\*, HDW44\*\*\*, C55\*\*\*, D55\*\*\*, H55\*\*\*, C62\*\*\*, D62\*\*\*, H62\*\*\*, C117\*\*\*, C118\*\*\*, D118\*\*\*, H118\*\*\*, C129\*\*\*, C212\*\*\*, C262\*\*\* - Dn 6-100, Pn 10-50;  
 MСHE\*\*\*, MСHX A7\*\*\*, MСHX D7\*\*\*, MСHX G7\*\*\*, MСHX J7\*\*\*, MСHX N8\*\*\* - Dn 6-48, Pn 45;  
 SW19\* - SW189\*, Dn 65-300, Pn 16-25;  
 DSW135\*\*\* - Dn 300-350, Pn 25;  
 HE 0.5\*\*\*- HE 8.0\*\*\* - Dn 12-48, Pn 28;

(де \*\*\* - літери та/або цифри, що визначають особливості дизайну, комплектацію, колір виробу, конструктивні відмінності, що не впливають на показники безпеки)

Потужності виробництва:

Danfoss Micro Channel Heat Exchanger (Jiaxing) Co. Ltd., No. 8, Sangdelan Road, Wuyuan Street, Haiyan County, Zhejiang Province 314300, China/Китай;

Danfoss Industries S.A. de C.V., Carretera Miguel Aleman 162, Colonia El Milagro, Apodaca, Nuevo Leon, C.P. 66600

Apodaca, Mexico/Мексика;

Blue Star Limited, Vasuri Khurd, Khanivali Road PO Khupari, Taluka Wada, District Thane – 421 312, Maharashtra, India/Індія; Danfoss Trata d.o.o., District Energy Devision, Korenova cesta 5, SI-1241 Kamnik, Slovenia/Словенія;

Danfoss Trata d.o.o., Jozeta Jame 16, 1210 Ljubljana-Sentvid, Slovenia/Словенія;

Danfoss (Jiaxing) Plate Heat Exchanger Co., Ltd. No. 1383, Xiejia Road, Wuyuan Street, Haiyan County, Zhejiang Province, China, 314300, China/ Китай;

Danfoss (Jiaxing) Plate Heat Exchanger Company Haiyan Branch, Building 1, No. 339 North Xinqiao Road, Wuyuan Street,

Haiyan County, Zhejiang Province, 314300 China/Китай;

Danfoss (Sondex), Marsvej 5, 6000 Kolding, Denmak/Данія

Danfoss (Sondex) Ravnhavevej 6, 8, 6070 Christiansfeld, Denmark/Данія

Danfoss Poland Sp. z o.o., Ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland/Польща;

Danfoss (Tianjin) Ltd.' No.9, Quanhii Road, Wuqing Development Area, 301700, Tijanjin, China/Китай;

Підписано від імені та за дорученням

ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»



м. Київ 10.01.2023р.  
(дата видання)

(підпис)

А.В. Берестян

(ініціали та прізвище)

ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»

м. Київ, вул. Вікентія Хойки 15/15/6, 04080 - Тел.: +38 044 461 87 00 - Факс: +38 044 461 87 07