



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE NO.: 2024010305686618

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Danfoss A/S
Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg Denmark

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Danfoss A/S
Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg Denmark

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY

Danfoss Industries Pvt. Ltd
Plot No A-19/2 Sipcot Industrial Growth Centre, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram district
602105, Tamil Nadu, India

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Pressure Switch

KP** ; Ui:400V; Uimp:4kV; Ith:16A ; KP (Gold contact) : AC-15:Ue/Ie:230V/6A,400V/4A;
DC-13:Ue/Ie:220V/50mA; KP (Silver contact) : AC-15:Ue/Ie:230V/16A,400V/10A; DC-13:Ue/Ie:220V/50mA;
IP44/IP55; See the Appendix for type explanation

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of
implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C03-02:2024).

Valid from: Oct.15,2024

Valid until: Oct.14,2029

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to
the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).



SIGNATURE:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : 2024010305686618

Appendix: Page 1 of 1

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

<u>KP</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
A	B	C

- A: 字母表示产品系列名称，KP 系列
B: 代表 1-59 的数字，表示不同的控制压力或温度范围
C: 代表如下字母或字母组合或空白，表示产品其他附加信息
A- 可使用 R717(NH₃)制冷剂
W- 自动复位
B- 手动外部复位
S- 手动内部复位
空白 - 无

This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305686618

认证委托人名称及地址

丹佛斯 A/S 公司

诺顿勃格 81, DK-6430, 丹麦

生产者名称及地址

丹佛斯 A/S 公司

诺顿勃格 81, DK-6430, 丹麦

生产企业名称及地址

丹佛斯 (印度) 公司

Plot No A-19/2 Sipcot Industrial Growth Centre, Oragadam, Sriperumbudur
Taluk, Kanchipuram district 602105, Tamil Nadu, India

产品名称和系列、型号、规格

压力开关

KP**; Ui:400V; Uimp:4kV; Ith:16A; KP (金触头):

AC-15:Ue/Ie:230V/6A,400V/4A; DC-13:Ue/Ie:220V/50mA; KP (银触头):

AC-15:Ue/Ie:230V/16A,400V/10A; DC-13:Ue/Ie:220V/50mA; IP44/IP55; 型号

解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 10 月 15 日 有效期至: 2029 年 10 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,

也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305686618

证书附页: 第 1 页 共 1 页

<u>KP</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
A	B	C

- A: 字母表示产品系列名称, KP 系列
B: 代表 1-59 的数字, 表示不同的控制压力或温度范围
C: 代表如下字母或字母组合或空白, 表示产品其他附加信息
A- 可使用 R717(NH₃)制冷剂
W- 自动复位
B- 手动外部复位
S- 手动内部复位
空白 - 无

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司