



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 26.10.2020 р.)



UA.TR.089

(номер призначеного органу, унікальна форма знаку)

Серія AA

№ 10.008C

СЕРТИФІКАТ CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.1015.04-22

Registration number №

Термін дії з 15 жовтня 2022 р. до 14 жовтня 2032 р.

Term of validity from to

Продукція
Description of
products

Крани/вентилі кульові, торговельної марки Danfoss
(ідентифікація згідно Додатку), категорія I-IV.

8481

Повна назва, тип, вид, марка, (товарний знак)

(complete product name, type, kind, model, trademark)

(код(и) УКТ ЗЕД; ДК 016)
(custom code (s), DK 016)

Відповідає вимогам

Comply with the requirement

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 р. № 27)
згідно, ДСТУ EN 12284:2015 Холодильні системи та теплові насоси. Клапани. Вимоги, випробування та
маркування, ДСТУ EN 12266-1:2015 Арматура трубопровідна промислова. Випробування металевих
клапанів. Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов'язкові вимоги.

(назва та позначення нормативних документів/
(reference standards and directives)

Виробник(и) продукції

Manufacturer

Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark, Данія,
Потужності виробництва згідно Додатку

Сертифікат видано

Certificate is issued on

Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark, Данія

Модуль оцінки відповідності

Conformity assessment module

Додаткова інформація

Additional information

B (експертиза типу)

Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний – до закінчення строку дії у разі відсутності
змін до нормативної документації на продукцію, в конструкції та технології виготовлення,
внесення змін сировини, матеріалів та комплектувальних виробів

Технічну документацію згідно п. 14 ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ обладнання, що працює під
тиском, зберігає заявник.

(Додаток є невід'ємною частиною сертифікату)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32,
корп.3, Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30,
тел. 757-81-59, 757-81-60. www.tysk.com.ua

На підставі

Test report reference/ examination of
technical documentation

Рішення № UA.TR.089/21-11.TR від 29.09.2022 р.
за результатами робіт з оцінки відповідності продукції
(ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3,
Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30)

Керівник органу з оцінки відповідності

Head of conformity assessment body

О. Е. Сердюков

(ініціали, прізвище)
(initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

Ф.00.16 TR редакція від 18.07.2019 р.



Чинність сертифікатів можна перевірити в базі
даних органу з оцінки відповідності
ТОВ «ЄВРО-ТИСК», що розміщена
www.tysk.com.ua





ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 26.10.2020 р.)



№ 10.014Д

ДОДАТОК

ДО СЕРТИФІКАТУ
ATTACHMENT TO CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.1015.04-22

Registration number №

Термін дії з 15 жовтня 2022 р. до 14 жовтня 2032 р.

Term of validity from to

Крани/вентилі кульові, торговельної марки Danfoss, моделей:

GBC*** - Dn 6-79, Pn 45;
GBC***E*** - Dn 6-79, Pn 49;
GBCH*** - Dn 6-42, Pn 75-90;
GBCT*** - Dn 6-54, Pn 140;
BML***, BMT*** - Dn 6-22, Pn 28

(де *** - літери та/або цифри, що визначають особливості дизайну, комплектацію, колір виробу, конструктивні відмінності, що не впливають на показники безпеки)

Ідентифікаційний опис типу

Технічні характеристики кранів кульових торговельної марки Danfoss:

№	Найменування параметрів Одиниця виміру	Показник	Типовий представник GBC 10s
1	Робоче середовище	Холодоагент, мастило	Холодоагент
2	Робочий тиск (PN) bar	28...140	45
3	Температура робочого середовища	-55...+150 °C	-40...+150 °C
4	Типорозмір підключення (DN)	6...79	10

Потужності виробництва:

Danfoss (Tianjin) Ltd.' No.9, Quanhii Road, Wuqing Development Area, 301700, Tjianjin, China/Китай;
Mueller Refrigeration LLC 121 Rogers Street Hartsville, TN 37074 USA/США

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия/
Head of conformity assessment body

М.П./М.П./Stamp

Ф.00.16 TR редакція від 18.07.2019 р.



О. Е. Сердюков

(ініціали, прізвище)
(инициалы, фамилия)/
(initials, family name)

Ванність сертифікатів можна перевірити в базі
даних органу з оцінки відповідності
ТОВ «Євро-Тиск», що розміщена www.tysk.com.ua

