

## ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Обладнання, що працює під тиском, або агрегат (виріб, тип, партія або серійний номер):  
**Арматура запірна регулююча, балансувальні, терморегулюючі клапани та колектори торгівельної марки Danfoss моделей: (ідентифікація згідно додатків до декларації)**

(повна назва продукції та код УКТ ЗЕД)

2. Найменування та адреса виробника або уповноваженого представника(в разі потреби):  
**ТОВ з П "Данфосс ТОВ" Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки 15/15/6 (уповноважений представник виробника Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark, Данія)**

(повне найменування виробника або його уповноваженого представника місцезнаходження, адреса)

3. Ця декларація видана під виключну відповідальність виробника:

**Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark, Данія**

**Потужності виробництва згідно додатку до декларації**

(повне найменування виробника, адреса)

4. Об'єкт декларації (ідентифікація обладнання, що працює під тиском, або агрегата, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати зображення для ідентифікації обладнання):

**Арматура запірна регулююча, балансувальні, терморегулюючі клапани та колектори торгівельної марки Danfoss моделей: (ідентифікація згідно додатків до декларації)**

**код УКТ ЗЕД – 8481**

(опис обладнання що працює під тиском)

**модуль В+D.**

(проведена процедура оцінки відповідності)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам Технічного регламенту:

**ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ обладнання, що працює під тиском (затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 р. № 27)**

6. Посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані, або технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність:

**ДСТУ EN 12266-1:2015**

7. Найменування, адреса та ідентифікаційний номер призначеного органу, який провів оцінку відповідності, номер виданого сертифіката, посилання на сертифікат експертизи типу-типу виробництва, сертифікат експертизи типу-типу проекту, сертифікат перевірки проекту або сертифікат відповідності (у разі потреби):

**Зареєстрований в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ЄВРО-ТИСК» м. Харків, вул.Пушкінська, 32, корп.3 т.(057)706-46-30, (реєстраційний номер призначення № UA.TR.089 атестат акредитації №10146 від 26.10.2020 р.) Видані сертифікати:**

**№UA.TR.089.1011.01-22, UA.TR.089.0330.05-23**

8. Додаткова інформація:

Підписано від імені та за дорученням

**ТОВ з П "Данфосс ТОВ"**

МП



**А.В. Берестян**

(ініціали та прізвище)

**м. Київ 10.01.2023р.**

(дата видання)

## Додаток 1 до декларації

Ручні/автоматичні (комбіновані) балансувальні клапани/вентилі (обмежувачі витрати), запірні/регулюючі клапани, запірні клапани з можливістю приєднання дренажного крану:

ASV-\*\*\*, Dn 15-100, Pn 10-25;

AB-\*\*\*, Dn 10-250, Pn 16;

FJV\*, Dn 15-25, Pn 16;

FJVR\*\*\*, Dn 10-15, Pn 16;

USV-\*\*\*, Dn 15-50, Pn 16;

RLV-\*\*\*, Dn 10-25, Pn 16;

MSV-\*\*\*, Dn 15-400, Pn 16-25;

Змішувальні терморегулюючі клапани, термостатичні циркуляційні клапани, терморегулюючі клапани для підлогового опалення:

TVM-\*\*\*, Dn 20-25, Pn 10;

MTCV, Dn 15-20, Pn 16;

FHV-\*\*\*, Dn 15, Pn 6;

клапани терморегуляторів (з підвищеною перепускною здатністю, клапани з попереднім налаштуванням, клапани з фіксованою настройкою, вбудовані терморегулюючі клапани):

RA-\*\*\*, Dn 10-25, Pn 16;

розподільчі колектори (з вбудованими регулюючими клапанами), колектори/клапани, комплект кульових кранів, кінцеві секції з автоматичним або з ручним повітровідвідником:

FH\*\*\*, Dn 10-25, Pn 16;

CFD\*\*\*, Dn 10-25, Pn 6;

FHF\*\*\*, Dn 10-25, Pn 16;

FHD\*\*\*, Dn 10-25, Pn 16;

FBH\*\*\*, Dn 10-25, Pn 10;

SSM\*\*\*, Dn 10-25, Pn 10;

комплекти для підключення радіаторів, приєднувальні елементи, дроселі:

RAX-set, Dn 32-500, Pn 10-25;

RTX-set, Dn 32-500, Pn 10-25;

RTL-set, Dn 32-500, Pn 10-25;

VHX-Mono, Dn 15-20, Pn 10;

VHX-Duo, Dn 15-20, Pn 10;

VHS-RX, Dn 15-20, Pn 10;

VHS-FX, Dn 15-20, Pn 10;

VHS-UN, Dn 15-20, Pn 10;

VHS-DV, Dn 15-20, Pn 16;

RTD-\*\*\*, Dn 10-25, Pn 16;

(де \*\*\* - літери та/або цифри, що визначають особливості дизайну, комплектацію, колір виробу, конструктивні відмінності, що не впливають на показники безпеки)

Підписано від імені та за дорученням

**ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»**

МП

**м. Київ 10.01.2023р.**

(дата видання)



**А.В. Берестян**

(ініціали та прізвище)

**Додаток 2 до декларації**

Потужності виробництва:

- Danfoss A/S, Nordborgvej 81, DK-6430, Данія,
- Danfoss Trata d.o.o., Jozeta Jame 16, 1210 Ljubljana-Sentvid, Словенія,
- Danfoss (Anshan) Controls Co., Ltd. No. 1 Huimin Street. 114041 Anshan. Qianshan District. Китай,
- Shaoxin TZflowcom Energy Saving Company Co.LtdNo.388 Punan Road. Shengzhou, Zhejiang Provice. P.R. - Китай,
- Giacomoni S.P.A., 39-28017 San Maurizio D'Oraglio, Італія,
- 'Taconova AG', Steinackerstrasse 6, Urdorf, CH-8902, Швейцарія,
- Danfoss (Tianjin) Ltd.' No.9, Quanhii Road, Wuqing Development Area, 301700, Тіянцзінь, Китай,
- Danfoss EOOD, Rezbarska Str. 5, 1510 Sofia, Болгарія,
- JIAXING IDC PLUMBING & HEATING TECHNOLOGY CO LTD, HaiYan economic development zone, Da qiao xin qu Shide ind. Park, 314300 Jiaxing, Zhejiang, Китай,
- Taconova Production s.r.o., Nová 627, CZ-38232 Velešín, Республіка Чехія

Підписано від імені та за дорученням

**ТОВ з П «Данфосс ТОВ»**

МП

**м. Київ 10.01.2023р.**

(дата видання)



**А.В. Берестян**

(ініціали та прізвище)