

## ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Обладнання, що працює під тиском, або агрегат (виріб, тип, партія або серійний номер):  
**Герметичні та напівгерметичні компресори торговельної марки Danfoss моделей: (ідентифікація згідно додатків до декларації)**

(повна назва продукції та код УКТ ЗЕД)

2. Найменування та адреса виробника або уповноваженого представника(в разі потреби):  
**ТОВ з П "Данфосс ТОВ" Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки 15/15/6 (уповноважений представник виробника Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark, Данія)**

(повне найменування виробника або його уповноваженого представника місцезнаходження, адреса)

3. Ця декларація видана під виключну відповідальність виробника:  
**Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark, Данія**  
**Потужності виробництва згідно додатку до декларації**

(повне найменування виробника, адреса)

4. Об'єкт декларації (ідентифікація обладнання, що працює під тиском, або агрегата, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати зображення для ідентифікації обладнання):

**Герметичні та напівгерметичні компресори торговельної марки Danfoss моделей: (ідентифікація згідно додатків до декларації)**  
**коди УКТ ЗЕД – 8481**

(опис обладнання що працює під тиском)

**модуль В+D.**

(проведена процедура оцінки відповідності)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам Технічного регламенту:  
**ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ обладнання, що працює під тиском (затверженому Постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 р. № 27)**

6. Посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані, або технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність:  
**ДСТУ EN 13445-5:2015;**

7. Найменування, адреса та ідентифікаційний номер призначеного органу, який провів оцінку відповідності, номер виданого сертифіката, посилання на сертифікат експертизи типу-типу виробництва, сертифікат експертизи типу-типу проекту, сертифікат перевірки проекту або сертифікат відповідності (у разі потреби):

**Зареєстрований в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ЄВРО-ТИСК» м. Харків, вул.Пушкінська, 32, корп.3 т.(057)706-46-30, (реєстраційний номер призначення № UA.TR.089 атестат акредитації №10146 від 26.10.2020 р.) Видані сертифікати: №UA.TR.089.0330.03-23, UA.TR.089.0330.05-23**

8. Додаткова інформація:

Підписано від імені та за дорученням

**ТОВ з П "Данфосс ТОВ"**

МП

**м. Київ 10.01.2023р.**

(дата видання)



**А.В. Берестян**

(ініціали та прізвище)

**Додаток 1 до декларації**

Герметичні компресори типів (моделей) торговельної марки Danfoss:

LRN\*\*\* - Q0 0,2-2 кВт, Ne 0,2-1 кВт;  
MRN\*\*\* - Q0 0,5-5 кВт, Ne 0,5-2,5 кВт;  
DCJ\*\*\* - Q0 20-26 кВт, Ne 6-9 кВт;  
VRN\*\*\* - Q0 0,5-6 кВт, Ne 0,5-6 кВт;  
DSH\*\*\* - Q0 20-129 кВт, Ne 6-41 кВт;  
VRN\*\*\* - Q0 0,5-6 кВт, Ne 0,5-6 кВт.  
DSF\*\*\* - Q0 20-117 кВт, Ne 6-35 кВт;

Напівгерметичні гвинтові компресори типів (моделей):

DSG\*\*\* - Q0 53-101 кВт, Ne 15-30 кВт;  
KS\*\*\* - Q0 180-500 кВт, Ne 60-170 кВт;  
DCH\*\*\* - Q0 26-39 кВт, Ne 6-13 кВт;  
KI\*\*\* - Q0 180-500 кВт, Ne 60-170 кВт.  
HRM\*\*\* - Q0 6-15 кВт, Ne 2-5 кВт;  
HLM\*\*\* - Q0 17-20 кВт, Ne 3-4 кВт;  
HCM\*\*\* - Q0 23-29 кВт, Ne 7-9 кВт;  
HRP\*\*\* - Q0 5-14 кВт, Ne 2-5 кВт;  
HLP\*\*\* - Q0 15-20 кВт, Ne 5-6 кВт;  
HCP\*\*\* - Q0 21-28 кВт, Ne 6-9 кВт;  
HRH\*\*\* - Q0 7-14 кВт, Ne 2-5 кВт;  
HLH\*\*\* - Q0 15-17 кВт, Ne 5-6 кВт;  
HLJ\*\*\* - Q0 17-21 кВт, Ne 5-7 кВт;  
HCJ\*\*\* - Q0 22-30 кВт, Ne 7-10 кВт;  
SH\*\*\* - Q0 22-118 кВт, Ne 7-36 кВт;  
SM\*\*\* - Q0 20-46 кВт, Ne 6-14 кВт;  
SZ\*\*\* - Q0 19-43 кВт, Ne 6-14 кВт;  
SY\*\*\* - Q0 43-90 кВт, Ne 13-28 кВт;  
VRJ\*\*\* - Q0 9-15 кВт, Ne 3-6 кВт;  
VZH\*\*\* - Q0 12-82 кВт, Ne 4-27 кВт;  
PSH\*\*\* - Q0 19-39 кВт, Ne 6-12 кВт;  
LLZ\*\*\* - Q0 2-6 кВт, Ne 2-6 кВт;  
MLZ\*\*\* - Q0 3-51 кВт, Ne 2-26 кВт;  
MLM\*\*\* - Q0 19-51 кВт, Ne 8-22 кВт;  
VLZ\*\*\* - Q0 5-14 кВт, Ne 3-9 кВт;  
MT\*\*\* - Q0 1,5-20 кВт, Ne 1-10 кВт;  
MTZ\*\*\* - Q0 2-21 кВт, Ne 1-11 кВт;  
NTZ\*\*\* - Q0 1-6 кВт, Ne 1-6 кВт;  
VTZ\*\*\* - Q0 4-29 кВт, Ne 2-18 кВт;  
HY\*\*\* - Q0 0,06-1,3 кВт, Ne 0,06-1 кВт;

Підписано від імені та за дорученням

**ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»**

**МП**

**м. Київ 10.01.2023р.**



**А.В. Берестян**

(ініціали та прізвище)

**Додаток 2 до декларації**

\*U\*\*\* - Q0 0,2-1,3 кВт, Ne 0,2-1 кВт;  
\*L\*\*\* - Q0 0,03-1,7 кВт, Ne 0,03-1 кВт;  
\*P\*\*\* - Q0 0,2-2,1 кВт, Ne 0,2-1 кВт;  
\*X\*\*\* - Q0 0,4-3 кВт, Ne 0,4-2 кВт;  
\*S\*\*\* - Q0 1-5,3 кВт, Ne 1-4 кВт;  
\*B\*\*\* - Q0 0,05-0,5 кВт, Ne 0,05-0,5 кВт;  
LRZ\*\*\* - Q0 1,5-6,5 кВт, Ne 1,5-6,5 кВт;  
MRZ\*\*\* - Q0 1-3 кВт, Ne 1-2 кВт;  
VRV\*\*\* - Q0 1-6 кВт, Ne 1-6 кВт;  
VRZ\*\*\* - Q0 1-10 кВт, Ne 1-10 кВт;

(де \*\*\* - літери та/або цифри, що визначають особливості дизайну, комплектацію, колір виробу, конструктивні відмінності, що не впливають на показники безпеки)

Потужності виробництва:

“Secops.r.o.”, Tovarenska 49, ZlateMoravce, 953 01, Slovakia/Словачія;  
“SecopCompressors (Tianjin) Co.,Ltd.”, N0.27 KaiyanRoad, 301700, Tianjin, China/Китай;  
“SecopGmbH”, Mads-ClausenStrasse 7, D-24939, Flensburg, Germany/Німеччина;  
“Danfoss LLC”, CommercialCompressorsdivision, 1 ScrollDrive, Arkadelphia, AR 71923, USA/США;  
“Danfoss CommercialCompressors”, TrevouxPlant B.P.331, Z.I. de Reyrieux, 01603, TrevouxCedex, France/Франція; “SecopAustriaGmbH”, JahnStrasse 30, 8280, Furstenfeld, Germany/Німеччина;  
“SecopKompresorjido.o.o.”, UlicaHerojaStariha, 24, 8340 Cromelj, Slovenia/Словенія;  
“HUAYI COMPRESSOR BARCELONA S L”, AntoniForrellad 2, SantQuirzeDelValles, 08192 Barcelona, Spain/Іспанія; “Danfoss (Tianjin) Ltd.”, No. 5, FuyuanRoad, WuqingDevelopmentArea, Tianjin 301700, China/Китай;  
“Huayi Compressor CO, Ltd.”, No.1 ChanghongRoad (Hi-TechDevelopmentzone), Jingdezhenjianxi, China/Китай.

Підписано від імені та за дорученням

**ТОВ з П «Данфосс ТОВ»**

МП

**м. Київ 10.01.2023р.**

(дата видання)



**А.В. Берестян**

(ініціали та прізвище)