

Danfoss Link™ HR - dolt relä och PR - plugin-relä

Användning



Danfoss Link™ HR (dolt relä) och Danfoss Link™ PR (plugin-relä) används för att slå på och av värmeelement eller annan elektrisk utrustning, antingen manuellt eller enligt entt schema.

Reläerna är en del av Danfoss Link™, ett system som används vid trådlös länkning och styrning av värmesystem i bostadshus och mindre kommersiella fastigheter.

Danfoss Link™ HR drivs med 230 V~ och ska enligt föreskrifterna monteras antingen i en inbyggd låda eller i en vägglåda.

Danfoss Link™ PR drivs med 230 V~ och installeras i ett uttag som är ledigt.

Beställning

Produkt	Artikelnr
Danfoss Link™ PR - plugin-relä	014G0270
Danfoss Link™ HR - dolt relä	014G0271

Tekniska data

Danfoss Link™ HR

Driftspänning	180-250 V AC, 50 Hz
Strömförbrukning i vänteläge	< 1 W
Belastning	2300 W, 460 VA 600 W
Omgivande temperatur	0° till +35°C
Mikrosäkring	T 10 A H
Överföringsfrekvens	868,42 MHz
Överföringsområde i vanliga byggnader	Upp till 30 m
Överföringseffekt	Max. 1 mW
Reläväxling	enpolig
IP-klass	20
Mått (L/B/D)	51 mm × 51 mm × 30 mm

Danfoss Link™ PR

Driftspänning	230 V AC, 50 Hz
Strömförbrukning i vänteläge	< 1 W
Belastning	2300 W, 460 VA 600 W
Omgivande temperatur	0° till +35°C
Överföringsfrekvens	868,42 MHz
Överföringsområde i vanliga byggnader	Upp till 30 m
Överföringseffekt	Max. 1 mW
Reläväxling	enpolig
IP-klass	20
Mått (L/B/D)	106 mm × 59 mm × 75 mm

Danfoss AB
S-589 99 Linköping
Industrigatan 5
Sweden
Tfn 013 25 85 00
Fax 013 13 01 81
Email: danfoss@danfoss.se
www.danfoss.se

Danfoss tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller produkter upptagna på innsående order under föutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras. Alla varumärken i det här materialet tillhör respektive företag. Danfoss och Danfoss logotyp är varumärken som tillhör Danfoss A/S. Med ensamrätt.