

Uzstādīšanas instrukcija

Danfoss Icon™ Wireless

Room Thermostat

AN325057825153lv-LV0101 | 088N2110 00 LV

www.icon.danfoss.com

LV

Uzstādīšana

Izpildiet 1.-6. attēla norādes.

Pamodiniet termostatu

Pieskarieties ekrānam - tiek parādīta faktiskā istabas temperatūra (A attēls).

Apkures ikona tiek parādīta, ja siltums ir ieslēgts, un dzesēšanas ikona tiek parādīta, ja dzesēšana ir ieslēgta. Ekrāns izslēdzas pēc 10 sekundēm.

Temperatūras iestatīšana

Pamodiniet termostatu. Pieskarieties vai , lai iestatītu temperatūru (temperatūra mirgo līdz norādīt noriņošanai). Pieskarieties , lai apstiprinātu jauno iestatījumu.

Atveriet izvēlni iestatījumi

Pamodiniet termostatu. Pieskarieties un turiet, lai atvērtu izvēlni (B attēls).

Pārslēdziet izvēlni ar vai , apstipriniet ar . Pieskarieties lai izvēlnē pārietu atpakaļ.

Montiera izvēlne

Pieskarieties un turiet lai piekļūtu iestatījumu izvēlnē. Izvēlnē iestatījumi pieskarieties un turiet lai piekļūtu instalēšanas izvēlnē.

Izvēlne

ME. 1: Telpā uzdotās temperatūras diapazona ierobežojums.

ME. 2: Informācija/versijas numurs, var izmantot produkta identifikācijai.

ME. 3: Sakaru pārbaude ar galveno kontrolieri. Rezultāts redzams kā 0-100% (80% vai vairāk – ļoti spēcīgs signāla līmenis).

ME. 4: Grīdas temperatūras sensora režīms:

= komforta režīms. Tiek izmantots gan gaisa temperatūras sensors, gan grīdas temperatūras sensors.

= grīdas temperatūras sensora režīms. Vēlamo grīdas temperatūru nosaka gala lietotājs.

= dubultais režīms. Termostats pārvalda radiatoru apkures un grīdas apsildes kontūras. Grīdas apsildes kontūras garantē apsildi līdz min. grīdas temperatūrai, bet radiatorus izmanto maksimālas slodzes gadījumā.

ME. 5: Min. un maks. temperatūra grīdai, izmantojama režīmā un .

ME. 6: Etalona telpa. Uzstādi vērtību ON (IESL.), ja vēlaties, lai šis termostats būtu etalona termostats pārslēgšanai starp dzesēšanu un apkuri.

ME. 7: Cooling ON/OFF (IESL./IZSL. dzesēšana). Izmantojiet, lai atslēgtu dzesēšanas iespēju, piemēram, vannas istabās.








Piezīme! 4., 6. un 7. izvēlne ir pieejama tikai instalētājam.

4. un 5. izvēlne paredzēts tikai modelim 088U1082.

Bateriju maiņa (C zīm.)


Kad baterijas ir gandrīz iztukšotas, aktivizējot, termostats parāda "BAT LO".

Lai nomainītu baterijas, atbrīvojiet termostatu no sienas plāksnes, bīdot to uz augšu, un nomainiet baterijas ar divām kvalitatīvām AA 1,5 V baterijām.



B.

Menu		
ME. 1		Min. 5°C Max. 35°C
ME. 2		Product ID / Version
ME. 3		Link Test
ME. 4		
ME. 5		Min. 18°C Max. 35°C
ME. 6		Reference Room
ME. 7		Cooling ON/OFF



ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo **Danfoss A/S** deklarē, ka radioiekārta **Wireless Room Thermostat** atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: **heating.danfoss.com**

Danfoss SIA
 Apkures segments • danfoss.lv • +371 67 339 166 • E-pasts: klientuserviss.lv@danfoss.com

Danfoss neuzņemas atbildību par iespējamām kļūdām katalogos brošūrās un citos drukātos materiālos. Danfoss patur tiesības izmainīt savu produkciju bez brīdinājuma. Tas attiecas arī uz jau pasūtīto produkciju ar piezīmi, ka šīs pārmaiņas var tikt izdarītas neveicinot tām sekojošas izmaiņas, kam vajadzētu tikt uzrādītām specifikācijās, par kurām ir iepriekšēja vienošanās. Danfoss un visi Danfoss logotipi ir Danfoss A/S preču zīmes. Visas tiesības rezervētas.