

Instalační příručka

Danfoss Icon™ Wireless

Room Thermostat

AN325057825153cs-CZ0101 | 088N2110 00 CZ

www.icon.danfoss.com



CZ

Instalace 

Postupujte podle obr. 1 až 6.

Probuzení termostatu




Dotkněte se obrazovky. Zobrazí se aktuální teplota v místnosti (obr. A).

Když je zapnuté vytápění, zobrazí se ikona vytápění . Když je zapnuté chlazení, zobrazí se ikona chlazení . Obrazovka se za 10 sekund vypne.

Nastavení teploty

Probuďte termostat. Dotkněte se tlačítka  nebo  a nastavte teplotu (teplota bliká, což označuje, že probíhá nastavení). Dotkněte se tlačítka  a potvrďte nové nastavení.

Otevření menu Settings (Nastavení)







Probuďte termostat. Stiskněte tlačítko  a přidrže ho, abyste otevřeli nabídku (obr. B).Menu můžete přepínat tlačítkem  nebo  a potvrdit tlačítkem .Stisknutím tlačítka  se vrátíte v menu zpět.Instalační nabídka Menu Settings (Nastavení) otevřete tak, že stisknete tlačítko  a přidržíte ho. Dalším stisknutím a přidržením tlačítka  v menu Settings (Nastavení) přejdete do menu Installer (Instalační nabídka).

Nabídky

ME.1: Omezení rozsahu požadované teploty v místnosti.

ME.2: Informace / číslo verze, lze použít k identifikaci produktu.

ME.3: Provede test spojení s hlavním regulátorem. Vrátí výsledek v podobě procentuální hodnoty 0–100 % (80 % nebo vyšší je velmi silné připojení).

ME.4:  Režim podlahového čidla: = Komfortní režim. Je použito prostorové i podlahové čidlo. = Režim podlahového čidla. Koncový uživatel nastavuje požadovanou teplotu podlahy. = Duální režim. Termostat ovládá radiátory i okruhy podlahového vytápění. Okruhy podlahového vytápění zajišťují min. teplotu podlahy, a radiátory se používá pro špičkové zatížení.ME.5: Min. a max. teplota podlahy použitá v režimech  a .ME.6:  Referenční místnost. Tuto možnost zapnete (ON), pokud chcete, aby tento termostat fungoval jako referenční pro přepínání mezi chlazením a vytápěním.ME.7:  Zapnutí/vypnutí (ON/OFF) chlazení. Používá se k vypnutí možnosti chlazení, například v koupelnách.






Poznámka! Menu 4, 6 a 7 má k dispozici pouze instalatér.

Menu 4 a 5 pouze pro infračervený model 088U1082.



















Výměna baterií (obr. C)


Když jsou baterie téměř vybité, na displeji termostatu se při aktivaci zobrazí text „BAT LO“ (Baterie vybitá).

Chcete-li vyměnit baterie, uvolněte termostat z nástěnné destičky vysunutím nahoru a vyměňte vybité baterie za dvě kvalitní 1,5V baterie typu AA.



B.

Menu		
ME.1		Min. 5°C  Max. 35°C 
ME.2		Product ID / Version
ME.3		Link Test
ME.4		  
ME.5		Min. 18°C  Max. 35°C 
ME.6		 Reference Room
ME.7		 Cooling ON/OFF



EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Danfoss A/S prohlašuje, že typ rádiového zařízení **Wireless Room Thermostat** je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: heating.danfoss.com

Danfoss s.r.o.

Heating Segment • danfoss.cz • +420 228 887 666 • E-mail: zakaznickysevis@danfoss.com

Danfoss nepřejímá odpovědnost za případné chyby v katalogích, brožurách a dalších tiskových materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění. To se týká také výrobků již objednaných za předpokladu, že takové změny nevyžadují dodatečné úpravy již dohodnutých podmínek. Všechny ochranné známky uvedené v tomto materiálu jsou majetkem příslušných společností. Danfoss a všechny logotypy Danfoss jsou chráněnými obchodními značkami Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.