

Danfoss Icon™ Wireless

Room Thermostat

AN325057825153sk-SK0101 | 088N2110 00 SK

www.icon.danfoss.com

SK

Inštalácia

Postupujte podľa ilustrácií na obr. 1 až 6 (demontáž, pozrite si obr. 7).

Poznámka, obr. 3: Termostaty je možné zapájať v konfigurácii zbernice alebo hviezdy, viac informácií nájdete v inštaláčnej príručke k hlavnému ovládaču.

Poznámka, obr. 8: Voliteľný podlahový snímač si vyžaduje použitie elektrickej priechodky!

Zapnutie termostatu

Dotknite sa obrazovky – zobrazí sa aktuálna izbová teplota (obr. A).

Ikona vykurovania sa zobrazí, ak je zapnuté vykurovanie, zatiaľ čo ikona chladenia sa zobrazí , ak je zapnuté chladenie. Obrazovka sa po 10 sekundách vypne.

Nastavenie teploty

Zapnite termostat. Teplotu nastavíte stlačením tlačidiel alebo (blikanie označuje, že prebieha nastavovanie teploty). Nové nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla .

Otvorenie ponuky Settings (Nastavenia)

Zapnite termostat. Ponuku otvoríte stlačením a podržaním tlačidla (obr. B).

Ponuku môžete prepínať pomocou tlačidiel alebo , výber potvrdíte tlačidlom . Stlačením tlačidla sa v rámci ponuky presuniete späť.

Inštaláčna ponuka

Stlačením a podržaním tlačidla získate prístup k ponuke Settings (Nastavenia). V ponuke Settings (Nastavenia) sa dotknite a podržte tlačidlo , čím získate prístup k ponuke Installer (Inštaláčna ponuka).

Ponuky

ME.1: Obmedzenie rozsahu bodu nastavenia pre izbovú teplotu.

ME.2: Informácie/číslo verzie, dá sa použiť na identifikáciu produktu.

ME.3: Vykonať test pripojenia k hlavnému ovládaču. Vrátí výsledok 0 až 100 % (80 % alebo viac znamená veľmi silný signál pripojenia).

ME.4: Režim podlahového snímača:

= Komfortný režim. Používa sa vzduchový a podlahový snímač.

FL = Režim podlahového snímača. Koncový používateľ nastaví požadovanú podlahovú teplotu.

dU = Duálny režim. Termostat ovláda radiátor a okruhy podlahového kúrenia. Okruhy podlahového kúrenia zaručujú min. podlahovú teplotu a radiátor sa používa na špičkové zataženie.

ME.5: Min. a max. teplota pre podlahu, používaná v režime a .

ME.6: Referenčná miestnosť. Nastavte na možnosť ON (Zap.), ak chcete aby tento termostat plnil funkciu referenčného termostatu na prepínanie medzi chladením a vykurovaním.








ME.7: ON/OFF (Zap./Vyp.) chladenie. Služí na vypnutie schopnosti chladenia, napr. v kúpeľniach.

Poznámka! Ponuky 4, 6 a 7 sú dostupné len inštaláčnemu technikovi.

Menu 4 a 5 len pre infračervený model 088U1082.


Výmena batérií (obr. C)

Keď sú batérie takmer vybité, na termostate sa po aktivácii zobrazí hlásenie „BAT LO“ (Batéria takmer vybitá). Ak chcete batérie vymeniť, uvoľnite termostat z nástennej platne posunutím nahor a batérie vymeňte za dve 1,5 V batérie typu AA.



B.

Menu			
ME.1		Min. 5°C	Max. 35°C
ME.2		Product ID / Version	
ME.3		Link Test	
ME.4			
ME.5		Min. 18°C	Max. 35°C
ME.6			Reference Room
ME.7			Cooling ON/OFF



EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Danfoss A/S týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu **Wireless Room Thermostat** je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: heating.danfoss.com

Danfoss spol. s r.o.

Heating Segment • danfoss.sk • +421 37 6920 300 • E-Mail: danfoss.sk@danfoss.com

Danfoss nezodpovedá za prípadné chyby v katalógoch, brožúrkach či iných tlačivách. Danfoss si vyhradzuje právo upraviť svoje produkty bez upozornenia. Týka sa to aj produktov, ktoré sú už objednané, za predpokladu, že úpravy možno urobiť bez toho, aby potom bolo potrebné meniť aj predtým dohodnuté parametre.

Všetky obchodné značky v tomto materiáli sú majetkom daných podnikov. Danfoss a všetky logotypy Danfoss sú chránenými obchodnými značkami Danfoss A/S. Všetky práva sú vyhradené.