

DEViflex™ 10T



DEViflex™ 10T er en 2-leder varmekabel med skjerm. Ytterkappen er robust (ikke UV-bestendig).

Den runde profilen og den robuste konstruksjonen sikrer en rask, enkel og sikker installasjon i innendørs gulvkonstruksjoner og rørapplikasjoner. Tilledningen er en solid installasjonskabel som sikrer rask installasjon. DEViflex™ 10T kan legges rett på brennbart underlag.

Alle varmekabler blir nøye undersøkt for å sikre lang levetid og høy kvalitet. Undersøkelsene omfatter testing av ohm-motstand, spenning og materialkvalitet. Derfor er vi stolte av å kunne tilby vår utvidede 20 års DEVIwarranty™.

Fordeler:

- Enkel installasjon
- Fleksibel kabel
- Sikker og robust
- Lang levetid
- DEVIwarranty™ 20 år

Standard:

- IEC60800:2009

Godkjenninger:



Type	Verdi
Driftsspenning	230 V~
Konstruksjon	Rund 2-leder varmekabel med skjerm, og kaldende
Effekt	10W/m @ 230 V~
Maks. temperatur tilkoblet	75°C
Maks. temperatur frakoblet	90°C
Kabeldimensjon	Ø 6,9 mm
Deformasjonsstyrke	>1500 N
Strekkestyrke	>500 N
Lederisolasjon	PEX
Ytterkappe	PVC, rød
Skjerm	100 % dekning, aluminiumsfolie, 0,5 mm ² skjermledning i fortinnet kobber
Kaldende	2,3 m DTCL
Min. installasjonstemperatur	-5 °C
Min. bøyeradius	6 x kabeldiameter (Ø)
IP Klasse	IPX7

DEViflex™ 10T

Varenummer	Effekt @ 230V~	Kabellengde	Mostand, ohm	Kaldende	GTIN-nummer	Elnummer
140F1215	20W	2 m	2646,0	3 x1,5 mm ²	5703466223512	10 492 40
140F1216	40W	4 m	1324,0	3 x1,5 mm ²	5703466223529	10 492 41
140F1217	60W	6 m	882,0	3 x1,5 mm ²	5703466223536	10 492 42
140F1218	80W	8 m	660,8	3 x1,5 mm ²	5703466223543	10 492 43
140F1219	100W	10 m	529,0	3 x1,5 mm ²	5703466223550	10 492 44
140F1407	131W	15 m	403,5	3 x1,5 mm ²	5703466227794	10 492 45
140F1220	205W	20 m	260,0	3 x1,5 mm ²	5703466223567	10 492 46
140F1408	241W	25 m	219,5	3 x1,5 mm ²	5703466227800	10 492 47
140F1221	290W	30 m	183,0	3 x1,5 mm ²	5703466223574	10 492 48
140F1409	365W	35 m	145,0	3 x1,5 mm ²	5703466227817	10 492 49
140F1222	390W	40 m	136,0	3 x1,5 mm ²	5703466223581	10 492 50
140F1223	505W	50 m	105,0	3 x1,5 mm ²	5703466223598	10 492 51
140F1224	600W	60 m	88,2	3 x1,5 mm ²	5703466223604	10 492 52
140F1225	695W	70 m	76,3	3 x1,5 mm ²	5703466223611	10 492 53
140F1226	790W	80 m	66,9	3 x1,5 mm ²	5703466223628	10 492 54
140F1227	920W	90 m	57,4	3 x1,5 mm ²	5703466223635	10 492 55
140F1228	990W	100 m	53,4	3 x1,5 mm ²	5703466223642	10 492 56
140F1229	1220W	120 m	43,4	3 x1,5 mm ²	5703466223659	10 492 57
140F1230	1410W	140 m	37,5	3 x1,5 mm ²	5703466223666	10 492 58
140F1231	1575W	160 m	33,6	3 x1,5 mm ²	5703466223673	10 492 59
140F1232	1760W	180 m	30,1	3 x 2,5 mm ²	5703466223680	10 492 60
140F1233	1990W	200 m	26,6	3 x 2,5 mm ²	5703466223697	10 492 61
140F1234	2050W	210 m	25,8	3 x 2,5 mm ²	5703466223703	10 492 62