



DEVIcomfort™ 100T

DEVIcomfort™ er en 2-leder varmekabel med skjerm og rød PVC ytterkappe (ikke UV-stabil). Den runde profilen, robuste konstruksjonen og lave høyden gir rask, enkel og sikker installasjon. Egner seg for renovering av eksisterende gulv.

Tilledningen er en installasjonskabel med robuste ledere som sikrer rask installasjon.

DEVIcomfort™ 100T kan legges rett på brennbart underlag.

Alle varmekabler blir nøye undersøkt for å sikre lang levetid og høy kvalitet. Undersøkelsen omfatter testing av ohm-motstand, spenning og materialkvalitet. Derfor er vi stolte av å kunne tilby vår utvidede 20 års DEVIwarranty™.



Fordeler:

- Rask og enkel installasjon
- Selvklebende netting
- Lavtbyggende
- Lang levetid
- Maks. beskyttelse

Standarder:

- IEC60335-2-96

Godkjenninger:



Type	Verdi
Driftsspenning	2230 V~
Konstruksjon	Rund 2-leder varmekabel med skjerm, og kaldende
Effekt	100 W/m ² @ 230 V~
Maks. temperatur tilkoblet	85 °C
Maks. temperatur frakoblet	90 °C
Kabeldimensjon	4 mm
Deformasjonsstyrke	600 N
Strekkestyrke	120 N
Lederisolasjon	FEP
Ytterkappe	PVC
Skjerm	100 % dekning, aluminiumsfolie, 0,5 mm ² skjermledning i fortinnet kobber
Kaldende	2,3 m, DTWB,, 2 x 1,0 mm ² , jordet
Min. installasjonstemperatur	-5 °C
Bøyeradius, Ø, mm	6 x kabeldiameter
IP Class	IPX7
Følerør	Følerør, innvendig ø6,7 mm, utvendig ø10 mm, 2,5 m, Sort

DEVIcomfort™ 100T med følerør

Varenummer	Effekt @ 230V~	Oppvarmet areal	Motstand, ohm	Dimensjoner	GTIN-nummer	Elnummer
83030502	100 W	1,0 m ²	529,0 Ω	0,5 x 2 m	5703466162460	10 007 07
83030504	150 W	1,5 m ²	352,0 Ω	0,5 x 3 m	5703466162477	10 007 08
83030506	200 W	2,0 m ²	264,0 Ω	0,5 x 4 m	5703466162484	10 007 09
140F1741	250 W	2,5 m ²	211,0 Ω	0,5 x 5 m	5703466247587	10 007 10
83030510	300 W	3,0 m ²	176,0 Ω	0,5 x 6 m	5703466162507	10 007 11
83030512	350 W	3,5 m ²	151,0 Ω	0,5 x 7 m	5703466162514	10007 12
83030514	400 W	4,0 m ²	132,0 Ω	0,5 x 8 m	5703466162521	10 007 13
83030516	500 W	5,0 m ²	105,0 Ω	0,5 x 10 m	5703466162538	10 007 14
83030518	600 W	6,0 m ²	88,1 Ω	0,5 x 12 m	5703466162545	10 007 15
140F1742	700 W	7,0 m ²	75,5 Ω	0,5 x 14 m	5703466247594	10 007 16
140F1743	800 W	8,0 m ²	66,1 Ω	0,5 x 16 m	5703466247600	10 007 17
83030524	900 W	9,0 m ²	58,7 Ω	0,5 x 18 m	5703466162576	10 007 18
83030526	1000 W	10,0 m ²	52,9 Ω	0,5 x 20 m	5703466162583	10 007 19
83030528	1200 W	12,0 m ²	44,1 Ω	0,5 x 24 m	5703466162590	10 007 20