



Vous connaissez le numero de code d'un détenteur TK TD TRE et vous recherchez son équivalent TGE.

Saisissez le code du détenteur ici **068H8216** Il s'agit d'un **TDEZ 7,5 R407C 5/8 X 7/8 -40 +10** Sans MOP

Son équivalent est un **TGEZ 10-7 067N4156** la différence par rapport au code d'origine est **Aucune**

Vous connaissez les caractéristiques d'un détenteur TK TD TRE et vous recherchez son équivalent TGE.

Vous sélectionnez colonne par colonne en cliquant sur la flèche en bas et à droite dans les cellules ci-dessous puis vous sélectionnez la caractéristique que vous souhaitez dans la liste déroulante

Par approches successives, colonne par colonne, vous arrivez au détenteur de remplacement ainsi que son code situé dans la colonne Code équivalent en TGE

Code no	Type	Fluide	Type de détenteur	Connexion	Plage	MOP	Emballage	Code TGE équivalent	Désignation TGE	Différence par rapport au code d'origine
067L1003	TRE	R134a	TREN 10-3	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N5005	TGEN 10-3.5	Aucune
067L1006	TRE	R134a	TREN 10-7	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N5007	TGEN 10-7	Aucune
067L1012	TRE	R407C	TREZ 10-8	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4006	TGEZ 10-7	Aucune
067L1015	TRE	R407C	TREZ 10-10	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4007	TGEZ 10-10	Aucune
067L1021	TRE	R22	TREX 10-8	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2006	TGEX 10-7.5	Aucune
067L1024	TRE	R22	TREX 10-10	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2007	TGEX 10-11	Aucune
067L1028	TRE	R410A	TREL 10-8	5/8 X 5/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N3006	TGEL 10-9	5/8 X 7/8
067L1029	TRE	R410A	TREL 10-8	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N3006	TGEL 10-9	Aucune
067L1030	TRE	R410A	TREL 10-10	5/8 X 5/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N3007	TGEL 10-13	5/8 X 7/8 au lieu de 5/8 X 5/8
067L1031	TRE	R410A	TREL 10-10	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N3007	TGEL 10-13	Aucune
067L1034	TRE	R410A	TREL 10-12.5	5/8 X 5/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N3007	TGEL 10-13	5/8 X 7/8
067L1035	TRE	R410A	TREL 10-12.5	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N3007	TGEL 10-13	Aucune
067L1038	TRE	R410A	TREL 10-15	7/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N3007	TGEL 10-13	5/8 X 7/8
067L1039	TRE	R410A	TREL 10-15	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N3010	TGEL 20-15	5/8 X 1 1/8
067L1041	TRE	R134a	TREN 20-7	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N5009	TGEN 20-8	Aucune
067L1045	TRE	R134a	TREN 20-9	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N5009	TGEN 20-8	Aucune
067L1050	TRE	R134a	TREN 20-11	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N5012	TGEN 20-10	Aucune
067L1053	TRE	R134a	TREN 20-14	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N5015	TGEN 40-17	7/8 x 1 3/8
067L1054	TRE	R134a	TREN 20-14	7/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N5015	TGEN 40-17	Aucune
067L1058	TRE	R407C	TREZ 20-10	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4007	TGEZ 10-10	Aucune
067L1062	TRE	R407C	TREZ 20-12.5	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4009	TGEZ 20-12	Aucune
067L1067	TRE	R407C	TREZ 20-15	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4012	TGEZ 20-15	Aucune
067L1070	TRE	R407C	TREZ 20-20	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4015	TGEZ 40-24	7/8 x 1 3/8
067L1071	TRE	R407C	TREZ 20-20	7/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4015	TGEZ 40-24	Aucune
067L1075	TRE	R22	TREX 20-10	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2007	TGEX 10-11	Aucune
067L1079	TRE	R22	TREX 20-12.5	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2009	TGEX 20-12	Aucune
067L1084	TRE	R22	TREX 20-15	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2012	TGEX 20-15	1 1/8 X 1 3/8
067L1087	TRE	R22	TREX 20-20	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2015	TGEX 40-26	7/8 X 1 3/8
067L1088	TRE	R22	TREX 20-20	7/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2015	TGEX 40-26	Aucune
067L1093	TRE	R410A	TREL 20-20	7/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N3012	TGEL 20-19	7/8 X 1 1/8
067L1094	TRE	R410A	TREL 20-20	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N3012	TGEL 20-19	Aucune
067L1097	TRE	R410A	TREL 20-25	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N3013	TGEL 20-23	Aucune
067L1099	TRE	R410A	TREL 20-25	1 1/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N3013	TGEL 20-23	7/8 X 1 1/8
067L1103	TRE	R134a	TREN 10-5	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N5156	TGEN 10-4.5	Aucune
067L1106	TRE	R134a	TREN 10-7	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N5157	TGEN 10-7	Aucune
067L1112	TRE	R407C	TREZ 10-8	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4156	TGEZ 10-7	Aucune
067L1115	TRE	R407C	TREZ 10-10	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4157	TGEZ 10-10	Aucune
067L1121	TRE	R22	TREX 10-8	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2156	TGEX 10-7.5	Aucune
067L1124	TRE	R22	TREX 10-10	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2157	TGEX 10-11	Aucune
067L1128	TRE	R410A	TREL 10-8	5/8 X 5/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N3156	TGEL 10-9	5/8 X 7/8
067L1129	TRE	R410A	TREL 10-8	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N3156	TGEL 10-9	Aucune
067L1130	TRE	R410A	TREL 10-10	5/8 X 5/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N3157	TGEL 10-13	Aucune
067L1130	TRE	R410A	TREL 10-10	5/8 X 5/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N3157	TGEL 10-13	Aucune
067L1131	TRE	R410A	TREL 10-10	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N3157	TGEL 10-13	Aucune
067L1134	TRE	R410A	TREL 10-12.5	5/8 X 5/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N3157	TGEL 10-13	5/8 X 7/8
067L1135	TRE	R410A	TREL 10-12.5	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N3157	TGEL 10-13	Aucune
067L1138	TRE	R410A	TREL 10-15	7/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N3157	TGEL 10-13	5/8 X 7/8
067L1139	TRE	R410A	TREL 10-15	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N3160	TGEL 20-15	5/8 X 1 1/8
067L1141	TRE	R134a	TREN 20-7	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N5157	TGEN 10-7	Aucune
067L1145	TRE	R134a	TREN 20-9	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N5159	TGEN 20-8	Aucune
067L1150	TRE	R134a	TREN 20-11	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N5162	TGEN 20-10	Aucune
067L1153	TRE	R134a	TREN 20-14	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N5165	TGEN 40-17	Aucune
067L1154	TRE	R134a	TREN 40-25	7/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N5169	TGEN 40-25	1 1/8 X 1 3/8
067L1158	TRE	R407C	TREZ 20-10	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4157	TGEZ 10-10	Aucune
067L1162	TRE	R407C	TREZ 20-12.5	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4159	TGEZ 20-12	Aucune
067L1167	TRE	R407C	TREZ 20-15	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4162	TGEZ 20-15	Aucune
067L1170	TRE	R407C	TREZ 20-20	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4165	TGEZ 40-24	1 1/8 x 1 3/8
067L1171	TRE	R407C	TREZ 20-20	7/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4165	TGEZ 40-24	1 1/8 x 1 3/8
067L1175	TRE	R22	TREX 20-10	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2157	TGEX 10-11	Aucune
067L1179	TRE	R22	TREX 20-12.5	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2159	TGEX 20-12	Aucune
067L1184	TRE	R22	TREX 20-15	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2162	TGEX 20-15	Aucune
067L1187	TRE	R22	TREX 20-20	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2163	TGEX 20-18	Aucune
067L1188	TRE	R22	TREX 20-20	7/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2165	TGEX 40-26	Aucune
067L1191	TRE	R410A	TREL 20-15	7/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N3159	TGEL 20-15	5/8 X 7/8
067L1192	TRE	R410A	TREL 20-15	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N3160	TGEL 20-15	5/8 X 1 1/8
067L1193	TRE	R410A	TREL 20-20	7/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N3162	TGEL 20-19	7/8 X 1 1/8
067L1194	TRE	R410A	TREL 20-20	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N3162	TGEL 20-19	Aucune
067L1197	TRE	R410A	TREL 20-25	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N3163	TGEL 20-23	Aucune
067L1199	TRE	R410A	TREL 20-25	1 1/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N3163	TGEL 20-23	7/8 X 1 1/8
067L2003	TRE	R134a	TREN 10-3	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N5005	TGEN 10-3.5	Aucune
067L2006	TRE	R134a	TREN 10-7	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N5007	TGEN 10-7	Aucune
067L2008	TRE	R22	TREX 20-15	7/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2012	TGEX 20-15	7/8 X 1 1/8
067L2009	TRE	R22	TREX 20-20	7/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2015	TGEX 40-26	7/8 X 1 3/8
067L2012	TRE	R407C	TREZ 10-8	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4006	TGEZ 10-7	Aucune
067L2015	TRE	R407C	TREZ 10-10	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4007	TGEZ 10-10	Aucune
067L2021	TRE	R22	TREX 10-8	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2006	TGEX 10-7.5	Aucune
067L2024	TRE	R22	TREX 10-10	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2007	TGEX 10-11	Aucune
067L2028	TRE	R410A	TREL 10-8	5/8 X 5/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N3006	TGEL 10-9	5/8 X 7/8
067L2029	TRE	R410A	TREL 10-8	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N3006	TGEL 10-9	Aucune
067L2030	TRE	R410A	TREL 10-10	5/8 X 5/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N3007	TGEL 10-13	5/8 X 7/8 au lieu de 5/8 X 5/8
067L2031	TRE	R410A	TREL 10-10	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N3007	TGEL 10-13	Aucune
067L2034	TRE	R410A	TREL 10-12.5	5/8 X 5/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N3007	TGEL 10-13	5/8 X 7/8
067L2035	TRE	R410A	TREL 10-12.5	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N3007	TGEL 10-13	Aucune
067L2038	TRE	R410A	TREL 10-15	7/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N3007	TGEL 10-13	5/8 X 7/8
067L2039	TRE	R410A	TREL 10-15	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N3010	TGEL 20-15	5/8 X 1 1/8
067L2041	TRE	R134a	TREN 20-7	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N5009	TGEN 20-8	Aucune
067L2045	TRE	R134a	TREN 20-9	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N5009	TGEN 20-8	Aucune
067L2050	TRE	R134a	TREN 20-11	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N5012	TGEN 20-10	Aucune
067L2053	TRE	R134a	TREN 20-14	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N5015	TGEN 40-17	7/8 x 1 3/8
067L2054	TRE	R134a	TREN 20-14	7/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N5015	TGEN 40-17	7/8 x 1 3/8
067L2058	TRE	R407C	TREZ 20-10	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4007	TGEZ 10-10	Aucune
067L2062	TRE	R407C	TREZ 20-12.5	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4009	TGEZ 20-12	Aucune
067L2067	TRE	R407C	TREZ 20-15	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4012	TGEZ 20-15	Aucune
067L2070	TRE	R407C	TREZ 20-20	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4015	TGEZ 40-24	7/8 x 1 3/8
067L2071	TRE	R407C	TREZ 20-20	7/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4015	TGEZ 40-24	Aucune
067L2075	TRE	R22	TREX 20-10	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2007	TGEX 10-11	Aucune
067L2079	TRE	R22	TREX 20-12.5	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2009	TGEX 20-12	Aucune
067L2084	TRE	R22	TREX 20-15	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2012	TGEX 20-15	1 1/8 X 1 3/8
067L2087	TRE	R22	TREX 20-20	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2015	TGEX 40-26	7/8 X 1 3/8
067L2088	TRE	R22	TREX 20-20	7/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2015	TGEX 40-26	

067L2128	TRE	R410A	TREL 10-8	5/8 X 5/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N3156	TGEL 10-9	5/8 X 7/8
067L2129	TRE	R410A	TREL 10-8	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N3156	TGEL 10-9	Aucune
067L2130	TRE	R410A	TREL 10-10	5/8X 5/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N3157	TGEL 10-13	5/8 X 7/8
067L2131	TRE	R410A	TREL 10-10	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N3157	TGEL 10-13	Aucune
067L2134	TRE	R410A	TREL 10-12.5	5/8 X 5/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N3157	TGEL 10-13	5/8 X 7/8
067L2135	TRE	R410A	TREL 10-12.5	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N3157	TGEL 10-13	Aucune
067L2138	TRE	R410A	TREL 10-15	7/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N3159	TGEL 20-15	5/8 X 7/8
067L2139	TRE	R410A	TREL 10-15	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N3160	TGEL 20-15	5/8 X 1 1/8
067L2141	TRE	R134a	TREN 20-7	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N5157	TGEN 10-7	Aucune
067L2145	TRE	R134a	TREN 20-9	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N5159	TGEN 20-8	Aucune
067L2150	TRE	R134a	TREN 20-11	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N5162	TGEN 20-10	Aucune
067L2153	TRE	R134a	TREN 20-14	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N5165	TGEN 40-17	Aucune
067L2154	TRE	R134a	TREN 40-25	7/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N5169	TGEN 40-25	1 1/8 X 1 3/8
067L2158	TRE	R407C	TREZ 20-10	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4157	TGEZ 10-10	Aucune
067L2162	TRE	R407C	TREZ 20-12.5	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4159	TGEZ 20-12	Aucune
067L2166	TRE	R407C	TRE 20-15	7/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4162	TGEZ 20-15	7/8 X 1 1/8
067L2167	TRE	R407C	TREZ 20-15	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4162	TGEZ 20-15	Aucune
067L2170	TRE	R407C	TREZ 20-20	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4165	TGEZ 40-24	1 1/8 X 1 3/8
067L2171	TRE	R407C	TREZ 20-20	7/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4165	TGEZ 40-24	1 1/8 X 1 3/8
067L2175	TRE	R22	TREX 20-10	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2157	TGEX 10-11	Aucune
067L2179	TRE	R22	TREX 20-12.5	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2159	TGEX 20-12	Aucune
067L2184	TRE	R22	TREX 20-15	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2162	TGEX 20-15	Aucune
067L2187	TRE	R22	TREX 20-20	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2163	TGEX 20-18	Aucune
067L2188	TRE	R22	TREX 20-20	7/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2165	TGEX 40-26	Aucune
067L2191	TRE	R410A	TREL 20-15	7/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N3159	TGEL 20-15	5/8 X 7/8
067L2192	TRE	R410A	TREL 20-15	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N3160	TGEL 20-15	5/8 X 1 1/8
067L2193	TRE	R410A	TREL 20-20	7/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N3162	TGEL 20-19	7/8 X 1 1/8
067L2194	TRE	R410A	TREL 20-20	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N3162	TGEL 20-19	Aucune
067L2197	TRE	R410A	TREL 20-25	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N3163	TGEL 20-23	Aucune
067L2199	TRE	R410A	TREL 20-25	1 1/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N3163	TGEL 20-23	7/8 X 1 1/8
067L2200	TRE	R407C	TRE 20-15	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4011	TGEZ 20-15	5/8 X 1 1/8
067L2210	TRE	R407C	TREZ 10-10	16 X 22	-25 +10	MOP +15	IP	067N4007	TGEZ 10-10	5/8 X 7/8
067L2212	TRE	R407C	TREZ 10-8	16 X 22	-25 +10	MOP +15	IP	067N4006	TGEZ 10-7	5/8 X 7/8
067L2251	TRE	R407C	TREZ 20-12.5	16 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N4010	TGEZ 20-12	5/8 X 1 1/8
067L2252	TRE	R407C	TREZ 20-15	16 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N4011	TGEZ 20-15	5/8 X 1 1/8
067L2253	TRE	R407C	TREZ 20-15	22 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N4012	TGEZ 20-15	7/8 X 1 1/8
067L2254	TRE	R407C	TREZ 20-20	22 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N4015	TGEZ 40-24	7/8 X 1 3/8
067L2256	TRE	R407C	TREZ 20-12.5	16 X 22	-25 +10	MOP +15	IP	067N4009	TGEZ 20-12	5/8 X 7/8
067L2267	TRE	R410A	TREL 20-25	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N3163	TGEL 20-23	Aucune
067L3001	TRE	R22	TREX 40-20	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2015	TGEX 40-26	7/8 X 1 3/8
067L3002	TRE	R22	TREX 40-20	7/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2015	TGEX 40-26	Aucune
067L3005	TRE	R22	TREX 40-25	7/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2015	TGEX 40-26	Aucune
067L3006	TRE	R22	TREX 40-25	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2016	TGEX 40-26	Aucune
067L3009	TRE	R22	TREX 40-30	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2018	TGEX 40-30	Aucune
067L3012	TRE	R22	TREX 40-40	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2019	TGEX 40-38	Aucune
067L3016	TRE	R410A	TREL 40-25	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N3016	TGEL 40-31	Aucune
067L3019	TRE	R410A	TREL 40-35	1 1/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N3168	TGEL 40-35	1 1/8 X 1 3/8
067L3020	TRE	R410A	TREL 40-35	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N3018	TGEL 40-35	Aucune
067L3023	TRE	R410A	TREL 40-40	1 1/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N3019	TGEL 40-46	1 1/8 X 1 3/8
067L3024	TRE	R410A	TREL 40-40	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N3019	TGEL 40-46	Aucune
067L3027	TRE	R410A	TREL 40-55	1 1/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	OEM	#N/A	Pas d'équivalent
067L3028	TRE	R410A	TREL 40-55	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	OEM	#N/A	Pas d'équivalent
067L3030	TRE	R407C	TREZ 40-20	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4015	TGEZ 40-24	7/8 X 1 3/8
067L3031	TRE	R407C	TRE 40-20	7/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4015	TGEZ 40-24	Aucune
067L3034	TRE	R407C	TREZ 40-25	7/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4015	TGEZ 40-24	Aucune
067L3035	TRE	R407C	TREZ 40-25	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4016	TGEZ 40-24	Aucune
067L3038	TRE	R407C	TREZ 40-30	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4019	TGEZ 40-34	1 1/8 X 1 3/8
067L3040	TRE	R407C	TREZ 40-40	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	#N/A	#N/A	
067L3043	TRE	R134a	TREN 40-14	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N5015	TGEN 40-17	7/8 X 1 3/8
067L3044	TRE	R134a	TREN 40-14	7/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N5015	TGEN 40-17	Aucune
067L3047	TRE	R134a	TREN 40-16	7/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N5015	TGEN 40-17	Aucune
067L3048	TRE	R134a	TREN 40-16	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N5016	TGEN 40-17	Aucune
067L3051	TRE	R134a	TREN 40-20	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N5018	TGEN 40-20	Aucune
067L3054	TRE	R134a	TREN 40-25	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N5019	TGEN 40-25	Aucune
067L3102	TRE	R22	TREX 40-20	7/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2165	TGEX 40-26	Aucune
067L3105	TRE	R22	TREX 40-25	7/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2165	TGEX 40-26	Aucune
067L3106	TRE	R22	TREX 40-25	1 1/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2166	TGEX 40-26	Aucune
067L3109	TRE	R22	TREX 40-30	1 1/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2168	TGEX 40-30	Aucune
067L3112	TRE	R22	TREX 40-40	1 1/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2169	TGEX 40-38	Aucune
067L3115	TRE	R410A	TREL 40-25	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N3013	TGEL 20-23	Aucune
067L3119	TRE	R410A	TREL 40-35	1 1/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N3018	TGEL 40-35	1 1/8 X 1 3/8
067L3120	TRE	R410A	TREL 40-35	1 1/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N3168	TGEL 40-35	Aucune
067L3123	TRE	R410A	TREL 40-40	1 1/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N3169	TGEL 40-46	1 1/8 X 1 3/8
067L3124	TRE	R410A	TREL 40-40	1 1/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N3169	TGEL 40-46	Aucune
067L3127	TRE	R410A	TREL 40-55	1 1/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	OEM	#N/A	Pas d'équivalent
067L3128	TRE	R410A	TREL 40-55	1 1/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	IP	OEM	#N/A	Pas d'équivalent
067L3130	TRE	R407C	TREZ 40-20	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4165	TGEZ 40-24	1 1/8 X 1 3/8
067L3131	TRE	R407C	TRE 40-20	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4165	TGEZ 40-24	1 1/8 X 1 3/8
067L3134	TRE	R407C	TREZ 40-25	7/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4165	TGEZ 40-24	Aucune
067L3135	TRE	R407C	TREZ 40-25	1 1/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4166	TGEZ 40-24	Aucune
067L3138	TRE	R407C	TREZ 40-30	1 1/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4168	TGEZ 40-27	Aucune
067L3140	TRE	R407C	TREZ 40-40	1 1/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	#N/A	#N/A	
067L3143	TRE	R134a	TREN 40-14	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N5165	TGEN 40-17	Aucune
067L3144	TRE	R134a	TREN 40-14	7/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N5165	TGEN 40-17	Aucune
067L3147	TRE	R134a	TREN 40-16	7/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N5165	TGEN 40-17	Aucune
067L3148	TRE	R134a	TREN 40-16	1 1/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N5166	TGEN 40-17	Aucune
067L3151	TRE	R134a	TREN 40-20	1 1/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N5168	TGEN 40-20	Aucune
067L3154	TRE	R134a	TREN 40-25	1 1/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N5169	TGEN 40-25	Aucune
067L4001	TRE	R22	TREX 40-20	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2015	TGEX 40-26	7/8 X 1 3/8
067L4002	TRE	R22	TREX 40-20	7/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2015	TGEX 40-26	Aucune
067L4005	TRE	R22	TREX 40-25	7/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2015	TGEX 40-26	Aucune
067L4006	TRE	R22	TREX 40-25	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2016	TGEX 40-26	Aucune
067L4009	TRE	R22	TREX 40-30	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2018	TGEX 40-30	Aucune
067L4012	TRE	R22	TREX 40-40	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2019	TGEX 40-38	Aucune
067L4016	TRE	R410A	TREL 40-25	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N3016	TGEL 40-31	Aucune
067L4019	TRE	R410A	TREL 40-35	1 1/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N3168	TGEL 40-35	1 1/8 X 1 3/8
067L4020	TRE	R410A	TREL 40-35	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N3018	TGEL 40-35	Aucune
067L4023	TRE	R410A	TREL 40-40	1 1/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N3019	TGEL 40-46	1 1/8 X 1 3/8
067L4024	TRE	R410A	TREL 40-40	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N3019	TGEL 40-46	Aucune
067L4027	TRE	R410A	TREL 40-55	1 1/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	OEM	#N/A	Pas d'équivalent
067L4028	TRE	R410A	TREL 40-55	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	IP	OEM	#N/A	Pas d'équivalent
067L4030	TRE	R407C	TREZ 40-20	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4015	TGEZ 40-24	7/8 X 1 3/8
067L4034	TRE	R407C	TREZ 40-25	7/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4015	TGEZ 40-24	Aucune
067L4035	TRE	R407C	TREZ 40-25							

067N5168	TGE	R134a	TGEN 40-20	1/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N5168	TGEN 40-20	Aucune
067N5169	TGE	R134a	TGEN 40-25	1/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N5169	TGEN 40-25	Aucune
067N5170	TGE	R134a	TGEN 10-1,5	3/8 X 5/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N5150	TGEN 10-1,5	Aucune
067N5171	TGE	R134a	TGEN 10-1,5	1/2 X 5/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N5151	TGEN 10-1,5	Aucune
067N5172	TGE	R134a	TGEN 10-2,5	1/2 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N5152	TGEN 10-2,5	Aucune
067N5173	TGE	R134a	TGEN 10-4,5	1/2 X 5/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N5006	TGEN 10-4,5	5/8 X 7/8
067N5174	TGE	R134a	TGEN 10-4,5	1/2 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N5156	TGEN 10-4,5	5/8 X 7/8
067N5175	TGE	R134a	TGEN 10-4,5	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N5156	TGEN 10-4,5	Aucune
067N5176	TGE	R134a	TGEN 10-7	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N5157	TGEN 10-7	Aucune
067N5177	TGE	R134a	TGEN 10-7	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N5157	TGEN 10-7	Aucune
067N5178	TGE	R134a	TGEN 10-7	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N5158	TGEN 10-7	Aucune
067N5179	TGE	R134a	TGEN 20-8	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N5159	TGEN 20-8	Aucune
067N5180	TGE	R134a	TGEN 20-8	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N5160	TGEN 20-8	Aucune
067N5181	TGE	R134a	TGEN 20-10	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N5161	TGEN 20-10	Aucune
067N5182	TGE	R134a	TGEN 20-10	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N5162	TGEN 20-10	Aucune
067N5183	TGE	R134a	TGEN 20-12	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N5164	TGEN 20-12	7/8 X 1 1/8
067N5185	TGE	R134a	TGEN 40-20	7/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N5017	TGEN 40-20	Aucune
067N5187	TGE	R134a	TGEN 40-20	7/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N5017	TGEN 40-20	Aucune
067N5188	TGE	R134a	TGEN 40-20	1/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N5168	TGEN 40-20	Aucune
067N5189	TGE	R134a	TGEN 40-25	1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N5169	TGEN 40-25	Aucune
067N6152	TGE	R404A	TGES 10-5	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N6150	#N/A	Aucune
067N6153	TGE	R404A	TGES 10-4	1/2 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N6151	#N/A	Aucune
067N6155	TGE	R404A	TGES 20-11	5/8 X 1 1/8	-40 +11	Sans MOP	MP	067N6155	TGES 20-11	Aucune
067N6156	TGE	R404A	TGES 10-7,5	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N6154	#N/A	Aucune
067N6157	TGE	R404A	TGES 20-11	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N6155	TGES 20-11	Aucune
067N6160	TGE	R404A	TGES 20-9	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N6158	#N/A	Aucune
067N6162	TGE	R404A	TGES 20-13	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N6162	TGES 20-13	Aucune
068H4100	TDE	R22	TDEX 3	3/8 X 5/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N2000	TGEX 10-3	Plage -25 +10°C
068H4101	TDE	R22	TDEX 3	1/2 X 5/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N2001	TGEX 10-3	Plage -25 +10°C
068H4102	TDE	R22	TDEX 4	1/2 X 7/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N2002	TGEX 10-4	Plage -25 +10°C
068H4103	TDE	R22	TDEX 6	1/2 X 7/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N2004	TGEX 10-6	Plage -25 +10°C
068H4104	TDE	R22	TDEX 6	5/8 X 7/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N2005	TGEX 10-6	Plage -25 +10°C
068H4105	TDE	R22	TDEX 7,5	5/8 X 7/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N2006	TGEX 10-7,5	Plage -25 +10°C
068H4106	TDE	R22	TDEX 3	10 X 16	-10 +15	MOP +20	IP	067N2000	TGEX 10-3	Plage -25 +10°C et 3/8 X 5/8"
068H4107	TDE	R22	TDEX 3	12 X 16	-10 +15	MOP +20	IP	067N2001	TGEX 10-3	Plage -25 +10°C et 1/2 X 5/8"
068H4108	TDE	R22	TDEX 4	12 X 22	-10 +15	MOP +20	IP	067N2002	TGEX 10-4	Plage -25 +10°C et 1/2 X 7/8"
068H4109	TDE	R22	TDEX 6	12 X 22	-10 +15	MOP +20	IP	067N2004	TGEX 10-6	Plage -25 +10°C et 1/2 X 7/8"
068H4110	TDE	R22	TDEX 6	16 X 22	-10 +15	MOP +20	IP	067N2005	TGEX 10-6	Plage -25 +10°C et 5/8 X 7/8"
068H4111	TDE	R22	TDEX 7,5	16 X 22	-10 +15	MOP +20	IP	067N2006	TGEX 10-7,5	Plage -25 +10°C et 5/8 X 7/8"
068H4112	TDE	R22	TDEX 8	5/8 X 7/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N2006	TGEX 10-7,5	Plage -25 +10°C
068H4113	TDE	R22	TDEX 11	5/8 X 7/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N2007	TGEX 10-11	Plage -25 +10°C
068H4114	TDE	R22	TDEX 11	5/8 X 1 1/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N2008	TGEX 10-11	Plage -25 +10°C
068H4115	TDE	R22	TDEX 12,5	5/8 X 7/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N2009	TGEX 20-12	Plage -25 +10°C
068H4116	TDE	R22	TDEX 12,5	5/8 X 1 1/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N2010	TGEX 20-12	Plage -25 +10°C
068H4117	TDE	R22	TDEX 16	7/8 X 1 1/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N2012	TGEX 20-15	Plage -25 +10°C
068H4118	TDE	R22	TDEX 19	7/8 X 1 1/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N2013	TGEX 20-18	1 1/8 X 1 3/8
068H4119	TDE	R22	TDEX 8	16 X 22	-10 +15	MOP +20	IP	067N2006	TGEX 10-7,5	Plage -25 +10°C et 5/8 X 7/8"
068H4120	TDE	R22	TDEX 11	16 X 22	-10 +15	MOP +20	IP	067N2007	TGEX 10-11	Plage -25 +10°C et 5/8 X 7/8"
068H4121	TDE	R22	TDEX 11	16 X 28	-10 +15	MOP +20	IP	067N2008	TGEX 10-11	Plage -25 +10°C et 5/8 X 1 1/8"
068H4122	TDE	R22	TDEX 12,5	16 X 22	-10 +15	MOP +20	IP	067N2009	TGEX 20-12	Plage -25 +10°C et 5/8 X 7/8"
068H4123	TDE	R22	TDEX 12,5	16 X 28	-10 +15	MOP +20	IP	067N2010	TGEX 20-12	Plage -25 +10°C et 5/8 X 1 1/8"
068H4124	TDE	R22	TDEX 16	22 X 28	-10 +15	MOP +20	IP	067N2012	TGEX 20-15	Plage -25 +10°C et 7/8 X 1 1/8"
068H4125	TDE	R22	TDEX 19	22 X 28	-10 +15	MOP +20	IP	067N2013	TGEX 20-18	1 1/8 X 1 3/8
068H4134	TDE	R22	TDEX 6	1/2 X 5/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N2003	TGEX 10-6	Plage -25 +10°C
068H4135	TDE	R22	TDEX 6	12 X 16	-10 +15	MOP +20	IP	067N2003	TGEX 10-6	Plage -25 +10°C et 1/2 X 5/8"
068H4136	TDE	R22	TDEX 16	5/8 X 1 1/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N2011	TGEX 20-15	Plage -25 +10°C
068H4137	TDE	R22	TDEX 16	16 X 28	-10 +15	MOP +20	IP	067N2011	TGEX 20-15	Plage -25 +10°C et 5/8 X 1 1/8"
068H4150	TDE	R22	TDEX 3	3/8 X 5/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2000	TGEX 10-3	Aucune
068H4151	TDE	R22	TDEX 3	1/2 X 5/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2001	TGEX 10-3	Aucune
068H4152	TDE	R22	TDEX 3	1/2 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2002	TGEX 10-4	Aucune
068H4153	TDE	R22	TDEX 6	1/2 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2004	TGEX 10-6	Aucune
068H4154	TDE	R22	TDEX 6	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2005	TGEX 10-6	Aucune
068H4155	TDE	R22	TDEX 7,5	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2006	TGEX 10-7,5	Aucune
068H4156	TDE	R22	TDEX 3	10 X 16	-25 +10	MOP +15	IP	067N2000	TGEX 10-3	3/8 X 5/8"
068H4157	TDE	R22	TDEX 3	12 X 16	-25 +10	MOP +15	IP	067N2001	TGEX 10-3	1/2 X 5/8"
068H4158	TDE	R22	TDEX 3	12 X 22	-25 +10	MOP +15	IP	067N2002	TGEX 10-4	1/2 X 7/8"
068H4159	TDE	R22	TDEX 6	12 X 22	-25 +10	MOP +15	IP	067N2004	TGEX 10-6	1/2 X 7/8"
068H4160	TDE	R22	TDEX 6	16 X 22	-25 +10	MOP +15	IP	067N2005	TGEX 10-6	5/8 X 7/8
068H4161	TDE	R22	TDEX 7,5	16 X 22	-25 +10	MOP +15	IP	067N2006	TGEX 10-7,5	5/8 X 7/8
068H4162	TDE	R22	TDEX 8	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2006	TGEX 10-7,5	Aucune
068H4163	TDE	R22	TDEX 11	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2007	TGEX 10-11	Aucune
068H4164	TDE	R22	TDEX 11	5/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2008	TGEX 10-11	Aucune
068H4165	TDE	R22	TDEX 12,5	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2009	TGEX 20-12	Aucune
068H4166	TDE	R22	TDEX 12,5	5/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2010	TGEX 20-12	Aucune
068H4167	TDE	R22	TDEX 16	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2012	TGEX 20-15	Aucune
068H4168	TDE	R22	TDEX 20	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2015	TGEX 40-26	7/8 X 1 3/8
068H4169	TDE	R22	TDEX 8	16 X 22	-25 +10	MOP +15	IP	067N2006	TGEX 10-7,5	5/8 X 7/8
068H4170	TDE	R22	TDEX 11	16 X 22	-25 +10	MOP +15	IP	067N2007	TGEX 10-11	5/8 X 7/8
068H4171	TDE	R22	TDEX 11	16 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N2008	TGEX 10-11	5/8 X 1 1/8
068H4172	TDE	R22	TDEX 12,5	16 X 22	-25 +10	MOP +15	IP	067N2009	TGEX 20-12	5/8 X 7/8
068H4173	TDE	R22	TDEX 12,5	16 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N2010	TGEX 20-12	5/8 X 1 1/8
068H4174	TDE	R22	TDEX 16	22 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N2012	TGEX 20-15	7/8 X 1 1/8
068H4175	TDE	R22	TDEX 20	22 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N2015	TGEX 40-26	7/8 X 1 3/8
068H4184	TDE	R22	TDEX 6	1/2 X 5/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2003	TGEX 10-6	Aucune
068H4185	TDE	R22	TDEX 6	12 X 16	-25 +10	MOP +15	IP	067N2003	TGEX 10-6	1/2 X 5/8"
068H4186	TDE	R22	TDEX 16	5/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2011	TGEX 20-15	Aucune
068H4187	TDE	R22	TDEX 16	16 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N2011	TGEX 20-15	5/8 X 1 1/8
068H5100	TDE	R22	TDEX 6	1/2 X 5/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2153	TGEX 10-6	Aucune
068H5101	TDE	R22	TDEX 7,5	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2156	TGEX 10-7,5	Aucune
068H5103	TDE	R22	TDEX 3	3/8 X 5/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2150	TGEX 10-3	Aucune
068H5121	TDE	R22	TDEX 12,5	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2159	TGEX 20-12	Aucune
068H5122	TDE	R22	TDEX 12,5	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2160	TGEX 20-12	Aucune
068H5123	TDE	R22	TDEX 16	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2161	TGEX 20-15	Aucune
068H5124	TDE	R22	TDEX 19	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2163	TGEX 20-18	Aucune
068H5127	TDE	R22	TDEX 16	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2162	TGEX 20-15	Aucune
068H5128	TDE	R22	TDEX 8	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2156	TGEX 10-7,5	Aucune
068H5145	TDE	R22	TDEX 6	12 X 16	-25 +10	MOP +15	MP	067N2003	TGEX 10-6	1/2 X 5/8"
068H5146	TDE	R22	TDEX 3	10 X 16	-25 +10	MOP +15	MP	067N2000	TGEX 10-3	3/8 X 5/8"
068H5147	TDE	R22	TDEX 3	12 X 16	-25 +10	MOP +15	MP	067N2001	TGEX 10-3	1/2 X 5/8"
068H5148	TDE	R134a	TDEN 2,3	10 X 16	-25 +10	MOP +15	IP	067N5002	TGEN 10-2,5	3/8 X 5/8"
068H5149	TDE	R134a	TDEN 5,8	16 X 22	-25 +10	MOP +15	IP	067N5007	TGEN 10-7	5/8 X 7/8
068H5150	TDE	R407C	TDEZ 3	3/8 X 5/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4000	TGEZ 10-2,5	Aucune
068H5152	TDE	R407C	TDEZ 3	3/8 X 5/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4000	TGEZ 10-2,5	Aucune
068H5153	TDE	R407C	TDEZ 6	1/2 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4006	TGEZ 10-7	Aucune
068H5154	TDE	R407C	TDEZ 6	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4006	TGEZ 10-7	Aucune
068H5155	TDE	R407C	TDEZ 7,5	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4006	TGEZ 10-7	Aucune
068H5156	TDE	R407C</								

068H5185	TDE	R407C	TDEX 6	12 X 16	-25 +10	MOP +15	IP	067N4006	TGEZ 10-7	1/2 X 5/8"
068H5186	TDE	R407C	TDEX 16	5/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4011	TGEZ 20-15	Aucune
068H5187	TDE	R407C	TDEX 16	16 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N4011	TGEZ 20-15	5/8 x 1 1/8
068H5288	TDE	R134a	TDEX 4.6	12 X 16	-25 +10	MOP +15	IP	067N5006	TGEN 10-4.5	1/2 X 5/8"
068H5289	TDE	R134a	TDEX 12.3	22 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N5013	TGEN 20-12	7/8 x 1 1/8
068H6100	TDE	R22	TDEX 3	3/8 X 5/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2000	TGEX 10-3	Plage -25 +10°C
068H6100	TDE	R407C	TDEX 8	5/8 X 7/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N4006	TGEX 10-7	Plage -25 +10°C
068H6101	TDE	R22	TDEX 3	1/2 X 5/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2001	TGEX 10-3	Plage -25 +10°C
068H6102	TDE	R22	TDEX 4	1/2 X 7/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2002	TGEX 10-4	Plage -25 +10°C
068H6103	TDE	R22	TDEX 6	1/2 X 7/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2004	TGEX 10-6	Plage -25 +10°C
068H6104	TDE	R22	TDEX 6	5/8 X 7/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2005	TGEX 10-6	Plage -25 +10°C
068H6105	TDE	R22	TDEX 7.5	5/8 X 7/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2006	TGEX 10-7.5	Plage -25 +10°C
068H6106	TDE	R22	TDEX 3	10 X 16	-10 +15	MOP +20	MP	067N2000	TGEX 10-3	Plage -25 +10°C et 3/8 X 5/8"
068H6107	TDE	R22	TDEX 3	12 X 16	-10 +15	MOP +20	MP	067N2001	TGEX 10-3	Plage -25 +10°C et 1/2 X 5/8"
068H6108	TDE	R22	TDEX 4	12 X 22	-10 +15	MOP +20	MP	067N2002	TGEX 10-4	Plage -25 +10°C et 1/2 X 7/8"
068H6109	TDE	R22	TDEX 6	12 X 22	-10 +15	MOP +20	MP	067N2004	TGEX 10-6	Plage -25 +10°C et 1/2 X 7/8"
068H6110	TDE	R22	TDEX 6	16 X 22	-10 +15	MOP +20	MP	067N2005	TGEX 10-6	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H6111	TDE	R22	TDEX 7.5	16 X 22	-10 +15	MOP +20	MP	067N2006	TGEX 10-7.5	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H6112	TDE	R22	TDEX 8	5/8 X 7/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2006	TGEX 10-7.5	Plage -25 +10°C
068H6113	TDE	R22	TDEX 11	5/8 X 7/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2007	TGEX 10-11	Plage -25 +10°C
068H6114	TDE	R22	TDEX 11	5/8 X 1 1/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2008	TGEX 10-11	Plage -25 +10°C
068H6115	TDE	R22	TDEX 12.5	5/8 X 7/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2009	TGEX 20-12	Plage -25 +10°C
068H6116	TDE	R22	TDEX 12.5	5/8 X 1 1/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2010	TGEX 20-12	Plage -25 +10°C
068H6117	TDE	R22	TDEX 16	7/8 X 1 1/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2012	TGEX 20-15	Plage -25 +10°C
068H6118	TDE	R22	TDEX 19	7/8 X 1 1/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2013	TGEX 20-18	1 1/8 X 1 3/8
068H6119	TDE	R22	TDEX 8	16 X 22	-10 +15	MOP +20	MP	067N2006	TGEX 10-7.5	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H6120	TDE	R22	TDEX 11	16 X 22	-10 +15	MOP +20	MP	067N2007	TGEX 10-11	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H6121	TDE	R22	TDEX 11	16 X 28	-10 +15	MOP +20	MP	067N2008	TGEX 10-11	Plage -25 +10°C et 5/8 x 1 1/8
068H6122	TDE	R22	TDEX 12.5	16 X 22	-10 +15	MOP +20	MP	067N2009	TGEX 20-12	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H6123	TDE	R22	TDEX 12.5	16 X 28	-10 +15	MOP +20	MP	067N2010	TGEX 20-12	Plage -25 +10°C et 5/8 x 1 1/8
068H6124	TDE	R22	TDEX 16	22 X 28	-10 +15	MOP +20	MP	067N2012	TGEX 20-15	Plage -25 +10°C et 7/8 x 1 1/8
068H6125	TDE	R22	TDEX 19	22 X 28	-10 +15	MOP +20	MP	067N2013	TGEX 20-18	1 1/8 X 1 3/8
068H6134	TDE	R22	TDEX 6	1/2 X 5/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2003	TGEX 10-6	Plage -25 +10°C
068H6135	TDE	R22	TDEX 6	12 X 16	-10 +15	MOP +20	MP	067N2003	TGEX 10-6	Plage -25 +10°C et 1/2 X 5/8"
068H6136	TDE	R22	TDEX 16	5/8 X 1 1/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2011	TGEX 20-15	Plage -25 +10°C
068H6137	TDE	R22	TDEX 16	16 X 28	-10 +15	MOP +20	MP	067N2011	TGEX 20-15	Plage -25 +10°C et 5/8 x 1 1/8
068H6156	TDE	R22	TDEX 4	1/2 X 5/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2002	TGEX 10-4	1/2 X 7/8"
068H6157	TDE	R22	TDEX 6	3/8 X 5/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2003	TGEX 10-6	1/2 X 5/8"
068H6159	TDE	R22	TDEX 11	1/2 X 5/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2007	TGEX 10-11	5/8 X 7/8
068H6162	TDE	R22	TDEX 11	1/2 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2007	TGEX 10-11	5/8 X 7/8
068H6167	TDE	R22	TDEX 11	1/2 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2007	TGEX 10-11	5/8 X 7/8
068H6174	TDE	R22	TDEX 7.5	5/8 X 5/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2006	TGEX 10-7.5	5/8 X 7/8
068H6175	TDE	R22	TDEX 11	5/8 X 5/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2007	TGEX 10-11	5/8 X 7/8
068H6176	TDE	R22	TDEX 16	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2011	TGEX 20-15	5/8 X 1 1/8
068H6178	TDE	R22	TDEX 8	1/2 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2006	TGEX 10-7.5	5/8 X 7/8
068H6179	TDE	R22	TDEX 7.5	1/2 X 5/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2006	TGEX 10-7.5	5/8 X 7/8
068H6200	TDE	R22	TDEX 3	3/8 X 5/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2000	TGEX 10-3	Aucune
068H6201	TDE	R22	TDEX 3	1/2 X 5/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2001	TGEX 10-3	Aucune
068H6202	TDE	R22	TDEX 4	1/2 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2002	TGEX 10-4	Aucune
068H6203	TDE	R22	TDEX 6	1/2 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2004	TGEX 10-6	Aucune
068H6204	TDE	R22	TDEX 6	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2005	TGEX 10-6	Aucune
068H6205	TDE	R22	TDEX 7.5	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2006	TGEX 10-7.5	Aucune
068H6208	TDE	R22	TDEX 4	12 X 22	-25 +10	MOP +15	MP	067N2002	TGEX 10-4	1/2 X 7/8"
068H6209	TDE	R22	TDEX 6	12 X 22	-25 +10	MOP +15	MP	067N2004	TGEX 10-6	1/2 X 7/8"
068H6210	TDE	R22	TDEX 6	16 X 22	-25 +10	MOP +15	MP	067N2005	TGEX 10-6	5/8 x 7/8
068H6211	TDE	R22	TDEX 7.5	16 X 22	-25 +10	MOP +15	MP	067N2006	TGEX 10-7.5	5/8 x 7/8
068H6212	TDE	R22	TDEX 8	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2006	TGEX 10-7.5	Aucune
068H6213	TDE	R22	TDEX 11	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2007	TGEX 10-11	Aucune
068H6214	TDE	R22	TDEX 11	5/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2008	TGEX 10-11	Aucune
068H6215	TDE	R22	TDEX 12.5	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2009	TGEX 20-12	Aucune
068H6216	TDE	R22	TDEX 12.5	5/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2010	TGEX 20-12	Aucune
068H6217	TDE	R22	TDEX 16	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2012	TGEX 20-15	Aucune
068H6218	TDE	R22	TDEX 20	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2015	TGEX 40-26	7/8 X 1 3/8
068H6219	TDE	R22	TDEX 8	16 X 22	-25 +10	MOP +15	MP	067N2006	TGEX 10-7.5	5/8 x 7/8
068H6220	TDE	R22	TDEX 11	16 X 22	-25 +10	MOP +15	MP	067N2007	TGEX 10-11	5/8 x 7/8
068H6221	TDE	R22	TDEX 11	16 X 28	-25 +10	MOP +15	MP	067N2008	TGEX 10-11	5/8 x 1 1/8
068H6222	TDE	R22	TDEX 12.5	16 X 22	-25 +10	MOP +15	MP	067N2009	TGEX 20-12	5/8 x 7/8
068H6223	TDE	R22	TDEX 12.5	16 X 28	-25 +10	MOP +15	MP	067N2010	TGEX 20-12	5/8 x 1 1/8
068H6224	TDE	R22	TDEX 16	22 X 28	-25 +10	MOP +15	MP	067N2012	TGEX 20-15	7/8 x 1 1/8
068H6225	TDE	R22	TDEX 19	22 X 28	-25 +10	MOP +15	MP	067N2013	TGEX 20-18	1 1/8 X 1 3/8
068H6234	TDE	R22	TDEX 6	1/2 X 5/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2003	TGEX 10-6	Aucune
068H6236	TDE	R22	TDEX 16	5/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2011	TGEX 20-15	Aucune
068H6237	TDE	R22	TDEX 16	16 X 28	-25 +10	MOP +15	MP	067N2011	TGEX 20-15	5/8 X 1 1/8
068H7000	TDE	R407C	TDEX 3	3/8 X 5/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4150	TGEZ 10-2.5	Aucune
068H7001	TDE	R407C	TDEX 3	10 X 16	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4150	TGEZ 10-2.5	3/8 X 5/8"
068H7002	TDE	R407C	TDEX 3	1/2 X 5/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4151	TGEZ 10-2.5	Aucune
068H7003	TDE	R407C	TDEX 3	12 X 16	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4151	TGEZ 10-2.5	1/2 X 5/8"
068H7004	TDE	R407C	TDEX 4	1/2 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4152	TGEZ 10-3.5	Aucune
068H7005	TDE	R407C	TDEX 4	12 X 22	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4152	TGEZ 10-3.5	1/2 X 7/8"
068H7006	TDE	R407C	TDEX 6	1/2 X 5/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4153	TGEZ 10-5	Aucune
068H7007	TDE	R407C	TDEX 6	12 X 16	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4153	TGEZ 10-5	1/2 X 5/8"
068H7008	TDE	R407C	TDEX 6	1/2 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4154	TGEZ 10-5	Aucune
068H7009	TDE	R407C	TDEX 6	12 X 22	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4154	TGEZ 10-5	1/2 X 7/8"
068H7010	TDE	R407C	TDEX 6	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4155	TGEZ 10-5	Aucune
068H7011	TDE	R407C	TDEX 6	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4155	TGEZ 10-5	5/8 x 7/8
068H7012	TDE	R407C	TDEX 7.5	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4156	TGEZ 10-7	Aucune
068H7013	TDE	R407C	TDEX 7.5	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4156	TGEZ 10-7	5/8 x 7/8
068H7014	TDE	R407C	TDEX 8	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4156	TGEZ 10-7	Aucune
068H7015	TDE	R407C	TDEX 8	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4156	TGEZ 10-7	5/8 x 7/8
068H7016	TDE	R407C	TDEX 11	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4157	TGEZ 10-10	Aucune
068H7017	TDE	R407C	TDEX 11	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4157	TGEZ 10-10	5/8 X 7/8
068H7018	TDE	R407C	TDEX 11	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4158	TGEZ 10-10	Aucune
068H7019	TDE	R407C	TDEX 11	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4158	TGEZ 10-10	5/8 X 1 1/8
068H7020	TDE	R407C	TDEX 12.5	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4159	TGEZ 20-12	Aucune
068H7021	TDE	R407C	TDEX 12.5	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4159	TGEZ 20-12	5/8 x 7/8
068H7022	TDE	R407C	TDEX 12.5	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4160	TGEZ 20-12	Aucune
068H7023	TDE	R407C	TDEX 12.5	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4160	TGEZ 20-12	5/8 x 1 1/8
068H7024	TDE	R407C	TDEX 16	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4161	TGEZ 20-15	Aucune
068H7025	TDE	R407C	TDEX 16	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4161	TGEZ 20-15	5/8 x 1 1/8
068H7026	TDE	R407C	TDEX 16	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4162	TGEZ 20-15	Aucune
068H7027	TDE	R407C	TDEX 16	22 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4162	TGEZ 20-15	7/8 x 1 1/8
068H7028	TDE	R407C	TDEX 19	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4163	TGEZ 20-18	Aucune
068H7029	TDE	R407C	TDEX 19	22 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4163	TGEZ 20-18	7/8 x 1 1/8
068H7030	TDE	R407C	TDEX 20	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4165	TGEZ 40-24	1 1/8 x 1 3/8
068H7031	TDE	R407C	TDEX 20	22 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4165	TGEZ 40-24	1 1/8 x 1 3/8
068H7032	TDE	R407C	TDEX 26	7/8 X 1 3/8	-40 +10					

068H7063	TDE	R22	TDEX 7,5	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2156	TGEX 10-7,5	5/8 x 7/8
068H7064	TDE	R22	TDEX 8	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2156	TGEX 10-7,5	Aucune
068H7065	TDE	R22	TDEX 8	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2156	TGEX 10-7,5	5/8 x 7/8
068H7066	TDE	R22	TDEX 11	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2157	TGEX 10-11	Aucune
068H7067	TDE	R22	TDEX 11	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2157	TGEX 10-11	5/8 x 7/8
068H7068	TDE	R22	TDEX 11	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2158	TGEX 10-11	Aucune
068H7069	TDE	R22	TDEX 11	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2158	TGEX 10-11	5/8 x 1 1/8
068H7070	TDE	R22	TDEX 12,5	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2159	TGEX 20-12	Aucune
068H7071	TDE	R22	TDEX 12,5	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2159	TGEX 20-12	5/8 x 7/8
068H7072	TDE	R22	TDEX 12,5	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2160	TGEX 20-12	Aucune
068H7073	TDE	R22	TDEX 12,5	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2160	TGEX 20-12	5/8 x 1 1/8
068H7074	TDE	R22	TDEX 16	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2161	TGEX 20-15	Aucune
068H7075	TDE	R22	TDEX 16	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2161	TGEX 20-15	5/8 x 1 1/8
068H7076	TDE	R22	TDEX 16	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2162	TGEX 20-15	Aucune
068H7077	TDE	R22	TDEX 16	22 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2162	TGEX 20-15	7/8 x 1 1/8
068H7078	TDE	R22	TDEX 19	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2163	TGEX 20-18	Aucune
068H7079	TDE	R22	TDEX 19	22 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2163	TGEX 20-18	7/8 x 1 1/8
068H7080	TDE	R22	TDEBX 20	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2163	TGEX 20-18	Aucune
068H7082	TDE	R22	TDEBX 26	7/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2165	TGEX 40-26	Aucune
068H7083	TDE	R22	TDEBX 20	22 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2163	TGEX 20-18	7/8 x 1 1/8
068H7084	TDE	R22	TDEBX 30	7/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2167	TGEX 40-30	Aucune
068H7085	TDE	R22	TDEBX 30	22 X 35	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2167	TGEX 40-30	1 1/8 x 1 3/8
068H7086	TDE	R22	TDEBX 30	1 1/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2168	TGEX 40-30	Aucune
068H7087	TDE	R22	TDEBX 30	28 X 35	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2168	TGEX 40-30	7/8 X 1 3/8
068H7088	TDE	R22	TDEBX 40	1 1/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2169	TGEX 40-38	Aucune
068H7089	TDE	R22	TDEBX 40	28 X 35	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2169	TGEX 40-38	7/8 X 1 3/8
068H7100	TDE	R22	TDEBX 8	5/8 X 7/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2006	TGEX 10-7,5	Plage -25 +10°C
068H7101	TDE	R22	TDEBX 8	16 X 22	-10 +15	MOP +20	MP	067N2006	TGEX 10-7,5	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H7102	TDE	R22	TDEBX 11	5/8 X 7/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2007	TGEX 10-11	Plage -25 +10°C
068H7103	TDE	R22	TDEBX 11	16 X 22	-10 +15	MOP +20	MP	067N2007	TGEX 10-11	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H7104	TDE	R22	TDEBX 11	5/8 X 1 1/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2008	TGEX 10-11	Plage -25 +10°C
068H7105	TDE	R22	TDEBX 11	16 X 28	-10 +15	MOP +20	MP	067N2008	TGEX 10-11	Plage -25 +10°C et 5/8 x 1 1/8"
068H7106	TDE	R22	TDEBX 12,5	5/8 X 7/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2009	TGEX 20-12	Plage -25 +10°C
068H7107	TDE	R22	TDEBX 12,5	16 X 22	-10 +15	MOP +20	MP	067N2009	TGEX 20-12	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H7108	TDE	R22	TDEBX 12,5	5/8 X 1 1/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2010	TGEX 20-12	Plage -25 +10°C
068H7109	TDE	R22	TDEBX 12,5	16 X 28	-10 +15	MOP +20	MP	067N2010	TGEX 20-12	Plage -25 +10°C et 5/8 x 1 1/8"
068H7110	TDE	R22	TDEBX 16	5/8 X 1 1/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2011	TGEX 20-15	Plage -25 +10°C
068H7111	TDE	R22	TDEBX 16	16 X 28	-10 +15	MOP +20	MP	067N2011	TGEX 20-15	Plage -25 +10°C et 5/8 x 1 1/8"
068H7112	TDE	R22	TDEBX 16	7/8 X 1 1/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2012	TGEX 20-15	Plage -25 +10°C
068H7113	TDE	R22	TDEBX 16	22 X 28	-10 +15	MOP +20	MP	067N2012	TGEX 20-15	Plage -25 +10°C et 7/8 x 1 1/8"
068H7114	TDE	R22	TDEBX 19	7/8 X 1 1/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2013	TGEX 20-18	1 1/8 X 1 3/8
068H7115	TDE	R22	TDEBX 19	22 X 28	-10 +15	MOP +20	MP	067N2013	TGEX 20-18	1 1/8 X 1 3/8
068H7116	TDE	R22	TDEBX 20	7/8 X 1 1/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2015	TGEX 40-26	7/8 X 1 3/8
068H7117	TDE	R22	TDEBX 20	22 X 28	-10 +15	MOP +20	MP	067N2015	TGEX 40-26	7/8 X 1 3/8
068H7118	TDE	R22	TDEBX 26	7/8 X 1 3/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2015	TGEX 40-26	Aucune
068H7119	TDE	R22	TDEBX 26	22 X 35	-10 +15	MOP +20	MP	067N2015	TGEX 40-26	1 1/8 X 1 3/8
068H7120	TDE	R22	TDEBX 30	7/8 X 1 3/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2017	TGEX 40-30	Plage -25 +10°C
068H7121	TDE	R22	TDEBX 30	22 X 35	-10 +15	MOP +20	MP	067N2017	TGEX 40-30	Plage -25 +10°C et 1 1/8 x 1 3/8"
068H7122	TDE	R22	TDEBX 30	1 1/8 X 1 3/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2018	TGEX 40-30	Plage -25 +10°C
068H7123	TDE	R22	TDEBX 30	28 X 35	-10 +15	MOP +20	MP	067N2018	TGEX 40-30	Plage -25 +10°C et 1 7/8 X 1 3/8"
068H7124	TDE	R22	TDEBX 40	1 1/8 X 1 3/8	-10 +15	MOP +20	MP	067N2019	TGEX 40-38	Plage -25 +10°C
068H7125	TDE	R22	TDEBX 40	28 X 35	-10 +15	MOP +20	MP	067N2019	TGEX 40-38	Plage -25 +10°C et 1 7/8 X 1 3/8"
068H7128	TDE	R22	TDEBX 26	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2015	TGEX 40-26	7/8 X 1 3/8
068H7129	TDE	R22	TDEBX 30	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N2017	TGEX 40-30	7/8 X 1 3/8
068H7130	TDE	R22	TDEBX 8	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2006	TGEX 10-7,5	Aucune
068H7131	TDE	R22	TDEBX 8	16 X 22	-25 +10	MOP +15	IP	067N2006	TGEX 10-7,5	5/8 x 7/8
068H7132	TDE	R22	TDEBX 11	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2007	TGEX 10-11	Aucune
068H7133	TDE	R22	TDEBX 11	16 X 22	-25 +10	MOP +15	IP	067N2007	TGEX 10-11	5/8 x 7/8
068H7134	TDE	R22	TDEBX 11	5/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2008	TGEX 10-11	Aucune
068H7135	TDE	R22	TDEBX 11	16 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N2008	TGEX 10-11	5/8 x 1 1/8
068H7136	TDE	R22	TDEBX 12,5	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2009	TGEX 20-12	Aucune
068H7137	TDE	R22	TDEBX 12,5	16 X 22	-25 +10	MOP +15	IP	067N2009	TGEX 20-12	5/8 x 7/8
068H7138	TDE	R22	TDEBX 12,5	5/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2010	TGEX 20-12	Aucune
068H7139	TDE	R22	TDEBX 12,5	16 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N2010	TGEX 20-12	5/8 x 1 1/8
068H7140	TDE	R22	TDEBX 16	5/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2011	TGEX 20-15	Aucune
068H7141	TDE	R22	TDEBX 16	16 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N2011	TGEX 20-15	5/8 x 1 1/8
068H7142	TDE	R22	TDEBX 16	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2012	TGEX 20-15	Aucune
068H7143	TDE	R22	TDEBX 16	22 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N2012	TGEX 20-15	7/8 x 1 1/8
068H7144	TDE	R22	TDEBX 19	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2013	TGEX 20-18	1 1/8 X 1 3/8
068H7145	TDE	R22	TDEBX 19	22 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N2013	TGEX 20-18	1 1/8 X 1 3/8
068H7146	TDE	R22	TDEBX 20	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2015	TGEX 40-26	7/8 X 1 3/8
068H7147	TDE	R22	TDEBX 20	22 X 28	-25 +10	MOP +15	MP	067N2013	TGEX 20-18	1 1/8 X 1 3/8
068H7148	TDE	R22	TDEBX 26	7/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2015	TGEX 40-26	Aucune
068H7149	TDE	R22	TDEBX 26	22 X 35	-25 +10	MOP +15	MP	067N2015	TGEX 40-26	1 1/8 X 1 3/8
068H7150	TDE	R22	TDEBX 30	7/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2017	TGEX 40-30	Aucune
068H7151	TDE	R22	TDEBX 30	22 X 35	-25 +10	MOP +15	MP	067N2017	TGEX 40-30	1 1/8 x 1 3/8
068H7152	TDE	R22	TDEBX 30	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2018	TGEX 40-30	Aucune
068H7153	TDE	R22	TDEBX 30	28 X 35	-25 +10	MOP +15	MP	067N2018	TGEX 40-30	7/8 X 1 3/8
068H7154	TDE	R22	TDEBX 40	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N2019	TGEX 40-38	Aucune
068H7155	TDE	R22	TDEBX 40	28 X 35	-25 +10	MOP +15	MP	067N2019	TGEX 40-38	7/8 X 1 3/8
068H7160	TDE	R407C	TDEZ 3	3/8 X 5/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4000	TGEZ 10-2,5	Aucune
068H7161	TDE	R407C	TDEZ 3	1/2 X 5/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4000	TGEZ 10-2,5	Aucune
068H7162	TDE	R407C	TDEZ 4	1/2 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4002	TGEZ 10-3,5	Aucune
068H7163	TDE	R407C	TDEZ 6	1/2 X 5/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4006	TGEZ 10-7	5/8 x 7/8
068H7164	TDE	R407C	TDEZ 6	1/2 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4006	TGEZ 10-7	Aucune
068H7165	TDE	R407C	TDEZ 6	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4006	TGEZ 10-7	Aucune
068H7166	TDE	R407C	TDEZ 7,5	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4006	TGEZ 10-7	Aucune
068H7167	TDE	R407C	TDEZ 8	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4006	TGEZ 10-7	Aucune
068H7168	TDE	R407C	TDEZ 11	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4007	TGEZ 10-10	Aucune
068H7169	TDE	R407C	TDEZ 11	5/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4008	TGEZ 10-10	Aucune
068H7170	TDE	R407C	TDEZ 12,5	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4009	TGEZ 20-12	Aucune
068H7171	TDE	R407C	TDEZ 12,5	5/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4010	TGEZ 20-12	Aucune
068H7172	TDE	R407C	TDEZ 16	5/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4011	TGEZ 20-15	Aucune
068H7173	TDE	R407C	TDEZ 16	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4012	TGEZ 20-15	Aucune
068H7174	TDE	R407C	TDEZ 19	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4013	TGEZ 20-18	Aucune
068H7175	TDE	R407C	TDEZ 8	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4006	TGEZ 10-7	Aucune
068H7176	TDE	R407C	TDEZ 8	16 X 22	-25 +10	MOP +15	MP	067N4006	TGEZ 10-7	5/8 x 7/8
068H7177	TDE	R407C	TDEZ 11	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4007	TGEZ 10-10	Aucune
068H7178	TDE	R407C	TDEZ 11	16 X 22	-25 +10	MOP +15	MP	067N4007	TGEZ 10-10	5/8 x 7/8
068H7179	TDE	R407C	TDEZ 11	5/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4010	TGEZ 20-12	Aucune
068H7180	TDE	R407C	TDEZ 11	16 X 28	-25 +10	MOP +15	MP	067N4008	TGEZ 10-10	5/8 x 1 1/8
068H7182	TDE	R407C	TDEZ 12,5	16 X 22	-25 +10	MOP +15	MP	067N4009	TGEZ 20-12	5/8 x 7/8
068H7183	TDE	R407C	TDEZ 12,5	5/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N4010	TGEZ 20-12	Aucune
068H7184	TDE	R407C	TDEZ 12,5	16 X 28	-25 +10	MOP +15	MP	067N4010	TGEZ 20-12	5/8 x 1 1/8
068H7185	TDE	R407C	TDEZ 16	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP			

068H7226	TDE	R407C	TDEZ 7,5	5/8 X 7/8	-10+15	MOP+20	MP	067N4006	TGEZ 10-7	Plage -25 +10°C
068H7227	TDE	R407C	TDEZ 8	5/8 X 7/8	-10+15	MOP+20	MP	067N4006	TGEZ 10-7	Plage -25 +10°C
068H7228	TDE	R407C	TDEZ 11	5/8 X 7/8	-10+15	MOP+20	MP	067N4007	TGEZ 10-10	Plage -25 +10°C
068H7229	TDE	R407C	TDEZ 11	5/8 X 1 1/8	-10+15	MOP+20	MP	067N4008	TGEZ 10-10	Plage -25 +10°C
068H7230	TDE	R407C	TDEZ 12,5	5/8 X 7/8	-10+15	MOP+20	MP	067N4009	TGEZ 20-12	Plage -25 +10°C
068H7231	TDE	R407C	TDEZ 12,5	5/8 X 1 1/8	-10+15	MOP+20	MP	067N4010	TGEZ 20-12	Plage -25 +10°C
068H7232	TDE	R407C	TDEZ 16	5/8 X 1 1/8	-10+15	MOP+20	MP	067N4011	TGEZ 20-15	Plage -25 +10°C
068H7233	TDE	R407C	TDEZ 16	7/8 X 1 1/8	-10+15	MOP+20	MP	067N4012	TGEZ 20-15	Plage -25 +10°C
068H7234	TDE	R407C	TDEZ 19	7/8 X 1 1/8	-10+15	MOP+20	MP	067N4013	TGEZ 20-18	Plage -25 +10°C
068H7236	TDE	R407C	TDEZ 8	16 X 22	-10+15	MOP+20	MP	067N4006	TGEZ 10-7	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H7237	TDE	R407C	TDEZ 11	5/8 X 7/8	-10+15	MOP+20	MP	067N4007	TGEZ 10-10	Plage -25 +10°C
068H7238	TDE	R407C	TDEZ 11	16 X 22	-10+15	MOP+20	MP	067N4007	TGEZ 10-10	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H7239	TDE	R407C	TDEZ 11	5/8 X 1 1/8	-10+15	MOP+20	MP	067N4008	TGEZ 10-10	Plage -25 +10°C
068H7240	TDE	R407C	TDEZ 11	16 X 28	-10+15	MOP+20	MP	067N4008	TGEZ 10-10	Plage -25 +10°C et 5/8 x 1 1/8"
068H7241	TDE	R407C	TDEZ 12,5	5/8 X 7/8	-10+15	MOP+20	MP	067N4009	TGEZ 20-12	Plage -25 +10°C
068H7242	TDE	R407C	TDEZ 12,5	16 X 22	-10+15	MOP+20	MP	067N4009	TGEZ 20-12	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H7243	TDE	R407C	TDEZ 12,5	5/8 X 1 1/8	-10+15	MOP+20	MP	067N4010	TGEZ 20-12	Plage -25 +10°C
068H7244	TDE	R407C	TDEZ 12,5	16 X 28	-10+15	MOP+20	MP	067N4010	TGEZ 20-12	Plage -25 +10°C et 5/8 x 1 1/8"
068H7245	TDE	R407C	TDEZ 16	5/8 X 1 1/8	-10+15	MOP+20	MP	067N4011	TGEZ 20-15	Plage -25 +10°C
068H7246	TDE	R407C	TDEZ 16	16 X 28	-10+15	MOP+20	MP	067N4011	TGEZ 20-15	Plage -25 +10°C et 5/8 x 1 1/8"
068H7247	TDE	R407C	TDEZ 16	7/8 X 1 1/8	-10+15	MOP+20	MP	067N4012	TGEZ 20-15	Plage -25 +10°C
068H7248	TDE	R407C	TDEZ 16	22 X 28	-10+15	MOP+20	MP	067N4012	TGEZ 20-15	Plage -25 +10°C et 7/8 x 1 1/8"
068H7249	TDE	R407C	TDEZ 19	7/8 X 1 1/8	-10+15	MOP+20	MP	067N4013	TGEZ 20-18	Plage -25 +10°C
068H7250	TDE	R407C	TDEZ 19	22 X 28	-10+15	MOP+20	MP	067N4013	TGEZ 20-18	Plage -25 +10°C et 7/8 x 1 1/8"
068H7251	TDE	R407C	TDEZ 20	7/8 X 1 1/8	-10+15	MOP+20	MP	067N4015	TGEZ 40-24	7/8 x 1 1/8"
068H7252	TDE	R407C	TDEZ 20	22 X 28	-10+15	MOP+20	MP	067N4015	TGEZ 40-24	7/8 x 1 1/8"
068H7253	TDE	R407C	TDEZ 26	7/8 X 1 3/8	-10+15	MOP+20	MP	067N4017	TGEZ 40-27	Plage -25 +10°C
068H7254	TDE	R407C	TDEZ 26	22 X 35	-10+15	MOP+20	MP	067N4017	TGEZ 40-27	Plage -25 +10°C et 1 1/8 x 1 3/8"
068H7255	TDE	R407C	TDEZ 30	7/8 X 1 3/8	-10+15	MOP+20	MP	067N4019	TGEZ 40-34	1 1/8 x 1 3/8"
068H7256	TDE	R407C	TDEZ 30	22 X 35	-10+15	MOP+20	MP	067N4019	TGEZ 40-34	1 1/8 x 1 3/8"
068H7257	TDE	R407C	TDEZ 30	1 1/8 X 1 3/8	-10+15	MOP+20	MP	067N4019	TGEZ 40-34	Aucune
068H7258	TDE	R407C	TDEZ 30	28 X 35	-10+15	MOP+20	MP	067N4019	TGEZ 40-34	1 1/8 x 1 3/8"
068H7259	TDE	R407C	TDEZ 40	1 1/8 X 1 3/8	-10+15	MOP+20	MP	#N/A		
068H7260	TDE	R407C	TDEZ 40	28 X 35	-10+15	MOP+20	MP	#N/A		
068H7261	TDE	R407C	TDEZ 3	10 X 16	-25+10	MOP+15	MP	067N4000	TGEZ 10-2,5	3/8 X 5/8"
068H7262	TDE	R407C	TDEZ 3	12 X 16	-25+10	MOP+15	MP	067N4000	TGEZ 10-2,5	1/2 X 5/8"
068H7263	TDE	R407C	TDEZ 4	12 X 22	-25+10	MOP+15	MP	067N4002	TGEZ 10-3,5	1/2 X 7/8"
068H7264	TDE	R407C	TDEZ 6	12 X 16	-25+10	MOP+15	MP	067N4006	TGEZ 10-7	5/8 x 7/8
068H7265	TDE	R407C	TDEZ 6	12 X 22	-25+10	MOP+15	MP	067N4006	TGEZ 10-7	1/2 X 7/8"
068H7266	TDE	R407C	TDEZ 6	16 X 22	-25+10	MOP+15	MP	067N4006	TGEZ 10-7	5/8 x 7/8
068H7267	TDE	R407C	TDEZ 7,5	16 X 22	-25+10	MOP+15	MP	067N4006	TGEZ 10-7	5/8 x 7/8
068H7268	TDE	R407C	TDEZ 8	16 X 22	-25+10	MOP+15	MP	067N4006	TGEZ 10-7	5/8 x 7/8
068H7269	TDE	R407C	TDEZ 11	16 X 22	-25+10	MOP+15	MP	067N4007	TGEZ 10-10	5/8 x 7/8
068H7270	TDE	R407C	TDEZ 11	16 X 28	-25+10	MOP+15	MP	067N4008	TGEZ 10-10	5/8 x 1 1/8"
068H7271	TDE	R407C	TDEZ 12,5	16 X 22	-25+10	MOP+15	MP	067N4009	TGEZ 20-12	5/8 x 7/8
068H7272	TDE	R407C	TDEZ 12,5	16 X 28	-25+10	MOP+15	MP	067N4010	TGEZ 20-12	5/8 x 1 1/8"
068H7273	TDE	R407C	TDEZ 16	16 X 28	-25+10	MOP+15	MP	067N4011	TGEZ 20-15	5/8 x 1 1/8"
068H7274	TDE	R407C	TDEZ 16	22 X 28	-25+10	MOP+15	MP	067N4012	TGEZ 20-15	7/8 x 1 1/8"
068H7275	TDE	R407C	TDEZ 19	22 X 28	-25+10	MOP+15	MP	067N4013	TGEZ 20-18	7/8 x 1 1/8"
068H7276	TDE	R407C	TDEZ 3	10 X 16	-10+15	MOP+20	MP	067N4000	TGEZ 10-2,5	Plage -25 +10°C et 3/8 X 5/8"
068H7277	TDE	R407C	TDEZ 3	12 X 16	-10+15	MOP+20	MP	067N4001	TGEZ 10-2,5	Plage -25 +10°C et 1/2 X 5/8"
068H7278	TDE	R407C	TDEZ 4	12 X 22	-10+15	MOP+20	MP	067N4002	TGEZ 10-3,5	Plage -25 +10°C et 1/2 X 7/8"
068H7279	TDE	R407C	TDEZ 6	12 X 16	-10+15	MOP+20	MP	067N4006	TGEZ 10-7	5/8 x 7/8
068H7280	TDE	R407C	TDEZ 6	12 X 22	-10+15	MOP+20	MP	067N4006	TGEZ 10-7	Plage -25 +10°C et 1/2 X 7/8"
068H7281	TDE	R407C	TDEZ 6	16 X 22	-10+15	MOP+20	MP	067N4006	TGEZ 10-7	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H7282	TDE	R407C	TDEZ 7,5	16 X 22	-10+15	MOP+20	MP	067N4006	TGEZ 10-7	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H7283	TDE	R407C	TDEZ 8	16 X 22	-10+15	MOP+20	MP	067N4006	TGEZ 10-7	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H7284	TDE	R407C	TDEZ 11	16 X 22	-10+15	MOP+20	MP	067N4007	TGEZ 10-10	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H7285	TDE	R407C	TDEZ 11	16 X 28	-10+15	MOP+20	MP	067N4008	TGEZ 10-10	Plage -25 +10°C et 5/8 x 1 1/8"
068H7286	TDE	R407C	TDEZ 12,5	16 X 22	-10+15	MOP+20	MP	067N4009	TGEZ 20-12	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H7287	TDE	R407C	TDEZ 12,5	16 X 28	-10+15	MOP+20	MP	067N4010	TGEZ 20-12	Plage -25 +10°C et 5/8 x 1 1/8"
068H7288	TDE	R407C	TDEZ 16	16 X 28	-10+15	MOP+20	MP	067N4011	TGEZ 20-15	Plage -25 +10°C et 5/8 x 1 1/8"
068H7289	TDE	R407C	TDEZ 16	22 X 28	-10+15	MOP+20	MP	067N4012	TGEZ 20-15	Plage -25 +10°C et 7/8 x 1 1/8"
068H7290	TDE	R407C	TDEZ 19	22 X 28	-10+15	MOP+20	MP	067N4013	TGEZ 20-18	Plage -25 +10°C et 7/8 x 1 1/8"
068H8000	TDE	R22	TDEB 8	5/8 X 7/8	-25+10	MOP+15	IP	067N2006	TGEX 10-7,5	Aucune
068H8001	TDE	R22	TDEB 8	16 X 22	-25+10	MOP+15	IP	067N2006	TGEX 10-7,5	5/8 x 7/8
068H8002	TDE	R22	TDEB 11	5/8 X 7/8	-25+10	MOP+15	IP	067N2007	TGEX 10-11	Aucune
068H8003	TDE	R22	TDEB 11	16 X 22	-25+10	MOP+15	IP	067N2007	TGEX 10-11	5/8 x 7/8
068H8004	TDE	R22	TDEB 11	5/8 X 1 1/8	-25+10	MOP+15	IP	067N2008	TGEX 10-11	Aucune
068H8005	TDE	R22	TDEB 11	16 X 28	-25+10	MOP+15	IP	067N2008	TGEX 10-11	5/8 x 1 1/8"
068H8006	TDE	R22	TDEB 12,5	5/8 X 7/8	-25+10	MOP+15	IP	067N2009	TGEX 20-12	Aucune
068H8007	TDE	R22	TDEB 12,5	16 X 22	-25+10	MOP+15	IP	067N2009	TGEX 20-12	5/8 x 7/8
068H8008	TDE	R22	TDEB 12,5	5/8 X 1 1/8	-25+10	MOP+15	IP	067N2010	TGEX 20-12	Aucune
068H8009	TDE	R22	TDEB 12,5	16 X 28	-25+10	MOP+15	IP	067N2010	TGEX 20-12	5/8 x 1 1/8"
068H8010	TDE	R22	TDEB 16	5/8 X 1 1/8	-25+10	MOP+15	IP	067N2011	TGEX 20-15	Aucune
068H8011	TDE	R22	TDEB 16	16 X 28	-25+10	MOP+15	IP	067N2011	TGEX 20-15	5/8 x 1 1/8"
068H8012	TDE	R22	TDEB 16	7/8 X 1 1/8	-25+10	MOP+15	IP	067N2012	TGEX 20-15	Aucune
068H8013	TDE	R22	TDEB 16	22 X 28	-25+10	MOP+15	IP	067N2012	TGEX 20-15	7/8 x 1 1/8"
068H8014	TDE	R22	TDEB 19	7/8 X 1 1/8	-25+10	MOP+15	IP	067N2013	TGEX 20-18	1 1/8 X 1 3/8"
068H8015	TDE	R22	TDEB 19	22 X 28	-25+10	MOP+15	IP	067N2013	TGEX 20-18	1 1/8 X 1 3/8"
068H8016	TDE	R22	TDEB 20	7/8 X 1 1/8	-25+10	MOP+15	IP	067N2015	TGEX 40-26	7/8 X 1 3/8"
068H8017	TDE	R22	TDEB 20	22 X 28	-25+10	MOP+15	IP	067N2015	TGEX 40-26	7/8 X 1 3/8"
068H8018	TDE	R22	TDEB 26	7/8 X 1 3/8	-25+10	MOP+15	IP	067N2015	TGEX 40-26	Aucune
068H8019	TDE	R22	TDEB 26	22 X 35	-25+10	MOP+15	IP	067N2015	TGEX 40-26	1 1/8 X 1 3/8"
068H8020	TDE	R22	TDEB 30	7/8 X 1 3/8	-25+10	MOP+15	IP	067N2017	TGEX 40-30	Aucune
068H8021	TDE	R22	TDEB 30	22 X 35	-25+10	MOP+15	IP	067N2017	TGEX 40-30	1 1/8 x 1 3/8"
068H8022	TDE	R22	TDEB 30	1 1/8 X 1 3/8	-25+10	MOP+15	IP	067N2018	TGEX 40-30	Aucune
068H8023	TDE	R22	TDEB 30	28 X 35	-25+10	MOP+15	IP	067N2018	TGEX 40-30	7/8 X 1 3/8"
068H8024	TDE	R22	TDEB 40	1 1/8 X 1 3/8	-25+10	MOP+15	IP	067N2019	TGEX 40-38	Aucune
068H8025	TDE	R22	TDEB 40	28 X 35	-25+10	MOP+15	IP	067N2019	TGEX 40-38	7/8 X 1 3/8"
068H8026	TDE	R22	TDEB 8	5/8 X 7/8	-10+15	MOP+20	IP	067N2006	TGEX 10-7,5	Plage -25 +10°C
068H8027	TDE	R22	TDEB 8	16 X 22	-10+15	MOP+20	IP	067N2006	TGEX 10-7,5	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H8028	TDE	R22	TDEB 11	5/8 X 7/8	-10+15	MOP+20	IP	067N2007	TGEX 10-11	Plage -25 +10°C
068H8029	TDE	R22	TDEB 11	16 X 22	-10+15	MOP+20	IP	067N2007	TGEX 10-11	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H8030	TDE	R22	TDEB 11	5/8 X 1 1/8	-10+15	MOP+20	IP	067N2008	TGEX 10-11	Plage -25 +10°C
068H8031	TDE	R22	TDEB 11	16 X 28	-10+15	MOP+20	IP	067N2008	TGEX 10-11	Plage -25 +10°C et 5/8 x 1 1/8"
068H8032	TDE	R22	TDEB 12,5	5/8 X 7/8	-10+15	MOP+20	IP	067N2009	TGEX 20-12	Plage -25 +10°C
068H8033	TDE	R22	TDEB 12,5	16 X 22	-10+15	MOP+20	IP	067N2009	TGEX 20-12	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H8034	TDE	R22	TDEB 12,5	5/8 X 1 1/8	-10+15	MOP+20	IP	067N2010	TGEX 20-12	Plage -25 +10°C
068H8035	TDE	R22	TDEB 12,5	16 X 28	-10+15	MOP+20	IP	067N2010	TGEX 20-12	Plage -25 +10°C et 5/8 x 1 1/8"
068H8036	TDE	R22	TDEB 16	5/8 X 1 1/8	-10+15	MOP+20	IP	067N2011	TGEX 20-15	Plage -25 +10°C
068H8037	TDE	R22	TDEB 16	16 X 28</						

068H8062	TDE	R22	TDEX 6	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2155	TGEX 10-6	Aucune
068H8063	TDE	R22	TDEX 6	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2155	TGEX 10-6	5/8 x 7/8
068H8065	TDE	R22	TDEX 7,5	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2156	TGEX 10-7,5	5/8 x 7/8
068H8067	TDE	R22	TDEX 8	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2156	TGEX 10-7,5	5/8 x 7/8
068H8068	TDE	R22	TDEX 11	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2157	TGEX 10-11	Aucune
068H8069	TDE	R22	TDEX 11	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2157	TGEX 10-11	5/8 x 7/8
068H8070	TDE	R22	TDEX 11	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2158	TGEX 10-11	Aucune
068H8071	TDE	R22	TDEX 11	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2158	TGEX 10-11	5/8 x 1 1/8
068H8073	TDE	R22	TDEX 12,5	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2159	TGEX 20-12	5/8 x 7/8
068H8075	TDE	R22	TDEX 12,5	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2160	TGEX 20-12	5/8 x 1 1/8
068H8077	TDE	R22	TDEX 16	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2161	TGEX 20-15	5/8 x 1 1/8
068H8079	TDE	R22	TDEX 16	22 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2162	TGEX 20-15	7/8 x 1 1/8
068H8080	TDE	R22	TDEBx 40	1 1/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2169	TGEX 40-38	Aucune
068H8081	TDE	R22	TDEX 19	22 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2163	TGEX 20-18	7/8 x 1 1/8
068H8082	TDE	R22	TDEX 8	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2156	TGEX 10-7,5	Aucune
068H8083	TDE	R22	TDEX 8	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2156	TGEX 10-7,5	5/8 x 7/8
068H8084	TDE	R22	TDEX 11	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2157	TGEX 10-11	Aucune
068H8085	TDE	R22	TDEX 11	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2157	TGEX 10-11	5/8 x 7/8
068H8086	TDE	R22	TDEX 11	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2158	TGEX 10-11	Aucune
068H8087	TDE	R22	TDEX 11	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2158	TGEX 10-11	5/8 x 1 1/8
068H8088	TDE	R22	TDEX 12,5	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2159	TGEX 20-12	Aucune
068H8089	TDE	R22	TDEX 12,5	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2159	TGEX 20-12	5/8 x 7/8
068H8090	TDE	R22	TDEX 12,5	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2160	TGEX 20-12	Aucune
068H8091	TDE	R22	TDEX 12,5	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2160	TGEX 20-12	5/8 x 1 1/8
068H8092	TDE	R22	TDEX 16	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2161	TGEX 20-15	Aucune
068H8093	TDE	R22	TDEX 16	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2161	TGEX 20-15	5/8 x 1 1/8
068H8094	TDE	R22	TDEX 16	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2162	TGEX 20-15	Aucune
068H8095	TDE	R22	TDEX 16	22 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2162	TGEX 20-15	7/8 x 1 1/8
068H8096	TDE	R22	TDEX 19	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2163	TGEX 20-18	Aucune
068H8097	TDE	R22	TDEX 19	22 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2163	TGEX 20-18	7/8 x 1 1/8
068H8098	TDE	R22	TDEBx 20	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2165	TGEX 40-26	7/8 x 1 3/8
068H8099	TDE	R22	TDEBx 20	22 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2165	TGEX 40-26	7/8 x 1 3/8
068H8100	TDE	R22	TDEBx 26	7/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2165	TGEX 40-26	Aucune
068H8101	TDE	R22	TDEBx 26	22 X 35	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2165	TGEX 40-26	1 1/8 x 1 3/8
068H8102	TDE	R22	TDEBx 30	7/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2167	TGEX 40-30	Aucune
068H8103	TDE	R22	TDEBx 30	22 X 35	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2167	TGEX 40-30	1 1/8 x 1 3/8
068H8104	TDE	R22	TDEBx 30	1 1/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2168	TGEX 40-30	Aucune
068H8105	TDE	R22	TDEBx 30	28 X 35	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2168	TGEX 40-30	7/8 X 1 3/8
068H8106	TDE	R22	TDEX 8	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2156	TGEX 10-7,5	Aucune
068H8107	TDE	R22	TDEBx 40	28 X 35	-40 +10	Sans MOP	IP	067N2169	TGEX 40-38	7/8 X 1 3/8
068H8108	TDE	R22	TDEX 11	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2157	TGEX 10-11	Aucune
068H8109	TDE	R22	TDEX 11	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2157	TGEX 10-11	5/8 x 7/8
068H8110	TDE	R22	TDEX 11	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2158	TGEX 10-11	Aucune
068H8111	TDE	R22	TDEX 11	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2158	TGEX 10-11	5/8 x 1 1/8
068H8112	TDE	R22	TDEX 12,5	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2159	TGEX 20-12	Aucune
068H8113	TDE	R22	TDEX 12,5	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2159	TGEX 20-12	5/8 x 7/8
068H8114	TDE	R22	TDEX 12,5	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2160	TGEX 20-12	Aucune
068H8115	TDE	R22	TDEX 12,5	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2160	TGEX 20-12	5/8 x 1 1/8
068H8116	TDE	R22	TDEX 16	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2161	TGEX 20-15	Aucune
068H8117	TDE	R22	TDEX 16	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2161	TGEX 20-15	5/8 x 1 1/8
068H8118	TDE	R22	TDEX 16	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2162	TGEX 20-15	Aucune
068H8119	TDE	R22	TDEX 16	22 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2162	TGEX 20-15	7/8 x 1 1/8
068H8120	TDE	R22	TDEX 19	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2163	TGEX 20-18	Aucune
068H8121	TDE	R22	TDEX 19	22 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N2163	TGEX 20-18	7/8 x 1 1/8
068H8122	TDE	R407C	TDEZ 8	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4006	TGEZ 10-7	Aucune
068H8123	TDE	R407C	TDEZ 8	16 X 22	-25 +10	MOP +15	IP	067N4006	TGEZ 10-7	5/8 x 7/8
068H8124	TDE	R407C	TDEZ 11	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4007	TGEZ 10-10	Aucune
068H8125	TDE	R407C	TDEZ 11	16 X 22	-25 +10	MOP +15	IP	067N4007	TGEZ 10-10	5/8 x 7/8
068H8126	TDE	R407C	TDEZ 11	5/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4008	TGEZ 10-10	Aucune
068H8127	TDE	R407C	TDEZ 11	16 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N4008	TGEZ 10-10	5/8 x 1 1/8
068H8128	TDE	R407C	TDEZ 12,5	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4009	TGEZ 20-12	Aucune
068H8129	TDE	R407C	TDEZ 12,5	16 X 22	-25 +10	MOP +15	IP	067N4009	TGEZ 20-12	5/8 x 7/8
068H8130	TDE	R407C	TDEZ 12,5	5/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4010	TGEZ 20-12	Aucune
068H8131	TDE	R407C	TDEZ 12,5	16 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N4010	TGEZ 20-12	5/8 x 1 1/8
068H8132	TDE	R407C	TDEZ 16	5/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4011	TGEZ 20-15	Aucune
068H8133	TDE	R407C	TDEZ 16	16 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N4011	TGEZ 20-15	5/8 x 1 1/8
068H8134	TDE	R407C	TDEZ 16	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4012	TGEZ 20-15	Aucune
068H8135	TDE	R407C	TDEZ 16	22 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N4012	TGEZ 20-15	7/8 x 1 1/8
068H8136	TDE	R407C	TDEZ 19	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4013	TGEZ 20-18	Aucune
068H8137	TDE	R407C	TDEZ 19	22 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N4013	TGEZ 20-18	7/8 x 1 1/8
068H8138	TDE	R407C	TDEBz 20	7/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4015	TGEZ 40-24	7/8 x 1 3/8
068H8139	TDE	R407C	TDEBz 20	22 X 28	-25 +10	MOP +15	IP	067N4015	TGEZ 40-24	7/8 x 1 3/8
068H8140	TDE	R407C	TDEBz 26	7/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4017	TGEZ 40-27	Aucune
068H8141	TDE	R407C	TDEBz 26	22 X 35	-25 +10	MOP +15	IP	067N4017	TGEZ 40-27	1 1/8 x 1 3/8
068H8142	TDE	R407C	TDEBz 30	7/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4019	TGEZ 40-34	1 1/8 x 1 3/8
068H8143	TDE	R407C	TDEBz 30	22 X 35	-25 +10	MOP +15	IP	067N4019	TGEZ 40-34	1 1/8 x 1 3/8
068H8144	TDE	R407C	TDEBz 30	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N4019	TGEZ 40-34	Aucune
068H8145	TDE	R407C	TDEBz 30	28 X 35	-25 +10	MOP +15	IP	067N4019	TGEZ 40-34	1 1/8 x 1 3/8
068H8146	TDE	R407C	TDEBz 40	1 1/8 X 1 3/8	-25 +10	MOP +15	IP	#N/A		
068H8147	TDE	R407C	TDEBz 40	28 X 35	-25 +10	MOP +15	IP	#N/A		
068H8148	TDE	R407C	TDEZ 3	3/8 X 5/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N4000	TGEZ 10-2,5	Plage -25 +10°C
068H8149	TDE	R407C	TDEZ 3	10 X 16	-10 +15	MOP +20	IP	067N4000	TGEZ 10-2,5	Plage -25 +10°C et 3/8 X 5/8"
068H8150	TDE	R407C	TDEZ 3	1/2 X 5/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N4001	TGEZ 10-2,5	Plage -25 +10°C
068H8151	TDE	R407C	TDEZ 3	12 X 16	-10 +15	MOP +20	IP	067N4001	TGEZ 10-2,5	Plage -25 +10°C et 1/2 X 5/8"
068H8152	TDE	R407C	TDEZ 4	1/2 X 7/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N4002	TGEZ 10-3,5	Plage -25 +10°C
068H8153	TDE	R407C	TDEZ 4	12 X 22	-10 +15	MOP +20	IP	067N4002	TGEZ 10-3,5	Plage -25 +10°C et 1/2 X 7/8"
068H8154	TDE	R407C	TDEZ 6	1/2 X 5/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N4006	TGEZ 10-7	5/8 x 7/8
068H8155	TDE	R407C	TDEZ 6	12 X 16	-10 +15	MOP +20	IP	067N4006	TGEZ 10-7	5/8 x 7/8
068H8156	TDE	R407C	TDEZ 6	1/2 X 7/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N4006	TGEZ 10-7	Plage -25 +10°C
068H8157	TDE	R407C	TDEZ 6	12 X 22	-10 +15	MOP +20	IP	067N4006	TGEZ 10-7	Plage -25 +10°C et 1/2 X 7/8"
068H8158	TDE	R407C	TDEZ 6	5/8 X 7/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N4006	TGEZ 10-7	Plage -25 +10°C
068H8159	TDE	R407C	TDEZ 6	16 X 22	-10 +15	MOP +20	IP	067N4006	TGEZ 10-7	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H8160	TDE	R407C	TDEZ 7,5	5/8 X 7/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N4006	TGEZ 10-7	Plage -25 +10°C
068H8161	TDE	R407C	TDEZ 7,5	16 X 22	-10 +15	MOP +20	IP	067N4006	TGEZ 10-7	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H8162	TDE	R407C	TDEZ 8	5/8 X 7/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N4006	TGEZ 10-7	Plage -25 +10°C
068H8163	TDE	R407C	TDEZ 8	16 X 22	-10 +15	MOP +20	IP	067N4006	TGEZ 10-7	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H8164	TDE	R407C	TDEZ 11	5/8 X 7/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N4007	TGEZ 10-10	Plage -25 +10°C
068H8165	TDE	R407C	TDEZ 11	16 X 22	-10 +15	MOP +20	IP	067N4007	TGEZ 10-10	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H8166	TDE	R407C	TDEZ 11	5/8 X 1 1/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N4008	TGEZ 10-10	Plage -25 +10°C
068H8167	TDE	R407C	TDEZ 11	16 X 28	-10 +15	MOP +20	IP	067N4008	TGEZ 10-10	Plage -25 +10°C et 5/8 x 1 1/8"
068H8168	TDE	R407C	TDEZ 12,5	5/8 X 7/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N4009	TGEZ 20-12	Plage -25 +10°C
068H8169	TDE	R407C	TDEZ 12,5	16 X 22	-10 +15	MOP +20	IP	067N4009	TGEZ 20-12	Plage -25 +10°C et 5/8 x 7/8"
068H8170	TDE	R407C	TDEZ 12,5	5/8 X 1 1/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N4010	TGEZ 20-12	Plage -25 +10°C
068H8171	TDE	R407C	TDEZ 12,5	16 X 28	-10 +15	MOP +20	IP	067N4010	TGEZ 20-12	Plage -25 +10°C et 5/8 x 1 1/8"
068H8172	TDE	R407C	TDEZ 16	5/8 X 1 1/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N4011	TGEZ 20-15	Plage -25 +10°C

068H8194	TDE	R407C	TDEBZ 20	7/8 X 1 1/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N4015	TGEZ 40-24	7/8 x 1 3/8
068H8195	TDE	R407C	TDEBZ 20	22 X 28	-10 +15	MOP +20	IP	067N4015	TGEZ 40-24	7/8 x 1 3/8
068H8196	TDE	R407C	TDEBZ 26	7/8 X 1 3/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N4017	TGEZ 40-27	Plage -25 +10°C
068H8197	TDE	R407C	TDEBZ 26	22 X 35	-10 +15	MOP +20	IP	067N4017	TGEZ 40-27	Plage -25 +10°C et 1 1/8 x 1 3/8
068H8198	TDE	R407C	TDEBZ 30	7/8 X 1 3/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N4019	TGEZ 40-34	1 1/8 x 1 3/8
068H8199	TDE	R407C	TDEBZ 30	22 X 35	-10 +15	MOP +20	IP	067N4019	TGEZ 40-34	1 1/8 x 1 3/8
068H8200	TDE	R407C	TDEBZ 30	1 1/8 X 1 3/8	-10 +15	MOP +20	IP	067N4019	TGEZ 40-34	Aucune
068H8201	TDE	R407C	TDEBZ 30	28 X 35	-10 +15	MOP +20	IP	067N4019	TGEZ 40-34	1 1/8 x 1 3/8
068H8202	TDE	R407C	TDEBZ 40	1 1/8 X 1 3/8	-10 +15	MOP +20	IP	#N/A		
068H8203	TDE	R407C	TDEBZ 40	28 X 35	-10 +15	MOP +20	IP	#N/A		
068H8204	TDE	R407C	TDEZ 3	3/8 X 5/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4150	TGEZ 10-2,5	Aucune
068H8205	TDE	R407C	TDEZ 3	10 X 16	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4150	TGEZ 10-2,5	3/8 X 5/8*
068H8206	TDE	R407C	TDEZ 3	1/2 X 5/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4151	TGEZ 10-2,5	Aucune
068H8207	TDE	R407C	TDEZ 3	12 X 16	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4151	TGEZ 10-2,5	1/2 X 5/8*
068H8208	TDE	R407C	TDEZ 4	1/2 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4152	TGEZ 10-3,5	Aucune
068H8209	TDE	R407C	TDEZ 4	12 X 22	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4152	TGEZ 10-3,5	1/2 X 7/8*
068H8210	TDE	R407C	TDEZ 6	1/2 X 5/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4153	TGEZ 10-5	Aucune
068H8211	TDE	R407C	TDEZ 6	12 X 16	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4153	TGEZ 10-5	1/2 X 5/8*
068H8212	TDE	R407C	TDEZ 6	1/2 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4154	TGEZ 10-5	Aucune
068H8213	TDE	R407C	TDEZ 6	12 X 22	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4154	TGEZ 10-5	1/2 X 7/8*
068H8214	TDE	R407C	TDEZ 6	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4155	TGEZ 10-5	Aucune
068H8215	TDE	R407C	TDEZ 6	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4155	TGEZ 10-5	5/8 x 7/8
068H8216	TDE	R407C	TDEZ 7,5	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4156	TGEZ 10-7	Aucune
068H8217	TDE	R407C	TDEZ 7,5	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4156	TGEZ 10-7	5/8 x 7/8
068H8218	TDE	R407C	TDEZ 8	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4156	TGEZ 10-7	Aucune
068H8219	TDE	R407C	TDEZ 8	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4156	TGEZ 10-7	5/8 x 7/8
068H8220	TDE	R407C	TDEZ 11	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4157	TGEZ 10-10	Aucune
068H8221	TDE	R407C	TDEZ 11	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4157	TGEZ 10-10	5/8 x 7/8
068H8222	TDE	R407C	TDEZ 11	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4158	TGEZ 10-10	Aucune
068H8223	TDE	R407C	TDEZ 11	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4158	TGEZ 10-10	5/8 x 1 1/8*
068H8224	TDE	R407C	TDEZ 12,5	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4159	TGEZ 10-12	Aucune
068H8225	TDE	R407C	TDEZ 12,5	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4159	TGEZ 10-12	5/8 x 7/8
068H8226	TDE	R407C	TDEZ 12,5	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4160	TGEZ 10-12	Aucune
068H8227	TDE	R407C	TDEZ 12,5	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4160	TGEZ 10-12	5/8 x 1 1/8*
068H8228	TDE	R407C	TDEZ 16	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4161	TGEZ 20-15	Aucune
068H8229	TDE	R407C	TDEZ 16	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4161	TGEZ 20-15	5/8 x 1 1/8*
068H8230	TDE	R407C	TDEZ 16	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4162	TGEZ 20-15	Aucune
068H8231	TDE	R407C	TDEZ 16	22 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4162	TGEZ 20-15	7/8 x 1 1/8
068H8232	TDE	R407C	TDEZ 19	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4163	TGEZ 20-18	Aucune
068H8233	TDE	R407C	TDEZ 19	22 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4163	TGEZ 20-18	7/8 x 1 1/8
068H8234	TDE	R407C	TDEZ 8	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4156	TGEZ 10-7	Aucune
068H8235	TDE	R407C	TDEZ 8	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4156	TGEZ 10-7	5/8 x 7/8
068H8236	TDE	R407C	TDEZ 11	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4157	TGEZ 10-10	Aucune
068H8237	TDE	R407C	TDEZ 11	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4157	TGEZ 10-10	5/8 x 7/8
068H8238	TDE	R407C	TDEZ 11	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4158	TGEZ 10-10	Aucune
068H8239	TDE	R407C	TDEZ 11	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4158	TGEZ 10-10	5/8 x 1 1/8*
068H8240	TDE	R407C	TDEZ 12,5	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4159	TGEZ 10-12	Aucune
068H8241	TDE	R407C	TDEZ 12,5	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4159	TGEZ 10-12	5/8 x 7/8
068H8242	TDE	R407C	TDEZ 12,5	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4160	TGEZ 10-12	Aucune
068H8243	TDE	R407C	TDEZ 12,5	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4160	TGEZ 10-12	5/8 x 1 1/8*
068H8244	TDE	R407C	TDEZ 16	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4161	TGEZ 20-15	Aucune
068H8245	TDE	R407C	TDEZ 16	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4161	TGEZ 20-15	5/8 x 1 1/8*
068H8246	TDE	R407C	TDEZ 16	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4162	TGEZ 20-15	Aucune
068H8247	TDE	R407C	TDEZ 16	22 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4162	TGEZ 20-15	7/8 x 1 1/8
068H8248	TDE	R407C	TDEZ 19	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4163	TGEZ 20-18	Aucune
068H8249	TDE	R407C	TDEZ 19	22 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4163	TGEZ 20-18	7/8 x 1 1/8
068H8250	TDE	R407C	TDEBZ 20	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4165	TGEZ 40-24	1 1/8 x 1 3/8
068H8251	TDE	R407C	TDEBZ 20	22 X 28	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4165	TGEZ 40-24	1 1/8 x 1 3/8
068H8252	TDE	R407C	TDEBZ 26	7/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4167	TGEZ 40-27	Aucune
068H8253	TDE	R407C	TDEBZ 26	22 X 35	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4167	TGEZ 40-27	1 1/8 x 1 3/8
068H8254	TDE	R407C	TDEBZ 30	7/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4169	TGEZ 40-34	Aucune
068H8255	TDE	R407C	TDEBZ 30	22 X 35	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4169	TGEZ 40-34	1 1/8 x 1 3/8
068H8256	TDE	R407C	TDEBZ 30	1 1/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4169	TGEZ 40-34	Aucune
068H8257	TDE	R407C	TDEBZ 30	28 X 35	-40 +10	Sans MOP	IP	067N4169	TGEZ 40-34	7/8 X 1 3/8*
068H8258	TDE	R407C	TDEBZ 40	1 1/8 X 1 3/8	-40 +10	Sans MOP	IP	#N/A		
068H8259	TDE	R407C	TDEBZ 40	28 X 35	-40 +10	Sans MOP	IP	#N/A		
068H8260	TDE	R407C	TDEZ 8	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4156	TGEZ 10-7	Aucune
068H8261	TDE	R407C	TDEZ 8	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4156	TGEZ 10-7	5/8 x 7/8
068H8262	TDE	R407C	TDEZ 11	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4157	TGEZ 10-10	Aucune
068H8263	TDE	R407C	TDEZ 11	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4157	TGEZ 10-10	5/8 x 7/8
068H8264	TDE	R407C	TDEZ 11	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4158	TGEZ 10-10	Aucune
068H8265	TDE	R407C	TDEZ 11	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4158	TGEZ 10-10	5/8 x 1 1/8*
068H8266	TDE	R407C	TDEZ 12,5	5/8 X 7/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4159	TGEZ 10-12	Aucune
068H8267	TDE	R407C	TDEZ 12,5	16 X 22	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4159	TGEZ 10-12	5/8 x 7/8
068H8268	TDE	R407C	TDEZ 12,5	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4160	TGEZ 10-12	Aucune
068H8269	TDE	R407C	TDEZ 12,5	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4160	TGEZ 10-12	5/8 x 1 1/8*
068H8270	TDE	R407C	TDEZ 16	5/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4161	TGEZ 20-15	Aucune
068H8271	TDE	R407C	TDEZ 16	16 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4161	TGEZ 20-15	5/8 x 1 1/8*
068H8272	TDE	R407C	TDEZ 16	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4162	TGEZ 20-15	Aucune
068H8273	TDE	R407C	TDEZ 16	22 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4162	TGEZ 20-15	7/8 x 1 1/8
068H8274	TDE	R407C	TDEZ 19	7/8 X 1 1/8	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4163	TGEZ 20-18	Aucune
068H8275	TDE	R407C	TDEZ 19	22 X 28	-40 +10	Sans MOP	MP	067N4163	TGEZ 20-18	7/8 x 1 1/8
068H8300	TDE	R134a	TDEN 2,3	3/8 X 5/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N5002	TGEN 10-2,5	1/2 X 7/8*
068H8301	TDE	R134a	TDEN 2,3	10 X 16	-25 +10	MOP +15	MP	067N5002	TGEN 10-2,5	3/8 X 5/8*
068H8303	TDE	R134a	TDEN 2,3	12 X 16	-25 +10	MOP +15	MP	067N5002	TGEN 10-2,5	1/2 X 5/8*
068H8306	TDE	R134a	TDEN 4,6	1/2 X 5/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N5006	TGEN 10-4,5	5/8 X 7/8
068H8307	TDE	R134a	TDEN 4,6	12 X 16	-25 +10	MOP +15	MP	067N5006	TGEN 10-4,5	1/2 X 5/8*
068H8308	TDE	R134a	TDEN 4,6	1/2 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N5006	TGEN 10-4,5	5/8 X 7/8
068H8309	TDE	R134a	TDEN 4,6	12 X 22	-25 +10	MOP +15	MP	067N5006	TGEN 10-4,5	1/2 X 7/8*
068H8312	TDE	R134a	TDEN 5,8	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N5007	TGEN 10-7	Aucune
068H8313	TDE	R134a	TDEN 5,8	16 X 22	-25 +10	MOP +15	MP	067N5007	TGEN 10-7	5/8 x 7/8
068H8314	TDE	R134a	TDEN 2,3	3/8 X 5/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N5002	TGEN 10-2,5	1/2 X 7/8*
068H8316	TDE	R134a	TDEN 2,3	12 X 16	-25 +10	MOP +15	IP	067N5002	TGEN 10-2,5	1/2 X 5/8*
068H8317	TDE	R134a	TDEN 3,1	1/2 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N5003	TGEN 10-3,5	1/2 X 5/8*
068H8318	TDE	R134a	TDEN 3,1	12 X 22	-25 +10	MOP +15	IP	067N5003	TGEN 10-3,5	1/2 X 7/8*
068H8319	TDE	R134a	TDEN 4,6	1/2 X 5/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N5006	TGEN 10-4,5	5/8 X 7/8
068H8320	TDE	R134a	TDEN 4,6	1/2 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N5006	TGEN 10-4,5	5/8 X 7/8
068H8322	TDE	R134a	TDEN 4,6	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N5006	TGEN 10-4,5	Aucune
068H8323	TDE	R134a	TDEN 4,6	16 X 22	-25 +10	MOP +15	IP	067N5006	TGEN 10-4,5	5/8 x 7/8
068H8324	TDE	R134a	TDEN 5,8	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	IP	067N5007	TGEN 10-7	Aucune
068H8326	TDE	R134a	TDEN 6,2	16 X 22	-25 +10	MOP +15	MP	067N5007	TGEN 10-7	5/8 x 7/8
068H8327	TDE	R134a	TDEN 8,5	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N5009	TGEN 20-8	Aucune
068H8328	TDE	R134a	TDEN 8,5	16 X 22	-25 +10	MOP +15	MP	067N5009	TGEN 20-8	5/8 x 7/8
068H8329	TDE	R134a	TDEN 8,5	5/8 X 1 1/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N5009	TGEN 20-8	5/8 X 7/8
068H8330	TDE	R134a	TDEN 8,5	16 X 28	-25 +10	MOP +15	MP	067N5009	TGEN 20-8	5/8 x 1 1/8*
068H8331	TDE	R134a	TDEN 9,6	5/8 X 7/8	-25 +10	MOP +15	MP	067N5011	TGEN 20-10	Aucune</

