



DEVIasphalt 30T - 400 V

Heizkabel

DEVIasphalt ist ein extrem hochwertiges Heizkabel. Die Zweileiterheizleitung verfügt über eine 360°-Abschirmung. Mit der besonders robusten Außenisolierung ist DEVIasphalt speziell für Einbettung in Guss- und Walzasphalt geeignet.

Der Kaltleiter besteht aus 2 x 2,5 mm² feindrahtigen Kupferlitzen, ist gleich aufgebaut wie die Heizleitung und verfügt ebenso über eine 360°-Abschirmung. Die gut sichtbare Übergangsmuffe von Heiz- auf Kaltleiter verhindert eine versehentliche Positionierung der Heizleitung im Installationsrohr.

20
JAHRE
GARANTIE

Produkt

Installation

Boden/Oberfläche

	Typ	Wert
Vorteile: <ul style="list-style-type: none"> Schnelle und einfache Installation Asphaltflächen Extrem robust Lange Lebensdauer UV-beständig PVC-frei Normenkonformität: <ul style="list-style-type: none"> IEC60800:2009 EN62395-1:2006 Zulassungen:	Betriebsspannung	400 V
	Heizleiteraufbau	Zweileiterheizleitung mit 360° Abschirmung
	Spez. Heizleistung	30 W/m
	Max. Temperaturbeständigkeit	60 °C, unter Spannung 85 °C, Spannungsfrei
	Schocktemperaturbeständigkeit	240 °C
	Kabeldurchmesser	7 mm
	Deformationsfestigkeit	> 1500 N
	Zugfestigkeit	> 300 N
	Heizleiterisolierung	FEP
	Außenmantel	XLPO
Abschirmung	1 mm ² verzinnter Kupferdraht & 100 % Aluminiumfolie	
Kaltleiter	10 m DTWK 2 x 2,5 mm ²	
Min. Verlegetemperatur	-5 °C	
Kleinster Biegeradius	50 mm	
Schutzart	IP X7	

DEVIasphalt 30T - 400 V mit 10 m Kaltleiter

Artikel-Nr.	Leistung bei 400 V [W]	Widerstand [Ω]	Heizkabellänge [m]	EAN-Nr.
83900200	267	599,3	8,5	5703466192856
83900201	520	307,7	17,5	5703466192863
83900202	1090	146,8	35,0	5703466192870
83900203	2160	74,1	70,0	5703466192887
83900204	3225	49,1	110,0	5703466192894
83900205	4295	37,3	145,0	5703466192900
83900206	4955	32,3	170,0	5703466192917
83900207	5770	27,7	190,0	5703466192924
83900208	6470	24,7	215,0	5703466192931



DEVIasphalt 300T – 400 V

Heizmatte

DEVIasphalt ist eine extrem hochqualitative Heizmatte. Die Zweileiterheizleitung verfügt über eine 360°-Abschirmung. Mit der besonders robusten Außenisolierung ist DEVIasphalt speziell für Einbettung in Guss- und Walzasphalt geeignet.

Der Kaltleiter besteht aus 2 x 2,5 mm² feindrahtigen Kupferlitzen, ist gleich aufgebaut wie die Heizleitung und verfügt ebenso über eine 360°-Abschirmung. Die gut sichtbare Übergangsmuffe von Heiz- auf Kaltleiter verhindert eine versehentliche Positionierung der Heizleitung im Installationsrohr.

20
JAHRE
GARANTIE

Produkt

Installation

Boden/Oberfläche

	Typ	Wert
<p>Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> Schnelle und einfache Installation Asphaltflächen Extrem robust Lange Lebensdauer UV-beständig PVC-frei <p>Normenkonformität:</p> <ul style="list-style-type: none"> IEC60800:2009 EN62395-1:2006 <p>Zulassungen:</p>	Betriebsspannung	400 V
	Heizleiteraufbau	Zweileiterheizmatte mit 360° Abschirmung
	Spez. Heizleistung	300 W/m ²
	Max. Temperaturbeständigkeit	60 °C, unter Spannung 85 °C, Spannungsfrei
	Schocktemperaturbeständigkeit	240 °C
	Kabeldurchmesser	7 mm
	Deformationsfestigkeit	> 1500 N
	Zugfestigkeit	> 300 N
	Heizleiterisolierung	FEP
	Außenmantel	XLPO
	Abschirmung	1 mm ² verzinnter Kupferdraht & 100 % Aluminiumfolie
	Kaltleiter	10 m DTWK 2 x 2,5 mm ²
	Min. Verlegetemperatur	-5 °C
	Kleinster Biegeradius	50 mm
Schutzart	IP X7	





DEVIasphalt 300T - 400 V mit 10 m Kaltleiter

Artikel-Nr.	Leistung bei 400 V [W]	Beheizte Fläche [m ²]	Widerstand [Ω]	Abmessungen (B x L) [m]	EAN-Nr.
83900162	520	1,70	307,7	0,5 x 3,4	5703466192689
83900163	1050	3,50	152,3	0,5 x 7,0	5703466192696
83900164	1760	5,90	90,9	0,5 x 11,8	5703466192702
83900165	2285	7,90	70,0	0,5 x 15,8	5703466192719
83900166	700	2,40	228,6	0,75 x 3,2	5703466192726
83900167	1050	3,60	152,3	0,75 x 4,8	5703466192733
83900168	1750	6,00	90,9	0,75 x 8,0	5703466192740
83900169	2630	8,25	60,8	0,75 x 11,0	5703466192757
83900170	2890	9,75	55,4	0,75 x 13,0	5703466192764
83900171	3625	12,00	44,1	0,75 x 16,0	5703466192771
83900172	4270	14,55	37,5	0,75 x 19,4	5703466192788
83900173	5750	19,05	27,8	0,75 x 25,4	5703466192795
83900174	6570	21,15	24,4	0,75 x 28,2	5703466192801
83900175	1770	6,00	90,4	1,00 x 6,0	5703466192818
83900176	3675	12,00	43,5	1,00 x 12,0	5703466192825
83900177	4250	14,80	37,6	1,00 x 14,8	5703466192832
83900178	5840	19,00	27,4	1,00 x 19,0	5703466192849

DEVlasphalt 300T - 400 V mit 30 m Kaltleiter

Artikel-Nr.	Leistung bei 400 V [W]	Beheizte Fläche [m ²]	Widerstand [Ω]	Abmessungen (B x L) [m]	EAN-Nr.
140F0601	520	1,70	307,7	0,5 x 3,4	5703466229057
140F0602	1050	3,50	152,3	0,5 x 7,0	5703466229064
140F0603	1760	5,90	90,9	0,5 x 11,8	5703466229071
140F0604	2285	7,90	70,0	0,5 x 15,8	5703466229088
140F0605	700	2,40	228,6	0,75 x 3,2	5703466229095
140F0606	1050	3,60	152,3	0,75 x 4,8	5703466229101
140F0607	1750	6,00	90,9	0,75 x 8,0	5703466229118
140F0608	2630	8,25	60,8	0,75 x 11,0	5703466229125
140F0609	2890	9,75	55,4	0,75 x 13,0	5703466229132
140F0610	3625	12,00	44,1	0,75 x 16,0	5703466229149
140F0611	4270	14,55	37,5	0,75 x 19,4	5703466229156
140F0612	5750	19,05	27,8	0,75 x 25,4	5703466229163
140F0613	6570	21,15	24,4	0,75 x 28,2	5703466229170
140F0614	1770	6,00	90,4	1,00 x 6,0	5703466229187
140F0615	3675	12,00	43,5	1,00 x 12,0	5703466229194
140F0616	4250	14,80	37,6	1,00 x 14,8	5703466229200
140F0617	5840	19,00	27,4	1,00 x 19,0	5703466229217

Zubehör für DEVlasphalt Heizmatten/Heizkabel

Artikel-Nr.	Beschreibung		EAN-Nr.
140F0902	Kaltleiter 2,5 mm ² schwarz per Meter		5703466233344
18055355	Muffen & Reparaturset für DEVlasphalt		5703466195192
19808234	DEVifast Montageband, verzinkt, 5 m, Rasterabstand 25 mm		5703466214671
19808236	DEVifast Montageband, verzinkt, 25 m, Rasterabstand 25 mm		5703466214688
19805250	DEVI Turntable zum Abtrommeln von Heizleitungen bis max. 40 kg		5703466173220