

Přehled produktů

Termostatické radiátorové hlavice a ventily

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Manuální radiátorové hlavice

Elektronické radiátorové hlavice

ZÁRUKA
5
LET



Parametry		Design RAX	Pro RAE	Premium RA2000	Danfoss Eco™ Kontrola v rámci domácnosti	Danfoss Ally™ Ovládání odkudkoliv*
	Úspora energie					
	Úroveň komfortu					
	Reakční doba					
	Instalace	 Imbusový klíč	 Připojení "click"	 Připojení "click"	 Jednoduché řešení pomocí adaptérů	 Jednoduché řešení pomocí adaptérů
	Připojení ventilu	RA, M30	RA, M30	RA, RAV, RAVL, RTD	RA, RAV, RAVL, RTD, M28, M30	RA, RAV, RAVL, RTD, M28, M30

* je vyžadována Danfoss Ally™ Gateway

Radiátorové ventily

ZÁRUKA
5
LET



Parametry		S přednastavením RA-N	Tlakově nezávislý RA-DV Dynamický
	Úspora energie		
	Hydronické vyvážení		
	Jednoduché přednastavení	 Jednoduché	 Nejjednodušší
	Jednoduchá optimalizace čerpadla	 Jednoduché	 Nejjednodušší

Věděli jste, že můžete získat **záruku až 10 let** na produkty Danfoss?
Pro více informací navštivte trv.danfoss.com/cz

VOMQB148