



DEVIsnow 300T - 400V

Heizmatte

DEVIsnow ist eine extrem hochqualitative Zweileiterheizmatte. Das Zweileiterheizkabel verfügt über eine 360°-Abschirmung. Die besonders robuste Außenisolierung ist UV-beständig. Ihr Rundprofil und die robuste Konstruktionsweise ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte und sichere Installation. Typische Anwendungen sind Freiflächenheizungen in Beton oder Mörtelbett sowie in Sand unter Pflastersteinen verlegt.

Der Kaltleiter verfügt über massive Leiter, was die Klemmarbeit erleichtert.

20
JAHRE
GARANTIE

Produkt

Installation

Boden/Oberfläche

	Typ	Wert
Vorteile: <ul style="list-style-type: none"> Schnelle und einfache Installation Verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten Sicher und robust Lange Lebensdauer Maximale Sicherheit UV-beständig Normenkonformität: <ul style="list-style-type: none"> IEC60800:2009 Zulassungen: <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-top: 5px;"> </div>	Betriebsspannung	400 V
	Heizleiteraufbau	Zweileiterheizmatte mit 360° Abschirmung
	Spez. Heizleistung	300 W/m ² bei 400 V
	Max. Temperaturbeständigkeit	70 °C, unter Spannung 90 °C, Spannungsfrei
	Kabeldurchmesser	7 mm
	Deformationsfestigkeit	> 1500 N
	Zugfestigkeit	> 300 N
	Heizleiterisolierung	FEP
	Außenmantel	UV-beständiger PVC
	Abschirmung	0,5 mm ² verzinnter Kupferdraht & 100 % Aluminiumfolie
Min. Verlegetemperatur	-5 °C	
Kleinster Biegeradius	50 mm	
Schutzart	IP X7	

DEVIsnow 300T - 400 V mit 10 m Kaltleiter

Artikel-Nr.	Leistung bei 400 V [W]	Abmessungen (B x L) [m]	Beheizte Fläche [m ²]	Widerstand [Ω]	Kaltleiter [mm ²]	EAN-Nr.
83902020	520	0,5 x 3,4	1,70	308	3 x 1,5	5703466157657
83902023	1050	0,5 x 7,0	3,50	152	3 x 1,5	5703466157664
83902026	1760	0,5 x 11,8	5,90	91	3 x 1,5	5703466157671
83902029	2285	0,5 x 15,8	7,90	70	3 x 1,5	5703466157688
83902050	700	0,75 x 3,2	2,40	229	3 x 1,5	5703466157695
83902053	1050	0,75 x 4,8	3,60	152	3 x 1,5	5703466157701
83902056	1750	0,75 x 8,0	6,00	91	3 x 1,5	5703466157718
83902059	2630	0,75 x 11,0	8,25	61	3 x 1,5	5703466157725
83902062	2890	0,75 x 13,0	9,75	55	3 x 1,5	5703466157732
83902065	3625	0,75 x 16,0	12,00	44	3 x 1,5	5703466157749
83902068	4270	0,75 x 19,4	14,55	37	3 x 1,5	5703466157756
83902071	5750	0,75 x 25,4	19,05	28	3 x 2,5	5703466157763
83902073	6300	0,75 x 28,2	21,15	25	3 x 2,5	5703466161432
83902080	1770	1,00 x 6,0	6,00	90	3 x 1,5	5703466157770
83902083	3675	1,00 x 12,0	12,00	44	3 x 1,5	5703466157787
83902086	4250	1,00 x 14,8	14,80	38	3 x 1,5	5703466157794
83902089	5840	1,00 x 19,0	19,00	27	3 x 2,5	5703466157800

DEVIsnow 300T - 400 V mit 30 m Kaltleiter

Artikel-Nr.	Leistung bei 400 V [W]	Abmessungen (B x L) [m]	Beheizte Fläche [m ²]	Widerstand [Ω]	Kaltleiter [mm ²]	EAN-Nr.
140F0618	520	0,5 x 3,4	1,70	308	3 x 1,5	5703466229224
140F0619	1050	0,5 x 7,0	3,50	152	3 x 1,5	5703466229231
140F0620	1760	0,5 x 11,8	5,90	91	3 x 1,5	5703466229248
140F0621	2285	0,5 x 15,8	7,90	70	3 x 1,5	5703466229255
140F0622	700	0,75 x 3,2	2,40	229	3 x 1,5	5703466229262
140F0623	1050	0,75 x 4,8	3,60	152	3 x 1,5	5703466229279
140F0624	1750	0,75 x 8,0	6,00	91	3 x 1,5	5703466229286
140F0625	2630	0,75 x 11,0	8,25	61	3 x 1,5	5703466229293
140F0626	2890	0,75 x 13,0	9,75	55	3 x 1,5	5703466229309
140F0627	3625	0,75 x 16,0	12,00	44	3 x 1,5	5703466229316
140F0628	4270	0,75 x 19,4	14,55	37	3 x 1,5	5703466229323
140F0629	5750	0,75 x 25,4	19,05	28	3 x 2,5	5703466229330
140F0630	6300	0,75 x 28,2	21,15	25	3 x 2,5	5703466229347
140F0631	1770	1,00 x 6,0	6,00	90	3 x 1,5	5703466229354
140F0632	3675	1,00 x 12,0	12,00	44	3 x 1,5	5703466229361
140F0633	4250	1,00 x 14,8	14,80	38	3 x 1,5	5703466229378
140F0634	5840	1,00 x 19,0	19,00	27	3 x 2,5	5703466229385

Zubehör für DEVIsnow Heizmatten

Artikel-Nr.	Beschreibung		EAN-Nr.
140F0907	Kaltleiter mit Abschirmung, 3 x 1,5 mm ² , per Meter		5703466233399
140F0908	Kaltleiter mit Abschirmung 3 x 2,5 mm ² , per Meter		5703466233405
18055249	Schrumpfmuffe für Heizmatten / Heizleitung		5703466199251
19808234	DEVIfast Montageband, verzinkt, 5 m, Rasterabstand 25 mm		5703466214671
19808236	DEVIfast Montageband, verzinkt, 25 m, Rasterabstand 25 mm		5703466214688
19805220	DEVIClip C-C Montagesteg, 1m lang, Rasterabstand 10 mm, Verpackungsinhalt 10 x 1m		5703466173213

Nützen Sie die Vorteile der DEVI Montagestege:

Der DEVIClip C-C Montagesteg vereinfacht die Verlegung der Heizkabel. Beliebige viele Stege können aneinandergereiht werden.

