

SFA 10 va naviga ani la rând **fără să-și piardă cursul**

Cu supapa de suprapresiune SFA 10 și robinetul dublu DSV 10, Danfoss își lărgeste gama de supape de suprapresiune extrem de fiabile, proiectate pentru aplicații de Food Retail și Refrigerare Industrială.



Siguranță în operare

Disponibilă cu certificat de etalonare Danfoss sau TÜV.

Gamă completă până la

65 bar

în aplicații CO2



Disponibilitate globală



Fără scurgeri

Materialul O-ring de înaltă calitate și aliniere perfectă asigură etanșare precisă și pierderi reduse.



Rearmare perfectă după refulare

SFA 10 este proiectată cu toleranțe mici și cu etanșare prin O-ring care este mai robustă și mai puțin sensibilă la murdărie.



Service ușor

Am făcut SFA 10 ușor de reparat cu ansambluri de piese de schimb



Instalare ușoară

- Selecție ușoară folosind Coolselector2®
- Niplurile sudabile facilitează montajul
- Vaselină fără lipire pentru demontaj ușor

Setpoint stabil

Arcurile sunt proiectate cu tensionare redusă ceea ce rezultă într-un setpoint nemodificat în timp.

