



Код	ПРАЙС-ЛИСТ КОМПАНИИ ООО "ДАНФОСС" ПО ПРОДУКЦИИ DANFOSS	Цена, Евро с НДС с 01.07.2021	Примечания
	Терморегуляторы Danfoss ECtemp		
088L0030	Терморегулятор ECtemp 130 с датчиком пола	70	накладной
088L0122	Терморегулятор ECtemp Touch - Polar White с датчиком пола и воздуха	177	встроенный
088L1140	Терморегулятор ECtemp Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, Polar White	205	
088L1141	Терморегулятор ECtemp Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, Pure white	205	
088L1143	Терморегулятор ECtemp Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, Black	205	
088L0445	Терморегулятор ECtemp 330, +5°C-+45°C, с датчиком на проводе	176	на DIN рейку, 2 мод.
088L0444	Терморегулятор ECtemp 330, -10°C-+10°C, с датчиком на проводе	176	на DIN рейку, 2 мод.
088L0443	Терморегулятор ECtemp 316, -10°C-+50°C, с датчиком пола	188	на DIN рейку, 3 мод.
088L0448	Терморегулятор ECtemp 610 с датчиком на проводе, IP44	85	
088L0449	Терморегулятор ECtemp 850 с источником питания	663	на DIN рейку, 6 мод.
088L0458	Датчик грунта для ECtemp 850 (темп.+ вл.) - 2 шт. в комплекте	755	на проводе 15 м
088L0459	Датчик кровли для ECtemp 850 (темп.+ вл.) - 1 шт.	377	на проводе 15 м
	Нагревательные маты Danfoss на самоклеющейся сетке		
	Danfoss EHeat 230 В Размер S (укладки), м²		
088L0550	EHeat 150S 75 Вт 0,45 x 1 м 0,5	128	(тип - одножильный)
088L0551	EHeat 150S 150 Вт 0,45 x 2 м 1	142	(тип - одножильный)
088L0552	EHeat 150S 225 Вт 0,45 x 3 м 1,5	169	(тип - одножильный)
088L0553	EHeat 150S 300 Вт 0,45 x 4 м 2	194	(тип - одножильный)
088L0554	EHeat 150S 375 Вт 0,45 x 5 м 2,5	218	(тип - одножильный)
088L0555	EHeat 150S 450 Вт 0,45 x 6 м 3	242	(тип - одножильный)
088L0556	EHeat 150S 525 Вт 0,45 x 7 м 3,5	266	(тип - одножильный)
088L0557	EHeat 150S 600 Вт 0,45 x 8 м 4	295	(тип - одножильный)
088L0558	EHeat 150S 750 Вт 0,45 x 10 м 5	326	(тип - одножильный)
088L0559	EHeat 150S 900 Вт 0,45 x 12 м 6	363	(тип - одножильный)
088L0560	EHeat 150S 1050 Вт 0,45 x 14 м 7	395	(тип - одножильный)
088L0561	EHeat 150S 1200 Вт 0,45 x 16 м 8	430	(тип - одножильный)
088L0562	EHeat 150S 1350 Вт 0,45 x 18 м 9	470	(тип - одножильный)
088L0563	EHeat 150S 1500 Вт 0,45 x 20 м 10	506	(тип - одножильный)
	Danfoss ECmat 230 В Размер S (укладки), м²		
088L0200	ECmat 150T 75 Вт 0,45 x 1 м 0,5	186	(тип - двухжильный)
088L0201	ECmat 150T 150 Вт 0,45 x 2 м 1	208	(тип - двухжильный)
088L0202	ECmat 150T 225 Вт 0,45 x 3 м 1,5	242	(тип - двухжильный)
088L0203	ECmat 150T 300 Вт 0,45 x 4 м 2	278	(тип - двухжильный)
088L0204	ECmat 150T 375 Вт 0,45 x 5 м 2,5	312	(тип - двухжильный)
088L0205	ECmat 150T 450 Вт 0,45 x 6 м 3	347	(тип - двухжильный)
088L0206	ECmat 150T 525 Вт 0,45 x 7 м 3,5	385	(тип - двухжильный)
088L0207	ECmat 150T 600 Вт 0,45 x 8 м 4	430	(тип - двухжильный)
088L0208	ECmat 150T 750 Вт 0,45 x 10 м 5	484	(тип - двухжильный)
088L0209	ECmat 150T 900 Вт 0,45 x 12 м 6	543	(тип - двухжильный)
088L0210	ECmat 150T 1050 Вт 0,45 x 14 м 7	605	(тип - двухжильный)
088L0211	ECmat 150T 1200 Вт 0,45 x 16 м 8	664	(тип - двухжильный)
088L0212	ECmat 150T 1350 Вт 0,45 x 18 м 9	727	(тип - двухжильный)
088L0213	ECmat 150T 1500 Вт 0,45 x 20 м 10	789	(тип - двухжильный)
088L0214	ECmat 150T 1800 Вт 0,45 x 24 м 12	855	(тип - двухжильный)
	Нагревательные кабели Danfoss (внутренние установки)		
	Danfoss ECflex 10T 230 В Длина		в стяжку
088L6025	ECflex 10T 100 Вт 10 м	108	(тип - двухжильный)



088L6026	ECflex 10T	205 Вт	20 м	128	(тип - двухжильный)
088L6027	ECflex 10T	290 Вт	30 м	160	(тип - двухжильный)
088L6028	ECflex 10T	390 Вт	40 м	189	(тип - двухжильный)
088L6029	ECflex 10T	505 Вт	50 м	223	(тип - двухжильный)
088L6030	ECflex 10T	600 Вт	60 м	260	(тип - двухжильный)
088L6031	ECflex 10T	695 Вт	70 м	299	(тип - двухжильный)
088L6032	ECflex 10T	790 Вт	80 м	341	(тип - двухжильный)
088L6073	ECflex 10T	920 Вт	90 м	382	(тип - двухжильный)
088L6034	ECflex 10T	990 Вт	100 м	424	(тип - двухжильный)
088L6035	ECflex 10T	1220 Вт	120 м	485	(тип - двухжильный)
088L6036	ECflex 10T	1410 Вт	140 м	560	(тип - двухжильный)
	Danfoss ECflex 18T	230 В	Длина		в стяжку
088L6037	ECflex 18T	134 Вт	7,3 м	92	(тип - двухжильный)
088L6038	ECflex 18T	180 Вт	10 м	105	(тип - двухжильный)
088L6039	ECflex 18T	270 Вт	15 м	119	(тип - двухжильный)
088L6040	ECflex 18T	395 Вт	22 м	141	(тип - двухжильный)
088L6041	ECflex 18T	535 Вт	29 м	172	(тип - двухжильный)
088L6042	ECflex 18T	615 Вт	34 м	187	(тип - двухжильный)
088L6043	ECflex 18T	680 Вт	37 м	199	(тип - двухжильный)
088L6044	ECflex 18T	820 Вт	44 м	227	(тип - двухжильный)
088L6045	ECflex 18T	935 Вт	52 м	251	(тип - двухжильный)
088L6046	ECflex 18T	1075 Вт	59 м	282	(тип - двухжильный)
088L6047	ECflex 18T	1220 Вт	68 м	314	(тип - двухжильный)
088L6048	ECflex 18T	1340 Вт	74 м	339	(тип - двухжильный)
088L6049	ECflex 18T	1485 Вт	82 м	369	(тип - двухжильный)
088L6050	ECflex 18T	1625 Вт	90 м	398	(тип - двухжильный)
088L6051	ECflex 18T	1880 Вт	105 м	449	(тип - двухжильный)
088L6052	ECflex 18T	2135 Вт	118 м	499	(тип - двухжильный)
088L6053	ECflex 18T	2420 Вт	131 м	556	(тип - двухжильный)
088L6054	ECflex 18T	2775 Вт	155 м	629	(тип - двухжильный)
	Danfoss ECbasic 20S	230 В	Длина		в стяжку
088L2130	ECbasic 20S	170 Вт	9 м	106	(тип - одножильный)
088L2131	ECbasic 20S	260 Вт	14 м	113	(тип - одножильный)
088L2132	ECbasic 20S	375 Вт	18 м	117	(тип - одножильный)
088L2133	ECbasic 20S	520 Вт	26 м	124	(тип - одножильный)
088L2134	ECbasic 20S	640 Вт	32 м	133	(тип - одножильный)
088L2135	ECbasic 20S	800 Вт	39 м	147	(тип - одножильный)
088L2136	ECbasic 20S	1070 Вт	53 м	176	(тип - одножильный)
088L2137	ECbasic 20S	1260 Вт	63 м	207	(тип - одножильный)
088L2138	ECbasic 20S	1465 Вт	74 м	245	(тип - одножильный)
088L2139	ECbasic 20S	1820 Вт	91 м	299	(тип - одножильный)
088L2140	ECbasic 20S	2025 Вт	110 м	364	(тип - одножильный)
088L2141	ECbasic 20S	2640 Вт	131 м	450	(тип - одножильный)
088L2142	ECbasic 20S	3170 Вт	159 м	543	(тип - одножильный)
088L2143	ECbasic 20S	3855 Вт	192 м	657	(тип - одножильный)
088L2144	ECbasic 20S	4565 Вт	228 м	781	(тип - одножильный)
	Нагревательные кабели Danfoss для внутренних и наружных установок, в т.ч. установки на кровле. УФ-защищенные.				
	Danfoss ECsafe 20T	230 В	Длина		на кровлю и в стяжку
088L2170	ECsafe 20T	125 Вт	6 м	94	(тип - двухжильный)
088L2171	ECsafe 20T	250 Вт	12 м	122	(тип - двухжильный)
088L2172	ECsafe 20T	335 Вт	17 м	135	(тип - двухжильный)
088L2173	ECsafe 20T	505 Вт	25 м	174	(тип - двухжильный)
088L2174	ECsafe 20T	675 Вт	33 м	207	(тип - двухжильный)



088L2175	ECsafe 20T	830 Вт	42 м	241	(тип - двухжильный)
088L2176	ECsafe 20T	1000 Вт	50 м	278	(тип - двухжильный)
088L2177	ECsafe 20T	1200 Вт	60 м	325	(тип - двухжильный)
088L2178	ECsafe 20T	1370 Вт	68 м	361	(тип - двухжильный)
088L2179	ECsafe 20T	1700 Вт	85 м	433	(тип - двухжильный)
088L2180	ECsafe 20T	2040 Вт	101 м	505	(тип - двухжильный)
088L2181	ECsafe 20T	2360 Вт	118 м	572	(тип - двухжильный)
088L2182	ECsafe 20T	2685 Вт	135 м	642	(тип - двухжильный)
088L2183	ECsafe 20T	3025 Вт	152 м	718	(тип - двухжильный)
088L2184	ECsafe 20T	3385 Вт	170 м	799	(тип - двухжильный)
088L2185	ECsafe 20T	3895 Вт	194 м	909	(тип - двухжильный)
	Danfoss ECsnow 30T	230 В	Длина		на кровлю и в стяжку
088L0230	ECsnow 30T	150 Вт	5 м	136	(тип - двухжильный)
088L0232	ECsnow 30T	300 Вт	10 м	145	(тип - двухжильный)
088L0233	ECsnow 30T	400 Вт	14 м	155	(тип - двухжильный)
088L0234	ECsnow 30T	630 Вт	20 м	177	(тип - двухжильный)
088L0235	ECsnow 30T	830 Вт	27 м	199	(тип - двухжильный)
088L0236	ECsnow 30T	1020 Вт	34 м	224	(тип - двухжильный)
088L0237	ECsnow 30T	1250 Вт	40 м	245	(тип - двухжильный)
088L0238	ECsnow 30T	1350 Вт	45 м	268	(тип - двухжильный)
088L0239	ECsnow 30T	1440 Вт	50 м	299	(тип - двухжильный)
088L0240	ECsnow 30T	1700 Вт	55 м	327	(тип - двухжильный)
088L0241	ECsnow 30T	1860 Вт	63 м	360	(тип - двухжильный)
088L0242	ECsnow 30T	2060 Вт	70 м	392	(тип - двухжильный)
088L0243	ECsnow 30T	2340 Вт	78 м	422	(тип - двухжильный)
088L0244	ECsnow 30T	2420 Вт	85 м	451	(тип - двухжильный)
088L0245	ECsnow 30T	2930 Вт	95 м	487	(тип - двухжильный)
088L0246	ECsnow 30T	3290 Вт	110 м	549	(тип - двухжильный)
088L0247	ECsnow 30T	3680 Вт	125 м	619	(тип - двухжильный)
088L0248	ECsnow 30T	4110 Вт	140 м	689	(тип - двухжильный)
	Danfoss ECsnow 30T	400 В	Длина		на кровлю и в стяжку
088L0231	ECsnow 30T	267 Вт	8,5 м	155	(тип - двухжильный)
088L0130	ECsnow 30T	520 Вт	17,5 м	202	(тип - двухжильный)
088L0131	ECsnow 30T	1090 Вт	35 м	273	(тип - двухжильный)
088L0132	ECsnow 30T	2160 Вт	70 м	406	(тип - двухжильный)
088L0133	ECsnow 30T	3225 Вт	110 м	583	(тип - двухжильный)
088L0134	ECsnow 30T	4295 Вт	145 м	744	(тип - двухжильный)
088L0135	ECsnow 30T	4955 Вт	170 м	853	(тип - двухжильный)
088L0136	ECsnow 30T	5770 Вт	190 м	943	(тип - двухжильный)
088L0137	ECsnow 30T	6470 Вт	215 м	1051	(тип - двухжильный)
	Саморегулируемый кабель Danfoss ECpipeheat для защиты труб. Готовое изделие с электрической вилкой.				на трубу или внутрь трубы
088L0989	ECpipeheat w/plug V2	2 м	20 Вт при +10°C	81	
088L0990	ECpipeheat w/plug V2	4 м	40 Вт при +10°C	107	
088L0991	ECpipeheat w/plug V2	6 м	60 Вт при +10°C	130	
088L0992	ECpipeheat w/plug V2	8 м	80 Вт при +10°C	150	
088L0993	ECpipeheat w/plug V2	10 м	100 Вт при +10°C	171	
088L0994	ECpipeheat w/plug V2	12 м	120 Вт при +10°C	193	
088L0995	ECpipeheat w/plug V2	14 м	140 Вт при +10°C	211	
088L0996	ECpipeheat w/plug V2	16 м	160 Вт при +10°C	234	
088L0997	ECpipeheat w/plug V2	19 м	190 Вт при +10°C	267	
088L0998	ECpipeheat w/plug V2	22 м	220 Вт при +10°C	297	
088L0999	ECpipeheat w/plug V2	25 м	250 Вт при +10°C	330	