

Az SFA 10 évek óta hajózik **anélkül,** **hogyan elveszítené az irányt**

Az SFA 10 biztonsági szeleppel és a DSV 10 váltószeleppel a Danfoss kibővíti az élelmiszer-kiskereskedelemben és az ipari hűtésben alkalmazott, megbízható biztonsági szelepek körét.



Biztonságos működés

Kapható Danfoss vagy TÜV tanúsítvánnyal.

Teljes tartomány

65 bar-ig,

amely kiterjed a CO₂-alkalmazásokra



Globális elérhetőség

Változatlan alapbeállítás

A rugókat alacsony feszültség szinttel tervezték, amely stabil alapjelet tesz lehetővé az idő múlásával is.



Nincs szivárgás

Kiváló minőségű az O-gyűrű anyaga és annak precíz igazítása biztosítja a tökéletes tömítést és jelentősen csökkenti a szivárgás kockázatát



Tökéletes visszahelyezhetőség

Az SFA 10-et szűk tűréshatárokkal és robusztusabb, szennyeződésekre kevésbé érzékeny O-gyűrűs tömítéssel tervezték



Problémamentes működés

A gyárilag összeszerelt kúp- és O-gyűrűs összeállítással az SFA 10-et könnyen szervizelhetővé tettük.



Egyszerű telepítés

- Könnyű kiválasztás a Coolselector2® segítségével
- A hegeszthető csatlakozók megkönnyítik a telepítést
- Tapadásmentes zsír áll rendelkezésre az egyszerű leszereléshez

