

# Productfamilie

## Radiatorthermostaten

(thermostatische elementen + kraanhuizen)

ENGINEERING  
TOMORROW

*Danfoss*

### Thermostatische elementen

### Elektronische elementen

**GARANTIE**  
**5**  
**JAAR**



		Design RAX	Premium RA2000	Danfoss Eco™ Element met tijdprogramma	Danfoss Ally™ Regelbaar waar je ook bent*
Karakteristieken	Energiebesparingen				
	Comfortniveau				
	Reactietijd				
	Installatie	 Inbussleutel	 Snelle klikbevestiging	 Adapter	 Adapter
	Type aansluiting op kraanhuis	RA, M30	RA, RAV, RAVL, RTD	RA, RAV, RAVL, RTD M28, M30	RA, RAV, RAVL, RTD M28, M30

\*Gateway Danfoss Ally™ verplicht

### Kraanhuis

**GARANTIE**  
**5**  
**JAAR**



		Instelbaar kraanhuis RA-N	Drukgecompenseerd kraanhuis RA-DV
Karakteristieken	Energiebesparingen		
	Balans		
	Akoestisch comfort		
	Gemak van aanpassing	 Gemakkelijk	 Zeer gemakkelijk
	Gemak van aanpassing circulatiepomp	 Gemakkelijk	 Zeer gemakkelijk

Wist je dat je een verlengde **garantie** kunt krijgen **tot 10 jaar**?  
 ➤ Combineer een afsluiter en een mechanische radiatorthermostaat

VOMQB111