



## DEVIflex™ 18T



DEVIflex™ er et 360° fuldt afskærmet dobbeltleder-kabel i særdeles høj kvalitet med en robust yderkappe (ikke UV-bestandig). Den runde profil og robuste konstruktion sikrer en hurtig, let og sikker installation i mange indendørs gulvkonstruktioner og rørsikringsapplikationer. Varmekablet skal anvendes sammen med en passende termostat for at beskytte mod overophedning og reducere energiforbruget. Den kolde tilledning er et installationskabel med massive ledere, der sikrer hurtig installation. En tydeligt synlig samling forhindrer, at man utilsigtet installerer varmekablet i væggen.

Alle kabler efterses meget omhyggeligt med henblik på at sikre lang levetid og høj kvalitet, og eftersynene omfatter prøvning af ohmsk modstand, høj spænding og materiale. Dette betyder, at vi er stolte af at kunne tilbyde vores udvidede garanti på hele gulvet – DEVIwarranty™.

| Fordele:   | Type                                     | Værdi  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hurtigt og let at montere</li> <li>Mange applikationsmuligheder</li> <li>Sikkert og robust</li> <li>Lang levetid</li> <li>Maksimal beskyttelse</li> </ul> <p><b>Overholdelse af standard:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IEC60800:2009</li> </ul> <p><b>Godkendelser:</b></p>     | Nominel spænding                         | 230 V~   |
|  | Konstruktion                             | Rund dobbeltleder med 360° skærm, én kold tilledning                     |
|  | Effekt                                   | 18 W/m @ 230 V~  |
|  | Maks. tilladelig brugstemperatur, On/Off | 60 °C / 90 °C  |
|  | Kabeldimension                           | Ø 6,9 mm.  |
|  | Deformationsstyrke                       | 1500 N   |
|  | Trækstyrke                               | 400 N  |
|  | Lederisolering                           | XLPE   |
|  | Ydre kappe                               | PVC, rød   |
|  | Skærm                                    | 100 % dækning; alufolie; 0,5 mm <sup>2</sup> fortinnet kobberjordledning |
| Overholdelse af standard:  | Kold tilledning                          | 2,3 m DTCL, 3 x (1,5 or 2,5 mm <sup>2</sup> ) med jordleder              |
| Godkendelser:  | Min. installationstemperatur             | -5 °C  |
|  | Min. bøjningsdiameter                    | 50 mm  |
|  | IP-klasse                                | IPx7   |

### Varianter

| Varenr.                  | EAN-nr.       | El nr.        | Kabellængde, m | Effekt, W @ 230 V~ | Modstand, ohm | Kold tilledning, mm <sup>2</sup> | Rabatkode |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------------------|-----------|
| <a href="#">140F1235</a> | 5703466223710 | 72 35 870 503 | 7,3            | 130                | 410,3         | 3 x 1,5                          | 20        |
| <a href="#">140F1236</a> | 5703466223727 | 72 35 870 515 | 10             | 180                | 294,0         | 3 x 1,5                          | 20        |
| <a href="#">140F1237</a> | 5703466223734 | 72 35 870 532 | 15             | 270                | 195,0         | 3 x 1,5                          | 20        |
| <a href="#">140F1238</a> | 5703466223741 | 72 35 870 558 | 22             | 395                | 134,2         | 3 x 1,5                          | 20        |
| <a href="#">140F1239</a> | 5703466223758 | 72 35 870 561 | 29             | 535                | 98,6          | 3 x 1,5                          | 20        |
| <a href="#">140F1241</a> | 5703466223772 | 72 35 870 587 | 37             | 680                | 77,7          | 3 x 1,5                          | 20        |
| <a href="#">140F1242</a> | 5703466223789 | 72 35 870 590 | 44             | 820                | 64,7          | 3 x 1,5                          | 20        |
| <a href="#">140F1243</a> | 5703466223796 | 72 35 870 600 | 52             | 935                | 56,7          | 3 x 1,5                          | 20        |
| <a href="#">140F1244</a> | 5703466223802 | 72 35 870 613 | 59             | 1075               | 49,3          | 3 x 1,5                          | 20        |
| <a href="#">140F1245</a> | 5703466223819 | 72 35 870 626 | 68             | 1220               | 43,4          | 3 x 1,5                          | 20        |
| <a href="#">140F1246</a> | 5703466223826 | 72 35 870 639 | 74             | 1340               | 39,5          | 3 x 1,5                          | 20        |
| <a href="#">140F1247</a> | 5703466223833 | 72 35 870 642 | 82             | 1485               | 35,6          | 3 x 1,5                          | 20        |
| <a href="#">140F1248</a> | 5703466223840 | 72 35 870 655 | 90             | 1625               | 32,6          | 3 x 1,5                          | 20        |
| <a href="#">140F1249</a> | 5703466223857 | 72 35 870 668 | 105            | 1880               | 28,1          | 3 x 2,5                          | 20        |
| <a href="#">140F1250</a> | 5703466223864 | 72 35 870 671 | 118            | 2135               | 24,8          | 3 x 2,5                          | 20        |
| <a href="#">140F1251</a> | 5703466223871 | 72 35 870 684 | 131            | 2420               | 21,9          | 3 x 2,5                          | 20        |