



DEVIheat™ Mirror 150S

DEVIheat™ er en selvklæbende alt-i-én-matte med flettet afskærmning i høj kvalitet med FEP-isolerede ledere og en rød PVDF-yderkappe (ikke UV-beständig). Den runde profil, meget lave højde (kun 2,5 mm) og robuste konstruktion sikrer en både hurtig, let og sikker installation, hvilket er perfekt til renovering af eksisterende gulve. Varmekabel skal anvendes sammen med en passende termostat for at beskytte mod overophedning og reducere energiforbruget.

DEVIheat™ mirror 150S varmematte bruges til at holde badeværelsesspejlet dugfri ved at montere varmematten på limen bag spejlet. De to kolde tilledninger har let synlige stik, så man undgår utilsigtet installation af varmekablet i væggen.

Alle kabler efterses meget omhyggeligt med henblik på at sikre lang levetid og høj kvalitet, og eftersynene omfatter prøvning af ohmsk modstand, høj spænding og materiale. Dette betyder, at vi er stolte af at kunne tilbyde vores udvidede garanti på hele gulvet – DEVIwarranty™.

Fordele:

- Hurtigt og let at montere
- Selvklæbende net
- Meget lav højde – kun 2,5 mm
- Lang levetid

Overholdelse af standard:

- IEC 60335-1: 2012 (med amendments)
- IEC 60335-2-96: 2002 (med amendment)

Godkendelser:



Type	Værdi
Nominel spænding	230 V~
Konstruktion	Rund enkeltleder med skærm, to kolde tilledninger
Effekt	150 W/m ² @ 230 V~
Maks. tilladelig brugstemperatur, On/Off	110 °C/120°C
Kabeltykkelse	2,5 mm
Deformationsstyrke	600 N
Trækstyrke	120 N
Lederisolering	FEP
Ydre kappe	PVDF
Skærm	10 x CU-gevind
Kold tilledning	2 x 3 m, DSWB, 1 x 1,0 mm ² med skærm
Min. installationstemperatur	-5 °C
Min. bøjningsdiameter	50 mm
IP-klasse	IPx7

Varianter

Varenr.	EAN-nr.	EI-nr.	Effekt @ 230 V~	Opvarmet område	Modstand	Dimension (B x L)	Rabatkode
83000301	5703466083697	72 35 862 016	50 W	0,35 m ²	1010 Ω	0,5 x 0,7 m	22
83000300	5703466056660	72 35 862 003	75 W	0,48 m ²	686 Ω	0,6 x 0,8 m	22