

Installation Guide

Liquid level regulating valve

PMFH - Special spring

027R9506

DANFOSS
A27F463.10.10

DANFOSS
A27F464.10.10

Pos. Item.	PMFH	"WEAK"
		svag/weak/Schwach/faible
		Best.nr./Code No./Bestell-Nr./N° de code
23 + A	80	027F2190
	125	027F2191
	200	027F2192
	300	027F2193
	500	027F2194

027R9506

DANSK

Montering

Demonter topdæksel 40.
 Demonter STANDARD fjeder 23.
 Monter spec. fjeder 23.
 Monter topdæksel 40.
 Monter skilt A ved topdækselbolt.
 Skiltet A har betegnelsen WEAK.

DEUTSCH

Montage

Kopfdeckel 40 demontieren.
 STANDARD-Feder 23 demontieren.
 Special-Feder 23 montieren.
 Kopfdeckel 40 montieren.
 Schild A am Bolzen des Kopfdeckels montieren.
 Das Schild A ist WEAK gekennzeichnet.

ENGLISH

Fitting

Remove top cover 40.
 Remove STANDARD spring 23.
 Fit special spring 23.
 Fit top cover 40.
 Fit label A by top cover bolt.
 Label A carries the designation WEAK.

FRANÇAIS

Montage

Démonter le couvercle supérieur 40.
 Démontez le jeu de ressorts STANDARD 23.
 Monter le jeu de ressorts spéciaux 23.
 Remonter le couvercle supérieur 40.
 Monter la plaque A du boulon du couvercle supérieur.
 La plaque A porte la désignation WEAK.

