

Installation Guide

Danfoss Icon™ Wireless Dial
Room Thermostat

AN303057812234hr-000101 | VIMDJ137 | 088N3682

www.icon.danfoss.com

Instalacija

Slijedite slike 1. do 6.
LED svjetlo pokazuje status.
Sporo treperenje: termostat je spreman za dodjelu.
Brzo treperenje: termostat traži glavni upravljač.
Uključeno na 5 sekundi: Termostat je dodijeljen glavnom regulatoru.

Ispitivanje veze

Da biste izvršili ispitivanje veze, skinite termostat sa zida i pritisnite gumb kao što je prikazano na slici 3.
LED svjetlo pokazuje status.
Brzo treperenje nakon čega se LED svjetlo isključuje: ispitivanje veze je uspjelo.
Sporo treperenje 5 puta: ispitivanje veze nije uspjelo.

Alarmi

Tijekom rada LED svjetlo ukazivat će na sljedeće alarme:
Treperenje jednom svakih 60 sekundi: niska razina napunjenosti baterije.
Treperenje triput svakih 60 sekundi: kritična razina napunjenosti baterije.
Treperenje dvaput svakih 60 sekundi: gubitak radio kontakta s glavnim upravljačem.

Ponovno postavljanje (slika A)

Da biste ponovno postavili termostat, uklonite jednu bateriju i ponovno je umetnite istovremeno držeći gumb dok se LED svjetlo ne uključi na 3 sekunde.

Otpustite gumb i termostat će biti spreman za ponovnu dodjelu.

Ograničenje dometa prikazano je na slici B.

Declaration of Conformity

Danfoss A/S ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa **Wireless Room Thermostat** u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: **heating.danfoss.com**

