

Konverteringslista

Radiatorventiler och termostater

RA-N och AERO/Redia

Välj rätt Danfoss radiatorventil och termostat med hjälp av tabellerna nedan

Danfoss RA-N ventiler och AERO/Redia termostater är framtagna för att tillgodose både användarens och installatörens intressen. Snabbt enkelt montage, smidig förinställning av kv-värde, samt klickmontage av termostaten gör installationen tidseffektiv. Gasfyllningen i Danfoss premiumtermostat är i särklass snabbast på att reagera, vilket ger bästa komfort.

Radiatorventil	MMA RSK nr	IMI RSK nr	Danfoss RSK nr
DN10 rak	480 60 73	479 58 14	481 82 09
DN10 vinkel	480 60 77	479 58 17	481 82 33
DN10 omvänd vinkel	480 60 80	479 58 20	481 82 66
DN15 rak	480 60 75	479 58 15	481 82 17
DN15 vinkel	480 60 78	479 58 18	481 82 41
DN15 omvänd vinkel	480 60 81	479 58 21	481 82 74
DN20 rak	480 60 76	479 58 16	481 82 25
DN20 vinkel	480 60 79	479 58 19	481 82 58
DN20 omvänd vinkel	480 60 82	n/a	481 82 82
DN25 rak DIN	n/a	n/a	481 83 81
DN25 vinkel DIN	n/a	n/a	481 83 99

Radiatortermostater

Tillverkare	MMA RSK nr	IMI RSK nr	Danfoss RSK nr	Danfoss RSK nr
Radiatortermostat	Evosense	TRV Nordic	AERO	Redia (60-pack)
Medium	vax	vätska	gas	vätska
21 grader rumstemp	480 67 43	480 92 27	667 60 01	667 60 08
22 grader rumstemp	480 67 44	480 92 28	667 60 02	667 60 09
23 grader rumstemp	480 67 45	n/a	667 60 03	667 60 10
28 grader rumstemp	480 67 37	480 92 25	667 60 00	n/a

Danfoss AB

Heating Segment • heating.danfoss.se • +4610 888 74 00 • E-mail: kundservice.se@danfoss.com

Danfoss tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller produkter upptagna på inbestående order under förutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras. Alla varumärken i det här materialet tillhör respektive företag. Danfoss och Danfoss logotyp är varumärken som tillhör Danfoss A/S. Med ensamrätt.