

DrivePro® Extended Warranty 业内最长保修期

即使是性能最好的变频器也需要保护。DrivePro® Extended Warranty 的保修选项多种多样，并提供业内最长保修期：长达 6 年 (72 个月)。

考虑到今下设施的严酷性和挑战，甚至性能最好的变频器也需要进行保护。丹佛斯产品非常可靠性，可确保最长的正常运行时间。如果结合 DrivePro® Extended Warranty，可避免非计划支持。

可信赖的灵活保修

通过全天候的专业服务支持延长变频器的使用寿命，避免昂贵的维修和更换，让您高枕无忧。

通过快速响应，最大限度延长正常运行时间

提供种类多样的保修选项，总有一款可满足您的需求，实现可预测的维护、维修预算并降低成本。

最长的质保期

获得业界最长的质保期限，最长六年。

缩短停机时间

利用 DrivePro® Extended Warranty 协议，您可提高生产率。提供直接支持，通常可缩短 60% 的停机时间。您的工厂在意外停机后能更快地启用和运行 - 通过提高生产率进而增加您的利润。



DrivePro® 循环再生承诺

通过 DrivePro® Extended Warranty，我们着力在技术上可行的情况下对变频器加以维修，尽量避免更换整套装置。

特性	优势
质保期长达六年	<ul style="list-style-type: none"> 可预测的长期业务 通过可靠的快速反应时间确保最长运行时间
预先商议的条件	<ul style="list-style-type: none"> 避免对变频器进行紧急支持，节省宝贵成本
价格固定	<ul style="list-style-type: none"> 节省成本 避免紧急变频器支持的非预期成本
丹佛斯原厂备件	<ul style="list-style-type: none"> 全球最可靠的变频器组件，通过 TS 16949 认证 100% 兼容性和耐久性 对于其他设备的最佳保护



阅读更多关于
DrivePro® 的信息

可选择两种类型的 DrivePro® Extended Warranty

通过 DrivePro® Extended Warranty, 我们为所有处于生命周期中的新机销售阶段或在售活跃阶段的丹佛斯变频器提供支持。

Standard Extended Warranty

DrivePro® Standard Extended Warranty **延长了**丹佛斯一般销售条款和条件中提供的**标准保修期**。

DrivePro® Standard Extended Warranty 适用于**可发送到丹佛斯车间进行维修的变频器**。车间维修由经过认证的服务人员执行, 他们配备有相应工具、原厂备件, 并遵守高质量标准。

On-Site Extended Warranty

DrivePro® On-Site Extended Warranty 是丹佛斯一般销售条款和条件中提供的**标准保修的附加服务**。

DrivePro® On-Site Extended Warranty 提供**由技术人员在现场免费维修或更换产品的服务**。现场维修由经过认证的服务人员执行, 他们配备有相应工具、原厂备件, 并遵守高质量标准。

操作流程



如何订购

订购新变频器时, 可通过网站、电子邮件或电话订购 DrivePro® Extended Warranty。

还可以为已安装的变频器订购 DrivePro® Extended Warranty, 延长保修期, 最长为 24 个月, 自生产之日起算。请联系当地的 Danfoss Drives 销售办事处, 了解交货后的保修选项。

请通过以下网址查找当地丹佛斯变频器联系人:



本地联系方式