

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Danfoss Climate Solutions

Цінник

Балансувальні клапани

Оновлення цін від 09.10.2024



www.danfoss.ua

Classified as Business

ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок
- Після публікації поточного примірника попередні ціни анулюються.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦЯ

Центральний офіс в Україні:

ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»

Україна, Київ 080


вул. Вікентія Хвойки 15/15/6

Телефон: **0 800 800 144**Email: uacs@danfoss.comСайт: danfoss.ua

СЕРВІСНІ ПАРТНЕРИ DANFOSS

ТОВ «Акватерм Сервіс»


м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 98

063-366-11-63 aquadanfoss@gmail.com

Територія: Рівненська, Житомирська, Хмельницька та Вінницька обл.

ТзОВ «Теплосервіс-Чернівці»


м. Чернівці, вул. С. Руданського 21А

050-447-58-88 teploservice1@gmail.com

Територія: Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська та Хмельницька обл.

ТОВ «Астер-М»


м. Харків, вул. Гольдбергівська, 9

050-402-29-22 service@aster.ua

Територія: Харківська, Полтавська та Сумська обл.

ТОВ «Сахара»


м. Київ, вул. Новоконстантинівська, 1В

050-339-18-00 andriy.o@sahara.kiev.ua

Територія: Київська, Чернігівська та Черкаська обл.

ТОВ «Енерджи Еффішент Констракшн»


м. Одеса, вул. Артилерійська 3, оф. 17

095-067-13-46 eec.od.ua@gmail.com

Територія: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська обл.

ТОВ «Ін-ПРО»


м. Львів, вул. Володимира Великого, 4 оф 307

050-304-01-82 inpro.lviv@gmail.com

Територія: Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська та Волинська обл.

ТОВ «Теплоекосистеми»






м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 110а

097-774-07-22 teplocosistemy@ukr.net

Територія: Дніпропетровська, Запорізька та південь Донецької обл.

БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ

- Автоматичні балансувальні клапани **ASV-P, ASV-PV, ASV-M, ASV-D** 4
- Автоматичні комбіновані балансувальні клапани **AB-QM** та приладдя для них 5
- Ручні балансувальні клапани **MSV-S, MSV-F2, LENO™ MSV-BD, LENO™ MSV-D** 6
- Ручні запірні клапани **USV-I** 7
- Термостатичний циркуляційний клапан **MTCV** та приладдя для нього 7
- Перепускні клапани **AVDO** 8
- Термостатичні змішувальні клапани **TVM-W** 8

Код	Тип	Kvs, м ³ /год	Приєднання корпусу клапана	Діапазон настрійки	Кількість в упаковці, шт	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Автоматичний балансувальний клапан ASV-P з внутрішньою різьєю, з фіксованою настрійкою 0,1 бар, із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м									
	003L7621	ASV-P 15	1,6	Rp 1/2	0,1 бар	(16)	PL28	5 400	6 480
	003L7622	ASV-P 20	2,5	Rp 3/4	0,1 бар	(8)	PL28	5 860	7 032
	003L7623	ASV-P 25	4	Rp 1	0,1 бар	(6)	PL28	7 600	9 120
	003L7624	ASV-P 32	6,3	Rp1 1/4	0,1 бар	(4)	PL28	9 470	11 364
	003L7625	ASV-P 40	10	Rp1 1/2	0,1 бар	(4)	PL28	10 610	12 732
Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV з внутрішньою різьєю, з діапазоном настрійки з 0,05 - 0,25 бар, із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м									
	003Z5501	ASV-PV 15	1,6	Rp 1/2	0,05 - 0,25 бар	(16)	PL28	6 190	7 428
	003Z5502	ASV-PV 20	2,5	Rp 3/4	0,05 - 0,25 бар	(8)	PL28	6 640	7 968
	003Z5503	ASV-PV 25	4	Rp 1	0,05 - 0,25 бар	(6)	PL28	8 480	10 176
	003Z5504	ASV-PV 32	6,3	Rp1 1/4	0,05 - 0,25 бар	(4)	PL28	11 630	13 956
	003Z5505	ASV-PV 40	10	Rp1 1/2	0,05 - 0,25 бар	(4)	PL28	13 990	16 788
	003Z5506	ASV-PV 50	16	Rp 2	0,05 - 0,25 бар	(4)	PL28	15 950	19 140
Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV із внутрішньою різьєю, з настрійкою 0,2-0,6 бар із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м									
	003Z5541	ASV-PV 15	1,6	Rp 1/2	0,2-0,6 бар	(16)	PL28	6 190	7 428
	003Z5542	ASV-PV 20	2,5	Rp 3/4	0,2-0,6 бар	(8)	PL28	6 640	7 968
	003Z5543	ASV-PV 25	4	Rp 1	0,2-0,6 бар	(6)	PL28	13 990	16 788
	003Z5544	ASV-PV 32	6,3	Rp1 1/4	0,2-0,6 бар	(4)	PL28	11 630	13 956
	003Z5545	ASV-PV 40	10	Rp1 1/2	0,2-0,6 бар	(4)	PL28	13 990	16 788
	003Z5546	ASV-PV 50	16	Rp 2	0,2-0,6 бар	(4)	PL28	16 590	19 908
Запірний ручний клапан ASV-M із внутрішньою різьєю, з двома отворами для підключення вимірювальних ніпелів та отвором для приєднання імпульсної трубки									
	003L7691	ASV-M 15	1,6	Rp 1/2	-	(16)	PL28	1 520	1 824
	003L7692	ASV-M 20	2,5	Rp 3/4	-	(8)	PL28	1 730	2 076
	003L7693	ASV-M 25	4	Rp 1	-	(6)	PL28	2 160	2 592
	003L7694	ASV-M 32	6,3	Rp1 1/4	-	(4)	PL28	3 030	3 636
	003L7695	ASV-M 40	10	Rp 1 1/2	-	(4)	PL28	3 630	4 356
Запірний ручний клапан із попередньою настрійкою ASV-D із внутрішньою різьєю, з двома ніпелями									
	003Z7008	ASV-D 15	3	G 1/2	-	(16)	PL28	2 230	2 676
	003Z7009	ASV-D 20	6	G 3/4	-	(8)	PL28	2 610	3 132
	003Z7010	ASV-D 25	9,5	G 1	-	(6)	PL28	3 160	3 792
	003Z7011	ASV-D 32	18	G 1 1/4	-	(4)	PL28	4 400	5 280
	003Z7012	ASV-D 40	26	G 1 1/2	-	(4)	PL28	5 930	7 116
	003Z7013	ASV-D 50	40	G 2	-	(4)	PL28	6 700	8 040

Код	Тип	Приєднання корпусу клапана	Діапазон настройки	Кількість в упаковці, шт	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	----------------------------	--------------------	--------------------------	--------------	-------------------	-----------------

Автоматичні комбіновані балансувальні клапани АВ-QM без вимірювальних ніпелів

ЗОВНІШНЯ РІЗЬ



003Z8220	AB-QM 4.0 15LF	G 3/4 "	200 л/год	(1)	PL28	4 730	5 676
003Z8221	AB-QM 4.0 15	G 3/4 "	650 л/год	(1)	PL28	4 730	5 676
003Z8222	AB-QM 4.0 15HF	G 3/4 "	1200 л/год	(1)	PL28	5 400	6 480
003Z8223	AB-QM 4.0 20	G 1 "	1100 л/год	(1)	PL28	5 930	7 116
003Z8224	AB-QM 4.0 20HF	G 1 "	1900 л/год	(1)	PL28	6 530	7 836

ВНУТРІШНЯ РІЗЬ



003Z8320	AB-QM 4.0 15LF	Rp 1/2 "	200 л/год	(1)	PL28	4 730	5 676
003Z8321	AB-QM 4.0 15	Rp 1/2 "	650 л/год	(1)	PL28	4 730	5 676
003Z8322	AB-QM 4.0 15HF	Rp 1/2 "	1200 л/год	(1)	PL28	5 400	6 480
003Z8323	AB-QM 4.0 20	Rp 3/4 "	1100 л/год	(1)	PL28	5 930	7 116
003Z8324	AB-QM 4.0 20HF	Rp 3/4 "	1900 л/год	(1)	PL28	6 530	7 836

Автоматичні комбіновані балансувальні клапани АВ-QM із вимірювальними ніпелями

ЗОВНІШНЯ РІЗЬ



003Z8200	AB-QM 4.0 15LF	G 3/4 "	200 л/год	(1)	PL28	5 340	6 408
003Z8201	AB-QM 4.0 Ду15	G 3/4 "	650 л/год	(1)	PL28	5 340	6 408
003Z8202	AB-QM 4.0 15HF	G 3/4 "	1200 л/год	(1)	PL28	5 810	6 972
003Z8203	AB-QM 4.0 Ду20	G 1 "	1100 л/год	(1)	PL28	6 360	7 632
003Z8204	AB-QM 4.0 20HF	G 1 "	1900 л/год	(1)	PL28	6 970	8 364
003Z8205	AB-QM 4.0 Ду25	G 1 1/4 "	2200 л/год	(1)	PL28	8 690	10 428
003Z8206	AB-QM 4.0 25HF	G 1 1/4 "	3800л/год	(1)	PL28	10 360	12 432
003Z8207	AB-QM 4.0 Ду32	G 1 1/2 "	3600 л/год	(1)	PL28	13 120	15 744
003Z8208	AB-QM 4.0 32HF	G 1 1/2 "	5000 л/год	(1)	PL28	14 480	17 376

ВНУТРІШНЯ РІЗЬ



003Z8300	AB-QM 4.0 15LF	Rp 1/2 "	200 л/год	(1)	PL28	5 340	6 408
003Z8301	AB-QM 4.0 Ду15	Rp 1/2 "	650 л/год	(1)	PL28	5 340	6 408
003Z8302	AB-QM 4.0 15HF	Rp 1/2 "	1200 л/год	(1)	PL28	5 810	6 972
003Z8303	AB-QM 4.0 Ду20	Rp 3/4 "	1100 л/год	(1)	PL28	6 360	7 632
003Z8304	AB-QM 4.0 20HF	Rp 3/4 "	1900 л/год	(1)	PL28	6 970	8 364
003Z8305	AB-QM 4.0 Ду25	Rp 1 "	2200 л/год	(1)	PL28	8 690	10 428
003Z8306	AB-QM 4.0 25HF	Rp 1 "	3800л/год	(1)	PL28	10 360	12 432
003Z8307	AB-QM 4.0 Ду32	Rp 1 1/4 "	3600 л/год	(1)	PL28	13 120	15 744
003Z8308	AB-QM 4.0 32HF	Rp 1 1/4 "	5000 л/год	-1	PL28	14 480	17 376

Приладдя для клапанів АВ-QM. З'єднувальна муфта різьбова



003Z0231	DN 10	G 3/8 "	-	(1)	PL28	206	247
003Z0232	DN 15	G 1/2 "	-	(1)	PL28	239	287
003Z0233	DN 20	G 3/4 "	-	(1)	PL28	296	355
003Z0234	DN 25	G 1 "	-	(1)	PL28	471	565
003Z0235	DN 32	G 1 1/4 "	-	(1)	PL28	677	812

Код	Тип	Опис	Кількість в упаковці, шт	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	------	--------------------------	--------------	-------------------	-----------------

Приладдя для клапанів АВ-QM. Патрубки приварювальні





003Z0226	DN 15	Патрубок приварювальний	(1)	PL28	382	458
003Z0227	DN 20	Патрубок приварювальний	(1)	PL28	471	565
003Z0228	DN 25	Патрубок приварювальний	(1)	PL28	650	780
003Z0229	DN 32	Патрубок приварювальний	(1)	PL28	798	958

Ізоляція до АВ-QM 4.0



003Z7810	DN 15	EPP ізоляція до АВ-QM 4.0 DN 15		PL28	513	616
003Z7811	DN 20	EPP ізоляція до АВ-QM 4.0 DN 20		PL28	687	824
003Z7812	DN 25	EPP ізоляція до АВ-QM 4.0 DN 25		PL28	869	1 043
003Z7813	DN 32	EPP ізоляція до АВ-QM 4.0 DN 32		PL28	1 310	1 572

Код	Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	Кількість в упаковці, шт	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Ручний запірний клапан MSV-S, внутрішня різь							
 003Z4011	MSV-S 15	3,0	Rp 1/2	(18)	PL28	1 040	1 248
003Z4012	MSV-S 20	6,0	Rp 3/4	(18)	PL28	1 170	1 404
003Z4013	MSV-S 25	9,5	Rp 1	(18)	PL28	1 450	1 740
003Z4014	MSV-S 32	18,0	Rp 1 1/4	(12)	PL28	2 760	3 312
003Z4015	MSV-S 40	26,0	Rp 1 1/2	(12)	PL28	4 100	4 920
003Z4016	MSV-S 50	40,0	Rp 2	(12)	PL28	5 390	6 468
Ручний балансувальний клапан MSV-F2, з вимірювальними ніпелями, фланцеве з'єднання							
 003Z1061	MSV-F2 50	53,8	-	(1)	PL28	16 140	19 368
003Z1062	MSV-F2 65	93,4	-	(1)	PL28	20 210	24 252
003Z1063	MSV-F2 80	122,3	-	(1)	PL28	29 080	34 896
003Z1064	MSV-F2 100	200,0	-	(1)	PL28	43 230	51 876
003Z1065	MSV-F2 125	304,4	-	(1)	PL28	61 430	73 716
 003Z1066	MSV-F2 150	400,8	-	(1)	PL28	91 960	110 352
003Z1140	MSV-F2 200	872,0	-	(1)	PL28	176 970	212 364
003Z1141	MSV-F2 250	1238,0	-	(1)	PL28	256 390	307 668
003Z1142	MSV-F2 300	1662,0	-	(1)	PL28	378 800	454 560
003Z1143	MSV-F2 350	2359,0	-	(1)	PL28	604 340	725 208
003Z1144	MSV-F2 400	3516	-	(1)	PL28	824 300	989 160
Ручний балансувальний клапан LENO™ MSV-BD, внутрішня різь							
 003Z4000	MSV-BD 15	2,5	Rp 1/2	(1)	PL28	3 580	4 296
003Z4001	MSV-BD 15	3,0	Rp 1/2	(1)	PL28	3 580	4 296
003Z4002	MSV-BD 20	6,6	Rp 3/4	(1)	PL28	4 040	4 848
003Z4003	MSV-BD 25	9,5	Rp 1	(1)	PL28	4 630	5 556
003Z4004	MSV-BD 32	18,0	Rp 1 1/4	(1)	PL28	6 180	7 416
003Z4005	MSV-BD 40	26,0	Rp 1 1/2	(1)	PL28	7 430	8 916
003Z4006	MSV-BD 50	40,0	Rp 2	(1)	PL28	9 080	10 896
Ручний балансувальний клапан LENO™ MSV-D, внутрішня різь							
 003Z7000	MSV-D 15 LF	2,5	Rp 1/2	(1)	PL28	2 760	3 312
003Z7001	MSV-D 15	3,0	Rp 1/2	(1)	PL28	2 760	3 312
003Z7002	MSV-D 20	6,0	Rp 3/4	(1)	PL28	3 210	3 852
003Z7003	MSV-D 25	9,5	Rp 1	(1)	PL28	3 730	4 476
003Z7004	MSV-D 32	18,0	Rp 1 1/4	(1)	PL28	5 740	6 888

Код	Тип	Kvs, м ³ /год	Приєднання корпусу клапана	Кількість в упаковці, шт	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Ручний запірно-вимірювальний клапан з попердньою настройкою USV-I з дренажним краном, внутрішня різь							



003Z2131	USV-I 15	1,6	Rp 1/2	(18)	PL28	1 540	1 848
003Z2132	USV-I 20	2,5	Rp 3/4	(18)	PL28	1 770	2 124
003Z2133	USV-I 25	4,0	Rp 1	(18)	PL28	2 260	2 712
003Z2134	USV-I 32	6,3	Rp 1 1/4	(12)	PL28	3 140	3 768
003Z2135	USV-I 40	10,0	Rp 1 1/2	(12)	PL28	3 790	4 548
003Z2151	USV-I 50	16,0	Rp 2	-	PL28	6 190	7 428

Код	Тип	Опис	Ду, мм	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Багатофункціональний термостатичний циркуляційний клапан MTCV						



003Z4515	MTCV	Клапан - базовая версия А	DN 15	PL28	5 470	6 564
003Z4520	MTCV	Клапан - базовая версия А	DN 20	PL28	5 880	7 056

Приладдя для MTCV








003Z1027	Арматура для відключення клапану, G1/2 x Rp 1/2 (2 шт.)			PL28	2 260	2 712
003Z1028	Арматура для відключення клапану, G3/4 x Rp 3/4 (2 шт.)			PL28	3 010	3 612



003Z2033	Термостатичний регулювальний модуль, версія А			PL28	3 360	4 032
003Z2021	Термостатичний модуль дезинфекції, версія В			PL28	1 860	2 232



003Z1023	Термометр з адаптером			PL28	1 390	1 668
-----------------	-----------------------	--	--	------	--------------	--------------

Код	Тип	Діапазон настройки (бар)	Kvs, м ³ /год	Приєднання	Кількість в упакуванні, шт	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Перепускні клапани AVDO, Tmax = 120 °C, Py = 10, кутовий, внутрішня різь									
	003L6002	AVDO 15	0,05-0,5	1,6	R 1/2	(18)	PL03	3 620	4 344
	003L6007	AVDO 20	0,05-0,5	2,3	R 3/4	(18)	PL03	3 780	4 536
	003L6012	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1/2	(18)	PL03	5 800	6 960
Перепускні клапани AVDO, Tmax = 120 °C, Py = 10, прямий, зовнішня різь									
	003L6030	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	G 1 1/4	(18)	PL03	6 070	7 284
Перепускні клапани AVDO, Tmax = 120 °C, Py = 10, прямий, з муфтою та ніпелем									
	003L6028	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1	(18)	PL03	5 910	7 092
Термостатичні змішувальні клапани TVM-W для систем опалення і ГВП									
	003Z3145	TVM-W 20	35 - 70°C	2,1	G 1	-	PL28	3 400	4 080
	003Z3146	TVM-W 25	35 - 70°C	3,3	G 1 1/4	-	PL28	3 580	4 296