



Danfoss A/S
DK-6430 Nordborg
Denmark
CVR No.: 20 16 57 15

Telephone: +45 7488 2222
Telefax: +45 7449 0949

E-mail: danfoss@danfoss.com
Homepage: www.danfoss.com

Mayo de 2025

PSH019 - 023 – 026 multi Release

Estimado cliente,

Después de que los compresores scroll Danfoss PSH030 - 034 - 039 salieran a la venta en octubre de 2024, los PSH019 - 023 - 026 estarán disponibles a partir de marzo de 2025. Tienen la misma configuración de diseño y funciones, sólo diferente tamaño.

Tenemos actualizaciones relacionadas con el catálogo y los límites de carga junto con el lanzamiento de estos nuevos modelos.

He aquí un resumen de los puntos clave:

1. PSH019 - 023 - 026 nueva versión:
 - PSH030 - 034 - 039: Disponible a partir de octubre de 2024.
 - PSH019 - 023 - 026: Disponible a partir de marzo de 2025.
2. Catálogo ampliado: todos los modelos
 - La temperatura mínima de condensación se ha ampliado de 20°C a 10°C.
 - La zona de inyección de vapor para R454B se ha ampliado a una temperatura de evaporación de 3°C con una temperatura de condensación de 68°C.
 - Se distinguen claramente las zonas de inyección de vapor (VI), inyección de líquido (WI) y sin inyección.
3. **Actualización del límite de carga:**
 - El límite de carga se ha actualizado de acuerdo con la última guía de diseño de Danfoss.
4. **Lanzamiento de la versión de paquete completo: (sólo certificado UL)**
 - Una versión de paquete completo, que incluye una placa de control y una válvula de inyección de líquido, estará disponible a partir de marzo de 2025.

La guía de aplicación se ha actualizado en consecuencia. Para más información, haz [clic aquí](#).

Saludos cordiales,
Danfoss Cooling