

Diamond Ölpumpen



		BFP 10/11	BFP 20/21	BFP 41	BFP 52	BFPM
Produktmerkmale	Druck- regulierung	 Selbstreinigendes Membranventil	 Selbstreinigendes Membranventil	 Selbstreinigendes Membranventil	 Selbstreinigendes Membranventil	 Selbstreinigendes Membranventil
	Filtertyp (Austauschzeit)	 Ringfilter	 Filterpatrone	 Filterpatrone	 Filterpatrone	 Filterpatrone
	Sicherheits- absperrrventil	 Unterstützt für BFP 11	 Unterstützt für BFP 21			
	Stufen (1 oder 2 Stufen)	 1	 1	 1	 2	 Modulierend
	Option für emissionsarme Systeme (LE / LE-S)					
	Druckmodulation					

Öldüsen Übersicht



		Stahldüse SFD	Messingdüse OD-S/OD-H
Produktmerkmale	Düsenform	 Runde Kopfform	  Konische Kopfform Runde Kopfform
	Kapazitätsbereich	 0,3-2,5 USgal/h	 0,2-35 USgal/h
	Sprühmuster	  S (Solid = Voll) H (Hollow = Hohl)	   S (Solid = Voll) Halbfest H (Hollow = Hoh)
	Sprühwinkel	45°, 60°, 70°, 80°	30°, 45°, 60°, 80°
	Optionales Antitropfventil (LE-Funktion)		✓

Ölfeuerungs Automaten Übersicht



		OBC 81	OBC 82	OBC 84	OBC 85
Produktmerkmale	Stufen (1 und 2 stufen)		 	 	 
	Kapazitätsbereich	 30 kg/h	 30 kg/h	 30 kg/h	 30 kg/h
	Nachbefüllung	✓	✓	✓	✓