

Цінник

Балансувальні клапани

Оновлення цін від 15.08.2025



ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок
- Після публікації поточного примірника попередні ціни анулюються.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Центральний офіс в Україні:

ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»

Україна, Київ 080

вул. Вікентія Хвойки 15/15/6

Телефон: **0 800 800 144**

Email: uacs@danfoss.com

Сайт: danfoss.ua

СЕРВІСНІ ПАРТНЕРИ DANFOSS

ТОВ «Акватерм Сервіс»

м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 98

063-366-11-63



aquadanfoss@gmail.com

Територія: Рівненська, Житомирська, Хмельницька та Вінницька обл.

ТзОВ «Теплосервіс-Чернівці»

м. Чернівці, вул. С. Руданського 21А

050-447-58-88



teploservice1@gmail.com

Територія: Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська та Хмельницька обл.

ТОВ «Астер-М»

м. Харків, вул. Гольдбергівська, 9

050-402-29-22



service@aster.ua

Територія: Харківська, Полтавська та Сумська обл.

ТОВ «Сахара»

м. Київ, вул. Новоконстантинівська, 1В

050-339-18-00



andriy.o@sahara.kiev.ua

Територія: Київська, Чернігівська та Черкаська обл.

ТОВ «Енерджи Еффішент Констракшн»

м. Одеса, вул. Артилерійська 3, оф. 17

095-067-13-46



eec.od.ua@gmail.com

Територія: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська обл.

ТОВ «Ін-ПРО»

м. Львів, вул. Володимира Великого, 4 оф 307

050-304-01-82



inpro.lviv@gmail.com

Територія: Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська та Волинська обл.

ТОВ «Теплоекосистеми»

м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 110а

097-774-07-22



teplocosistemy@ukr.net

Територія: Дніпропетровська, Запорізька та південь Донецької обл.

БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ

• Автоматичні балансувальні клапани ASV-P, ASV-PV	4
• Запірно-вимірювальні клапани з отвором для приєднання імпульсної трубки ASV-BD, ASV-D, ASV-M	5
• Автоматичні комбіновані балансувальні клапани AB-QM та приладдя для них	6
• Ручні балансувальні клапани MSV-S, MSV-F2, LENO™ MSV-BD, LENO™ MSV-D	7
• Ручні запірно-вимірювальні клапани USV-I	8
• Термостатичний циркуляційний клапан MTCV та приладдя для нього	8
• Перепускні клапани AVDO	9
• Термостатичні змішувальні клапани TVM-W	9



Код		Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	Діапазон настройки	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Автоматичний балансувальний клапан ASV-P з внутрішньою різью, з фіксованою настройкою 0,1 бар, із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м								
	003L7621	ASV-P 15	1,6	Rp 1/2	0,1 бар	PL28	6 110	7 332
	003L7622	ASV-P 20	2,5	Rp 3/4	0,1 бар	PL28	6 630	7 956
	003L7623	ASV-P 25	4	Rp 1	0,1 бар	PL28	8 590	10 308
	003L7624	ASV-P 32	6,3	Rp1 1/4	0,1 бар	PL28	10 710	12 852
	003L7625	ASV-P 40	10	Rp1 1/2	0,1 бар	PL28	11 990	14 388
Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV з внутрішньою різью, з діапазоном настройки з 0,05 - 0,25 бар, із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м								
	003Z5501	ASV-PV 15	1,6	Rp 1/2	0,05 - 0,25 бар	PL28	7 000	8 400
	003Z5502	ASV-PV 20	2,5	Rp 3/4	0,05 - 0,25 бар	PL28	7 510	9 012
	003Z5503	ASV-PV 25	4	Rp 1	0,05 - 0,25 бар	PL28	9 590	11 508
	003Z5504	ASV-PV 32	6,3	Rp1 1/4	0,05 - 0,25 бар	PL28	13 150	15 780
	003Z5505	ASV-PV 40	10	Rp1 1/2	0,05 - 0,25 бар	PL28	15 810	18 972
	003Z5506	ASV-PV 50	16	Rp 2	0,05 - 0,25 бар	PL28	18 030	21 636
Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV із внутрішньою різью, з настройкою 0,2-0,6 бар із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м								
	003Z5541	ASV-PV 15	1,6	Rp 1/2	0,2-0,6 бар	PL28	7 000	8 400
	003Z5542	ASV-PV 20	2,5	Rp 3/4	0,2-0,6 бар	PL28	7 510	9 012
	003Z5543	ASV-PV 25	4	Rp 1	0,2-0,6 бар	PL28	9 590	11 508
	003Z5544	ASV-PV 32	6,3	Rp1 1/4	0,2-0,6 бар	PL28	13 150	15 780
	003Z5545	ASV-PV 40	10	Rp1 1/2	0,2-0,6 бар	PL28	15 810	18 972
	003Z5546	ASV-PV 50	16	Rp 2	0,2-0,6 бар	PL28	18 750	22 500



	Код	Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	Наявність ізоляції EPS	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
	Запірно-вимірjuвальний клапан із попередньою настройкою ASV-BD із внутрішньою різзю, з двома ніпелями, дренажним краном та отвором для приєднання імпульсної трубки							
	003Z4041	ASV-BD 15	3	G 1/2	Так	PL28	3 420	4 104
	003Z4042	ASV-BD 20	6	G 3/4	Так	PL28	3 810	4 572
	003Z4043	ASV-BD 25	9,5	G 1	Так	PL28	4 290	5 148
	003Z4044	ASV-BD 32	18	G 1 1/4	Так	PL28	5 850	7 020
	003Z4045	ASV-BD 40	26	G 1 1/2	Так	PL28	7 010	8 412
	003Z4046	ASV-BD 50	40	G 2	Так	PL28	8 040	9 648
	Запірно-вимірjuвальний клапан із попередньою настройкою ASV-D із внутрішньою різзю, з двома ніпелями та отвором для приєднання імпульсної трубки							
	003Z7008	ASV-D 15	3	G 1/2	Hi	PL28	2 520	3 024
	003Z7009	ASV-D 20	6	G 3/4	Hi	PL28	2 950	3 540
	003Z7010	ASV-D 25	9,5	G 1	Hi	PL28	3 580	4 296
	003Z7011	ASV-D 32	18	G 1 1/4	Hi	PL28	4 980	5 976
	003Z7012	ASV-D 40	26	G 1 1/2	Hi	PL28	6 710	8 052
	003Z7013	ASV-D 50	40	G 2	Hi	PL28	7 580	9 096
	Запірно-вимірjuвальний клапан ASV-M із внутрішньою різзю, з двома отворами для підключення вимірjuвальних ніпелів та отвором для приєднання імпульсної трубки							
	003L7691	ASV-M 15	1,6	Rp 1/2	Так	PL28	1 720	2 064
	003L7692	ASV-M 20	2,5	Rp 3/4	Так	PL28	1 960	2 352
	003L7693	ASV-M 25	4	Rp 1	Так	PL28	2 450	2 940
	003L7694	ASV-M 32	6,3	Rp1 1/4	Так	PL28	3 430	4 116
	003L7695	ASV-M 40	10	Rp 1 1/2	Так	PL28	4 110	4 932

АВТОМАТИЧНІ КОМБІНОВАНІ БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ АВ-QM ТА ПРИЛАДДЯ ДЛЯ НИХ



Код	Тип	Приєднання корпусу клапана	Діапазон настройки	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Автоматичні комбіновані балансувальні клапани АВ-QM без вимірювальних ніпелів							
ЗОВНІШНЯ РІЗЬ							
	003Z8220	AB-QM 4.0 15LF	G 3/4 "	200 л/год	PL28	5 350	6 420
	003Z8221	AB-QM 4.0 15	G 3/4 "	650 л/год	PL28	5 350	6 420
	003Z8222	AB-QM 4.0 15HF	G 3/4 "	1200 л/год	PL28	6 110	7 332
	003Z8223	AB-QM 4.0 20	G 1 "	1100 л/год	PL28	6 710	8 052
	003Z8224	AB-QM 4.0 20HF	G 1 "	1900 л/год	PL28	7 380	8 856
ВНУТРІШНЯ РІЗЬ							
	003Z8320	AB-QM 4.0 15LF	Rp 1/2 "	200 л/год	PL28	5 350	6 420
	003Z8321	AB-QM 4.0 15	Rp 1/2 "	650 л/год	PL28	5 350	6 420
	003Z8322	AB-QM 4.0 15HF	Rp 1/2 "	1200 л/год	PL28	6 110	7 332
	003Z8323	AB-QM 4.0 20	Rp 3/4 "	1100 л/год	PL28	6 710	8 052
	003Z8324	AB-QM 4.0 20HF	Rp 3/4 "	1900 л/год	PL28	7 380	8 856
Автоматичні комбіновані балансувальні клапани АВ-QM із вимірювальними ніпелями							
ЗОВНІШНЯ РІЗЬ							
	003Z8200	AB-QM 4.0 15LF	G 3/4 "	200 л/год	PL28	6 040	7 248
	003Z8201	AB-QM 4.0 Ду15	G 3/4 "	650 л/год	PL28	6 040	7 248
	003Z8202	AB-QM 4.0 15HF	G 3/4 "	1200 л/год	PL28	6 570	7 884
	003Z8203	AB-QM 4.0 Ду20	G 1 "	1100 л/год	PL28	7 190	8 628
	003Z8204	AB-QM 4.0 20HF	G 1 "	1900 л/год	PL28	7 880	9 456
	003Z8205	AB-QM 4.0 Ду25	G 1 1/4 "	2200 л/год	PL28	9 820	11 784
	003Z8206	AB-QM 4.0 25HF	G 1 1/4 "	3800л/год	PL28	11 710	14 052
	003Z8207	AB-QM 4.0 Ду32	G 1 1/2 "	3600 л/год	PL28	14 830	17 796
	003Z8208	AB-QM 4.0 32HF	G 1 1/2 "	5000 л/год	PL28	16 370	19 644
ВНУТРІШНЯ РІЗЬ							
	003Z8300	AB-QM 4.0 15LF	Rp 1/2 "	200 л/год	PL28	6 040	7 248
	003Z8301	AB-QM 4.0 Ду15	Rp 1/2 "	650 л/год	PL28	6 040	7 248
	003Z8302	AB-QM 4.0 15HF	Rp 1/2 "	1200 л/год	PL28	6 570	7 884
	003Z8303	AB-QM 4.0 Ду20	Rp 3/4 "	1100 л/год	PL28	7 190	8 628
	003Z8304	AB-QM 4.0 20HF	Rp 3/4 "	1900 л/год	PL28	7 880	9 456
	003Z8305	AB-QM 4.0 Ду25	Rp 1 "	2200 л/год	PL28	9 820	11 784
	003Z8306	AB-QM 4.0 25HF	Rp 1 "	3800л/год	PL28	11 710	14 052
	003Z8307	AB-QM 4.0 Ду32	Rp 1 1/4 "	3600 л/год	PL28	14 830	17 796
	003Z8308	AB-QM 4.0 32HF	Rp 1 1/4 "	5000 л/год	PL28	16 370	19 644
Приладдя для клапанів АВ-QM. З'єднувальна муфта різьбова							
	003Z0231	DN 10	G 3/8 "	-	PL28	233	280
	003Z0232	DN 15	G 1/2 "	-	PL28	271	325
	003Z0233	DN 20	G 3/4 "	-	PL28	335	402
	003Z0234	DN 25	G 1 "	-	PL28	533	640
	003Z0235	DN 32	G 1 1/4 "	-	PL28	766	919
Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ		
Приладдя для клапанів АВ-QM. Патрубки приварювальні							
	003Z0226	DN 15	Патрубок приварювальний	PL28	432	518	
	003Z0227	DN 20	Патрубок приварювальний	PL28	533	640	
	003Z0228	DN 25	Патрубок приварювальний	PL28	735	882	
	003Z0229	DN 32	Патрубок приварювальний	PL28	902	1 082	
Ізоляція до АВ-QM 4.0							
	003Z7810	DN 15	EPP ізоляція до АВ-QM 4.0 DN 15	PL28	580	696	
	003Z7811	DN 20	EPP ізоляція до АВ-QM 4.0 DN 20	PL28	777	932	
	003Z7812	DN 25	EPP ізоляція до АВ-QM 4.0 DN 25	PL28	982	1 178	
	003Z7813	DN 32	EPP ізоляція до АВ-QM 4.0 DN 32	PL28	1 490	1 788	



	Код	Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Ручний запірний клапан MSV-S, внутрішня різь							
	003Z4011	MSV-S 15	3,0	Rp 1/2	PL28	1 180	1 416
	003Z4012	MSV-S 20	6,0	Rp 3/4	PL28	1 330	1 596
	003Z4013	MSV-S 25	9,5	Rp 1	PL28	1 640	1 968
	003Z4014	MSV-S 32	18,0	Rp 1 1/4	PL28	3 120	3 744
	003Z4015	MSV-S 40	26,0	Rp 1 1/2	PL28	4 640	5 568
	003Z4016	MSV-S 50	40,0	Rp 2	PL28	6 100	7 320
Ручний балансувальний клапан MSV-F2, з вимірювальними ніпелями, фланцеве з'єднання							
	003Z1061	MSV-F2 50	53,8	-	PL28	18 240	21 888
	003Z1062	MSV-F2 65	93,4	-	PL28	22 840	27 408
	003Z1063	MSV-F2 80	122,3	-	PL28	32 870	39 444
	003Z1064	MSV-F2 100	200,0	-	PL28	48 850	58 620
	003Z1065	MSV-F2 125	304,4	-	PL28	69 420	83 304
	003Z1066	MSV-F2 150	400,8	-	PL28	103 920	124 704
	003Z1140	MSV-F2 200	872,0	-	PL28	199 980	239 976
	003Z1141	MSV-F2 250	1238,0	-	PL28	289 730	347 676
	003Z1142	MSV-F2 300	1662,0	-	PL28	428 050	513 660
	003Z1143	MSV-F2 350	2359,0	-	PL28	682 910	819 492
	003Z1144	MSV-F2 400	3516	-	PL28	931 460	1 117 752
Ручний балансувальний клапан LENO™ MSV-BD, внутрішня різь							
	003Z4000	MSV-BD 15	2,5	Rp 1/2	PL28	4 050	4 860
	003Z4001	MSV-BD 15	3,0	Rp 1/2	PL28	4 050	4 860
	003Z4002	MSV-BD 20	6,6	Rp 3/4	PL28	4 570	5 484
	003Z4003	MSV-BD 25	9,5	Rp 1	PL28	5 240	6 288
	003Z4004	MSV-BD 32	18,0	Rp 1 1/4	PL28	6 990	8 388
	003Z4005	MSV-BD 40	26,0	Rp 1 1/2	PL28	8 400	10 080
	003Z4006	MSV-BD 50	40,0	Rp 2	PL28	10 270	12 324
Ручний балансувальний клапан LENO™ MSV-D, внутрішня різь							
	003Z7000	MSV-D 15 LF	2,5	Rp 1/2	PL28	3 120	3 744
	003Z7001	MSV-D 15	3,0	Rp 1/2	PL28	3 120	3 744
	003Z7002	MSV-D 20	6,0	Rp 3/4	PL28	3 630	4 356
	003Z7003	MSV-D 25	9,5	Rp 1	PL28	4 220	5 064
	003Z7004	MSV-D 32	18,0	Rp 1 1/4	PL28	6 490	7 788



Код	Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Ручний запірно-вимірювальний клапан з попердньою настройкою USV-I з дренажним краном, внутрішня різь						



003Z2131	USV-I 15	1,6	Rp 1/2	PL28	1 750	2 100
003Z2132	USV-I 20	2,5	Rp 3/4	PL28	2 010	2 412
003Z2133	USV-I 25	4,0	Rp 1	PL28	2 560	3 072
003Z2134	USV-I 32	6,3	Rp 1 1/4	PL28	3 550	4 260
003Z2135	USV-I 40	10,0	Rp 1 1/2	PL28	4 290	5 148
003Z2151	USV-I 50	16,0	Rp 2	PL28	7 000	8 400

Код	Тип	Опис	Ду, мм	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Багатофункціональний термостатичний циркуляційний клапан MTCV						



003Z4515	MTCV	Клапан - базовая версия А	DN 15	PL28	6 190	7 428
003Z4520	MTCV	Клапан - базовая версия А	DN 20	PL28	6 650	7 980

Приладдя для MTCV						
-------------------	--	--	--	--	--	--



003Z1027	Арматура для відключення клапану, G1/2 x Rp 1/2 (2 шт.)			PL28	2 560	3 072
003Z1028	Арматура для відключення клапану, G3/4 x Rp 3/4 (2 шт.)			PL28	3 410	4 092



003Z2033	Термостатичний регулювальний модуль, версія А			PL28	3 800	4 560
003Z2021	Термостатичний модуль дезинфекції, версія В			PL28	2 110	2 532
003Z1023	Термометр з адаптером			PL28	1 580	1 896



	Код	Тип	Діапазон настройки (бар)	Kvs, м³/год	Приєднання	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Перепускні клапани AVDO, Tmax = 120 °C, Py = 10, кутовий, внутрішня різь								
	003L6002	AVDO 15	0,05-0,5	1,6	R 1/2	PL03	4 100	4 920
	003L6007	AVDO 20	0,05-0,5	2,3	R 3/4	PL03	4 280	5 136
	003L6012	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1/2	PL03	6 560	7 872
Перепускні клапани AVDO, Tmax = 120 °C, Py = 10, прямий, зовнішня різь								
	003L6030	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	G 1 1/4	PL03	6 860	8 232
Перепускні клапани AVDO, Tmax = 120 °C, Py = 10, прямий, з муфтою та ніпелем								
	003L6028	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1	PL03	6 680	8 016
Термостатичні змішувальні клапани TVM-W для систем опалення і ГВП								
	003Z3145	TVM-W 20	35 - 70°C	2,1	G 1	PL28	3 850	4 620
	003Z3146	TVM-W 25	35 - 70°C	3,3	G 1 1/4	PL28	4 050	4 860