ENGINEERING TOMORROW

Bedienungsanleitung

# Danfoss *Icon*™ Display
Raumthermostat, 230 V

## Anleitung

**Danfoss *Icon*™ Display** ist ein Raumthermostat, der speziell für Fußbodenheizungssysteme entwickelt wurde. Er ist in vier verschiedenen Versionen verfügbar, um so auf allen Märkten weltweit eingesetzt werden zu können.

**Danfoss *Icon*™ Display** ist intuitiv und sehr einfach zu bedienen. Stellen Sie lediglich Ihre gewünschte Komforttemperatur ein. Dann regelt der Thermostat die Raumtemperatur entsprechend Ihren Einstellungen.

## Einschalten des Thermostats

Berühren Sie das Display zum Einschalten von **Danfoss *Icon*™ Display.**

Die aktuelle Raumtemperatur wird angezeigt. Das **Heizungssymbol** wird angezeigt, wenn der Thermostat die Heizung eingeschaltet hat.

Durch Berühren von gehen Sie zurück zur vorherigen Anzeige.

Der Bildschirm schaltet sich nach zehn Sekunden ohne Aktion aus.




## Einstellen der Temperatur

Einschalten des Thermostats.

Mit ∧ oder ∨ stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein.

Die Temperatur blinkt, um anzuzeigen, dass die Einstellung läuft.

Bestätigen Sie die Einstellungen durch Berühren von ✓.




## Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Drücken Sie ∧ und ∨ gleichzeitig 3 Sekunden lang, um die Werkseinstellungen des **Danfoss *Icon*™ Display** wiederherzustellen.

Die Anzeige schaltet zwischen dEL und ALL hin und her.

Zum Bestätigen berühren Sie ✓.


© Danfoss | FHH | 2019.10

ENGINEERING
TOMORROW

## Menüs

Schalten Sie den Thermostat ein.

Drücken Sie ↩ 3 Sekunden lang, um die Benutzermenüs ME. 1 und ME.2 zu öffnen.

Schalten Sie zwischen den einzelnen Menüs mit ∧ oder ∨ um.

Wählen Sie das Menü mit ✓.

*(Zum Öffnen der Installateurmenüs drücken Sie ME.3 und ME.4; drücken Sie dann erneut ↩ und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt).*




### ME. 1 Temperaturbegrenzung

Mit SE t und HI wird die Temperatur auf dem Display umgeschaltet. Stellen Sie die max. Temperatur mit ∧ oder ∨ ein.

Mit SE t und LO wird die Temperatur auf dem Display umgeschaltet. Stellen Sie die min. Temperatur mit ∧ oder ∨ ein.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit ✓.

*Standardtemperaturbereich: 5 bis 35 °C.*

### ME.2 Produkt-ID

Produktionscode.

***Die Menüs 3 und 4 sind nur für den Installateur relevant.***

### ME.3 Stellantriebstyp einstellen

Auswahl zwischen **Stromlos Offen** nO und **Stromlos Geschlossen** nC mit ∧ oder ∨.

Bestätigen Sie mit ✓.

### ME.4 Wärmeabgabemerkmale des Bodens einstellen

Wählen Sie **Schnell** FAS, **Mittel** ME d oder **Langsam** SLO für die Wärmeabgabe über ∧ oder ∨.

Bestätigen Sie mit ✓.

**Danfoss GmbH**
Carl-Legien-Straße 8 • 63073 Offenbach • Deutschland
Tel.: +49 69 808 85 400 • E-Mail: CS@danfoss.de • danfoss.de

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten - auch an bereits in Auftrag genommenen - vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.

© Danfoss | FHH | 2019.10

BC209986478068de-010201