ENGINEERING TOMORROW

Mode d'emploi

Danfoss *Icon*™ Display
Thermostat d'ambiance, 230 V

Introduction

Danfoss *Icon*™ Display est un thermostat d'ambiance spécialement conçu pour les systèmes de plancher chauffant. Quatre conceptions différentes sont proposées, pour s'adapter aux différents marchés à travers le monde.

Danfoss *Icon*™ Display est à la fois très intuitif et facile à utiliser. Il suffit de définir la température de confort souhaitée pour que le thermostat contrôle la température ambiante conformément à votre réglage.

Activation du thermostat

Touchez l'écran pour activer le **Danfoss *Icon*™ Display.**

La température ambiante réelle est affichée. L'icône de **chauffage** s'affiche, si le thermostat a activé le chauffage.

Touchez pour revenir à l'écran précédent.

L'écran s'éteint au bout de 10 secondes d'inactivité.



Réglage de la température

Activation du thermostat

Touchez ou pour régler la température ambiante souhaitée.

La température clignote pour indiquer que le réglage est en cours.

Confirmez votre réglage en touchant ✓.



Restauration des réglages d'usine par défaut

Appuyez simultanément sur et pendant au moins 3 secondes pour restaurer les réglages d'usine par défaut sur **Danfoss *Icon*™ Display.**

Cet affichage bascule entre dEL et ALL.

Confirmez en touchant ✓.

© Danfoss | FHH | 2016.10 | 1

Menus

Activez le thermostat.

Appuyez sur ↩ pendant 3 secondes pour ouvrir les menus utilisateur ME. 1 et ME.2.

Pour alterner les menus, utilisez ∧ ou ∨.

Choisissez un menu avec ✓.

(Pour ouvrir les menus d'installation ME.3 et ME.4, appuyez de nouveau sur ↩ pendant 3 secondes.)



ME. 1 Limitation de la température

SEt et HI permettent d'alterner la température à l'écran. Réglez la température maximale avec ∧ ou ∨.

SEt et LO permettent d'alterner la température à l'écran. Réglez la température minimale avec ∧ ou ∨.

Confirmez la sélection avec ✓.

Plage de température par défaut : 5 à 35° C.

ME.2 ID du produit

Code de fabrication.

Les menus 3 et 4 sont réservés à l'installateur

ME.3 Définition du type d'actionneur

Choisissez entre **Normalement fermé** nC ou **Normalement ouvert** nO avec ∧ ou ∨.

Confirmez avec ✓.

ME.4 Définition des caractéristiques d'émission de chaleur du plancher

Choisissez entre les caractéristiques d'émission de chauffage Rapide FAS, Moyen MEd ou Lent SLO avec ∧ ou ∨.

Confirmez avec ✓.

Danfoss Sarl
1 bis Avenue Jean d'Alembert • 78996 Elancourt Cedex
Tél Division Chauffage : 01 30 62 50 10 • Fax Division Chauffage : 01 30 62 50 08
www.chauffage.danfoss.fr

Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites. Dans un souci constant d'amélioration, Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n'affectent pas les caractéristiques déjà arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes.
Danfoss et le logotype Danfoss sont des marques de fabrique de Danfoss A/S. Tous droits réservés.