

# DEVI Connect



Make it easy  
make it DEVI



**DEVI Connect** Mit dem Zigbee-Gateway und der App lassen sich Ihre Zigbee-fähigen Geräte ganz einfach verwalten. **DEVI Connect** wurde entwickelt, damit Endbenutzer jederzeit und überall auf die wichtigsten Funktionen zugreifen können. Stellen Sie sich die App als Fernbedienung für Ihr Smart Home vor, mit der Sie von überall aus Einstellungen

anpassen und Geräte überwachen können. Das Gateway fungiert als Übersetzer und sorgt dafür, dass Ihre Geräte reibungslos mit der App kommunizieren können. Das Gateway muss lediglich an den Internetrouter des Benutzers angeschlossen werden, woraufhin es zur App hinzugefügt werden kann.

## Vorteile:

- Zigbee-Konnektivität
- Einrichtung in der App
- Plug-and-Play-Gateway
- Fern- und lokale Steuerung
- Netzteil im Lieferumfang enthalten
- Mehrsprachige App
- Durchscheinende Leuchtanzeigen für Stromversorgung und Netzwerk
- Anpassbare Zeitplanung

## Standardkonformität:

- EN 62368-1:2020
- EN 18031-1:2024
- EN 301489
- EN 55032
- EN 55035

## Konformitätssymbole:



| Typ  | Wert  |
|--|---|
| Adapter  | 100 V–240 V~ 50/60 Hz, 5 V 1 A DC                                     |
| Leistungsaufnahme / Standby  | < 5 W / < 2 W   |
| Kabelgebundene Kommunikation   | 10/100M-Ethernet-Anschluss (RJ45, LAN)                                |
| Stromversorgung  | 5 VDC (USB-C)   |
| Drahtlose Kommunikation  | Zigbee  |
| Übertragungreichweite  | Bis zu 30 m.  |
| Verschmutzungsgrad   | 2 (Hausgebrauch)  |
| Firmware-Updates   | Unterstützt Over-the-Air-Updates                                      |
| Lagertemperatur und -bedingungen   | -20 °C bis 60 °C, 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Betriebstemperaturen und -bedingungen                                    | -10 °C bis 45 °C, 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| IP-Klasse  | X0  |
| Schutzklasse   | Klasse III  |
| Übertragungsfrequenz (GHz)   | 2.405 – 2.480 GHz   |
| Sendeleistung (dBm)  | <19 dBm   |
| Farbe  | RAL9016 Polarweiß   |
| Abmessungen (H/B/T):   | 90mm x 90mm x 23mm  |
| Gewicht, Netto   | 152 g   |
| Anzahl der Benutzer, die sich zu Hause anmelden können (DEVIConnect App) | 20 Stück  |
| Anzahl der Haushalte in der App (DEVIConnect App)                        | 20 Stück  |
| Anzahl der Geräte pro DEVI Connect (Gateway)                             | 200 Einheiten   |

## Typen: DEVI Connect

| Artikelnummer. | Produktname  | Typ                              | EAN-Nr.       |
|----------------|--------------|----------------------------------|---------------|
| 140F1166       | DEVI Connect | Gateway für Zigbee-Konnektivität | 5703466253199 |

## Kompatible Produkte

| Artikelnummer. | Produktname              | Typ   | EAN-Nr.       |
|----------------|--------------------------|---|---------------|
| 140F1170       | DEVIreg™ InControl       | Anschließbarer Zigbee-Thermostat mit NTC 15 kΩ bei 25 °C, 3 m Sensor im Lieferumfang enthalten                | 5703466250419 |
| 140F1162       | DEVIreg™ Display Connect | Anschließbarer Zigbee-Thermostat Raumthermostat mit NTC 15 kΩ bei 25 °C, 3 m Sensor im Lieferumfang enthalten | 5703466250396 |

App:

