

## Kable grzejne DEVIbasic™ 20S/230 V, DEVIbasic™ 20S/400 V



<b>Opis produktu</b>	Dwustronnie zasilany kabel grzejny z ekranem ochronnym dostępny w gotowych	do układania zestawach.
<b>Zastosowanie</b>	Usuwanie śniegu/łodu ze schodów, zjazdów do garaży, ramp, podjazdów; ogrzewanie	pomieszczeń (systemy akumulacyjne); ogrzewanie kościołów, hal, magazynów.
<b>Dane techniczne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodzaj kabla ..... jednożyłowy z ekranem, o przekroju okrągłym</li> <li>• Napięcie zasilania               <ul style="list-style-type: none"> <li>» 20S/230V ..... 230 V AC</li> <li>» 20S/400V ..... 400 V AC</li> </ul> </li> <li>• Moc jednostkowa               <ul style="list-style-type: none"> <li>» 20S/230V ..... 20 W/m przy 230 V</li> <li>» 20S/400V ..... 20 W/m przy 400 V</li> </ul> </li> <li>• Średnica kabla..... 5,5 mm</li> <li>• Kabel zasilający..... 2 x 3 m (1,5 mm<sup>2</sup> + ekran)</li> <li>• Izolacja przewodów..... PEX</li> <li>• Izolacja zewnętrzna..... PVC (polichlorek winylu)</li> <li>• Ekran ..... 16 x 0,3 mm drut Cu (1 mm<sup>2</sup>)</li> <li>• Max. temperatura pracy..... 60°C (zasilany), 90°C (niezasilany)</li> <li>• Min. temperatura instalacji..... -5°C</li> <li>• Min. średnica gięcia..... 33 mm</li> <li>• Wytrzymałość na odkształcenia..... 600 N</li> <li>• Wytrzymałość na rozciąganie ..... 120 N</li> <li>• Stopień ochrony..... IP X7</li> <li>• Certyfikat..... CE, NEMKO</li> </ul>	

### Kabel grzejny DEVIbasic™ 20S/230 V



Numer katalogowy	Moc (W)	Rezystancja (Ω -5%+10%)	Długość (m)
140F0260	155	347,3	9
140F0215	260	203,5	14
140F0216	375	141,1	18
140F0217	520	101,7	26
140F0218	640	82,7	32
140F0219	800	66,1	39
140F0220	1070	49,4	53
140F0221	1260	42	63
140F0222	1465	36,1	74
140F0223	1820	29,1	91
140F0224	2215	23,9	110
140F0225*	2640	20	131
140F0226*	3170	16,7	159
140F0227*	3855	13,7	192
140F0228**	4565	11,6	228

### Kabel grzejny DEVIbasic™ 20S/400 V



Numer katalogowy	Moc (W)	Rezystancja (Ω -5%+10%)	Długość (m)
140F0229	1100	145,5	56
140F0230	1375	116,4	69
140F0231	1850	86,5	93
140F0232	2550	71,1	126
140F0233	3175	50,4	158
140F0234	3850	41,6	192
140F0235	4575	35	229

\* Kabel zasilający 2 x 3 m (1 x 2,5 mm<sup>2</sup> + ekran)

\*\* Kabel zasilający 2 x 3 m (1 x 4 mm<sup>2</sup> + ekran)