

DEVIflex™ 10T (DTIP)



DEVIflex™ 10T er en fleksibel varmekabel med høy ytelse, som samsvarer med M2-kravene i IEC 60800:2009 standarden.

Den runde profilen gjør kabelen enkel å installere i innendørs gulvkonstruksjoner.

DEVIflex™ er en fullskjermet kabel med dobbel leder og ytterkappe i rød PVC. DEVIflex™-kablene leveres med 20 års DEVIwarranty™.

Fordeler:

- Enkel installasjon
- Fleksibel kabel
- Sikker og robust
- Lang levetid
- DEVIwarranty™ 20 år

Godkjenning:

- DEVIflex™ samsvarer med IEC60800:2009
- SEMKO godkjent



Type	Verdi
Driftsspennning	220V - 240V
Konstruksjon	Rund toleder varmekabel med skjerm
Effekt	10 W/m
Maks. omgivelsestemperatur	65 °C
Kabeldimensjoner	Ø 6,9 mm
Deformasjonsstyrke	1500 N
Strekkestyrke	500 N
Lederisolasjon	PEX
Ytterkappe	PVC
Skjerm	100 % dekning, aluminiumsfolie, 0,5 mm ² skjermledning i fortinnet kobber
Kaldende	2,3 m DTCL, ER
Min. installasjonstemperatur	-5 °C
Min. bøyeradius	6 x kabeldiameter (Ø)

Typer

Elementnr.	Effekt @ 230V~	Kabellengde	Motstand	Kaldende	EAN-nr.	EL-nr
140F1215	20W	2 m	2646,0 Ohm	3G1.5 mm ²	5703466223512	1049240
140F1216	40W	4 m	1324,0 Ohm	3G1.5 mm ²	5703466223529	1049241
140F1217	60W	6 m	882,0 Ohm	3G1.5 mm ²	5703466223536	1049242
140F1218	80W	8 m	660,8 Ohm	3G1.5 mm ²	5703466223543	1049243
140F1219	100W	10 m	529,0 Ohm	3G1.5 mm ²	5703466223550	1049244
140F1407	131W	15 m	403,5 Ohm	3G1.5 mm ²	5703466227794	1049245
140F1220	205W	20 m	260,0 Ohm	3G1.5 mm ²	5703466223567	1049246
140F1408	241W	25 m	219,5 Ohm	3G1.5 mm ²	5703466227800	1049247
140F1221	290W	30 m	183,0 Ohm	3G1.5 mm ²	5703466223574	1049248
140F1409	365W	35 m	145,0 Ohm	3G1.5 mm ²	5703466227817	1049249
140F1222	390W	40 m	136,0 Ohm	3G1.5 mm ²	5703466223581	1049250
140F1223	505W	50 m	105,0 Ohm	3G1.5 mm ²	5703466223598	1049251
140F1224	600W	60 m	88,2 Ohm	3G1.5 mm ²	5703466223604	1049252
140F1225	695W	70 m	76,3 Ohm	3G1.5 mm ²	5703466223611	1049253
140F1226	790W	80 m	66,9 Ohm	3G1.5 mm ²	5703466223628	1049254
140F1227	920W	90 m	57,4 Ohm	3G1.5 mm ²	5703466223635	1049255
140F1228	990W	100 m	53,4 Ohm	3G1.5 mm ²	5703466223642	1049256
140F1229	1220W	120 m	43,4 Ohm	3G1.5 mm ²	5703466223659	1049257
140F1230	1410W	140 m	37,5 Ohm	3G1.5 mm ²	5703466223666	1049258
140F1231	1575W	160 m	33,6 Ohm	3G1.5 mm ²	5703466223673	1049259
140F1232	1760W	180 m	30,1 Ohm	3G2.5 mm ²	5703466223680	1049260
140F1233	1990W	200 m	26,6 Ohm	3G2.5 mm ²	5703466223697	1049261
140F1234	2050W	210 m	25,8 Ohm	3G2.5 mm ²	5703466223703	1049262