

DEVIflex™ 10T (Ent. DTIP-10)

DEVIflex™ 10T on lämpökaapeli, joka vastaa vaativan IEC 60800:2009 -standardin M2-vaatimuksia.



Pyöreän muodon ansiosta se on helppo asentaa moniin erilaisiin lattiarakenteisiin ja putkien saattolämmitykseen. Kaapeli on varustettu 2,3 metrin liitoskaapelilla.

DEVIflex™ on kauttaaltaan suojamaadoitettu kaksoisjohtimella varustettu kaapeli, jossa on kestävä PVC-vaippa. Huippuluokan materiaalien ja jämän rakenteen ansiosta voimme antaa DEVIflex™-kaapeleille 20 vuoden DEVIwarranty™-takuun.

Edut:

- Helppo asennus
- Pyöreä kaapeli
- Turvallinen ja jämäkkä
- Pitkä käyttöikä
- 20 vuoden DEVIwarranty™-takuu

Sovellettavat standardit:

- DEVIflex™ vastaa standardia IEC60800:2009
- Kolmannen osapuolen hyväksynnän on antanut SEMKO



Tyyppi	Arvo
Käyttöjännite	220 - 240 V
Rakenne	Pyöreä, kaksoisjohtimella varustettu, suojattu kaapeli, jossa liitoskaapeli
Teho	10 W/m
Maks. ympäristön lämpötila	65 °C
Kaapelin mitat	Ø 6,9 mm
Muodonmuutoslujuus	1 500 N
Vetolujuus	500 N
Johtimen eristys	PEX
Ulkovaippa	PVC
Verkko	100% suojamaadoitus, 0,5mm ² alumiinifolio yhdessä tina- tusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa
Liitoskaapeli	2,3 m DTCL, maadoitettu
Min. asennuslämpötila	-5 °C
Min. taivutussäde	6 x kaapelin halkaisija (Ø)

Tyytit

Tuotenro	Teho, 230 V~	Kaapelin pituus	Resistanssi	Liitoskaapeli	EAN-nro	FI SSTL nro
140F1215	20 W	2 m	2646,0 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223512	8169426
140F1216	40 W	4 m	1324,0 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223529	8169427
140F1217	60 W	6 m	882,0 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223536	8169428
140F1218	80 W	8 m	660,8 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223543	8169430
140F1219	100 W	10 m	529,0 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223550	8169429
140F1407	131 W	15 m	403,5 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466227794	8109115
140F1220	205 W	20 m	260,0 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223567	8169431
140F1408	241 W	25 m	219,5 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466227800	8109116
140F1221	290 W	30 m	183,0 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223574	8169432
140F1409	365 W	35 m	145,0 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466227817	8109117
140F1222	390 W	40 m	136,0 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223581	8169433
140F1223	505 W	50 m	105,0 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223598	8169434
140F1224	600 W	60 m	88,2 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223604	8169435
140F1225	695 W	70 m	76,3 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223611	8169436
140F1226	790 W	80 m	66,9 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223628	8169437
140F1227	920 W	90 m	57,4 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223635	8169438
140F1228	990 W	100 m	53,4 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223642	8169439
140F1229	1220 W	120 m	43,4 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223659	8169441
140F1230	1410 W	140 m	37,5 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223666	8169445
140F1231	1575 W	160 m	33,6 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223673	8172990
140F1232	1760 W	180 m	30,1 Ohm	3 x 2,5 mm ²	5703466223680	8172991
140F1233	1990 W	200 m	26,6 Ohm	3 x 2,5 mm ²	5703466223697	8172992
140F1234	2050 W	210 m	25,8 Ohm	3 x 2,5 mm ²	5703466223703	8109118