

DEVIflex™ 6T (DTIP)



DEVIflex™ 6T er en fleksibel varmekabel med høy ytelse, som samsvarer med M2-kravene i IEC 60800:2009 standarden.

Den runde profilen gjør kabelen enkel å installere i innendørs gulvkonstruksjoner.

DEVIflex™ er en fullskjermet kabel med dobbel leder og ytterkappe i rød PVC. DEVIflex™-kablene leveres med 20 års DEVIwarranty™.

Fordeler:

- Enkel installasjon
- Fleksibel kabel
- Sikker og robust
- Lang levetid
- DEVIwarranty™ 20 år

Godkjenning:

- DEVIflex™ samsvarer med IEC60800:2009
- SEMKO godkjent



Type	Verdi
Driftsspennning	220V - 240V
Konstruksjon	Rund toleder varmekabel med skjerm
Effekt	6 W/m
Maks. omgivelsestemperatur	65 °C
Kabeldimensjoner	Ø 6,9 mm
Deformasjonsstyrke	1500 N
Strekkestyrke	500 N
Lederisolasjon	PEX
Ytterkappe	PVC
Skjerm	100 % dekning, aluminiumsfolie, 0,5 mm ² skjermledning i fortinnet kobber
Kaldende	2,3 m DTCL, 3G1,5mm ² , ER
Min. installasjonstemperatur	-5 °C
Min. bøyeradius	6 x kabeldiameter (Ø)

Typer

Elementnr.	Effekt @ 230V~	Kabellengde	Motstand	EAN-nr.	EL-nr
140F1200	180 W	30 m	293,4 Ohm	5703466223369	1049220
140F1201	250 W	40 m	211,6 Ohm	5703466223376	1049221
140F1202	310 W	50 m	170,0 Ohm	5703466223383	1049222
140F1203	345 W	60 m	152,4 Ohm	5703466223390	1049223
140F1204	415 W	70 m	128,1 Ohm	5703466223406	1049224
140F1205	500 W	80 m	105,6 Ohm	5703466223413	1049225
140F1206	540 W	90 m	98,1 Ohm	5703466223420	1049226
140F1207	635 W	100 m	83,6 Ohm	5703466223437	1049227
140F1208	720 W	115 m	74,0 Ohm	5703466223444	1049228
140F1209	770 W	129 m	68,9 Ohm	5703466223451	1049229
140F1210	870 W	140 m	60,8 Ohm	5703466223468	1049230
140F1211	915 W	160 m	57,9 Ohm	5703466223475	1049231
140F1212	1095 W	180 m	48,2 Ohm	5703466223482	1049232
140F1213	1160 W	190 m	45,6 Ohm	5703466223499	1049233
140F1214	1260 W	200 m	42,0 Ohm	5703466223505	1049234