

## DEVIflex™ 6T (DTIP)



DEVIflex™ 6T — IEC 60800:2009 стандартының M2 талаптарына сай өнімділігі жоғары, иілгіш жылытқыш кабель.

Оның дөңгелек профилі ішкі еден құрылыстарының және құбырларды бақылау жүйелерінің кең ауқымын орнатуды оңай етеді. Сондай-ақ, қабырға құбырында қыздырылған кабельді кездейсоқ орнатуды болдырмауға арналған анық көрінетін, дөңгелек салқын ұшы бар.

DEVIflex™ — қызыл қатты ПВХ сыртқы қабы бар толығымен экрандалған қос өткізгіш кабель. Жоғары сапалы материалдар және мықты құрылыс бізге барлық DEVIflex™ кабельдеріне бірегей 20 жылдық DEVI™ кепілдігін беруге мүмкіндік береді.

### Артықшылықтары:

- Орнату оңай
- Иілгіш кабель
- Қауіпсіз және берік
- Ұзақ қызмет көрсету мерзімі
- DEVI™ кепілдігі 20 жыл

### Стандартты үйлесімділік:

- DEVIflex™ IEC60800:2009 стандартына сай
- Бекіткен үшінші тарап — SEMKO



Түрі	Мән
Жұмыс кернеуі	220В - 240В
Құрылысы	Дөңгелек, экранды қос өткізгіш, бір салқын ұш
Қуаты	6 Вт/м
Ең жоғары қоршаған ортаның температурасы	65° С
Кабельдің өлшемдері	Ø 6,9 мм
Деформацияға төзімділік	1500N
Тартуға төзімділік	500N
Өткізгіштің оқшаулағышы	PEX
Сыртқы қабат	ПВХ
Бейнебет	100% жабын; алюминий фольгасы; 0,5 мм <sup>2</sup> қалайыланған мыстан жасалған дренаждық сым
Салқын ұш	2,3 м DTCL, 3x1,5мм <sup>2</sup> , жерге қосылған
Ең төмен орнату температурасы	-5° С
Ең аз бұғу радиусы	6 x кабель диаметрі (Ø)

### Түрлер

Тауар коды	Қуаты @ 230В~	Кабель ұзындығы	Кедергі	EAN нөмірі
140F1200	180 Вт	30 м	293,4 Ом	5703466223369
140F1201	250 Вт	40 м	211,6 Ом	5703466223376
140F1202	310 Вт	50 м	170,0 Ом	5703466223383
140F1203	345 Вт	60 м	152,4 Ом	5703466223390
140F1204	415 Вт	70 м	128,1 Ом	5703466223406
140F1205	500 Вт	80 м	105,6 Ом	5703466223413
140F1206	540 Вт	90 м	98,1 Ом	5703466223420
140F1207	635 Вт	100 м	83,6 Ом	5703466223437
140F1208	720 Вт	115 м	74,0 Ом	5703466223444
140F1209	770 Вт	129 м	68,9 Ом	5703466223451
140F1210	870 Вт	140 м	60,8 Ом	5703466223468
140F1211	915 Вт	160 м	57,9 Ом	5703466223475
140F1212	1095 Вт	180 м	48,2 Ом	5703466223482
140F1213	1160 Вт	190 м	45,6 Ом	5703466223499
140F1214	1260 Вт	200 м	42,0 Ом	5703466223505