

DEVIflex™ 6T (DTIP)



DEVIflex™ 6T, zorlu IEC 60800:2009 standardının M2 gerekliliklerine uygun, yüksek performanslı, esnek bir elektrikli ısıtma kablosudur.

Yuvarlak profili, çok çeşitli iç mekan zemin yapısı ve boru izleme sistemi uygulamalarına monte edilmesini kolaylaştırır. Ayrıca ısıtma kablosunun yanlışlıkla duvar borusuna monte edilmesini önlemek için kolayca görülebilen bir yuvarlak soğuk uca sahiptir.

DEVIflex™, sert bir kırmızı PVC dış kılıfa sahip tam blendajlı, çift iletkenli bir kablodur. Yüksek kaliteli malzemeler ve dayanıklı bir tasarıma sahip tüm DEVIflex™ kablolarını benzeri olmayan 20 yıllık DEVIwarranty™ garantimizle sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Avantajları:

- Kolay montaj
- Esnek kablo
- Güvenli ve sağlam
- Uzun kullanım ömrü
- 20 yıllık DEVIwarranty™ garantisi

Standart uygunluğu:

- DEVIflex™, IEC60800:2009 standardına uygundur
- SEMKO tarafından üçüncü taraf



Tip	Değer
Çalışma gerilimi	220V - 240V
Yapı	Yuvarlak, blendajlı çift iletken, bir soğuk uç
Çıkış	6 W/m
Maks. ortam sıcaklığı	65°C
Kablo boyutları	Ø 6,9 mm
Bozulma dayanımı	1500 N
Çekme dayanımı	500 N
İletken izolasyonu	PEX
Dış kılıf	PVC
Blendaj	%100 kapsama; alüminyum folyo; 0,5 mm ² kalaylanmış bakır boşalım kablosu
Soğuk uç	2,3 m DTCL, 3x1,5mm ² , topraklı
Min. montaj sıcaklığı	-5°C
Min. bükme yarı çapı	6 x kablo çapı (Ø)

Tip

Parça no.	Efektif @ 230V~	Kablo uzunluğu	Direnç	EAN no.
140F1200	180 W	30 m	293,4 Ohm	5703466223369
140F1201	250 W	40 m	211,6 Ohm	5703466223376
140F1202	310 W	50 m	170,0 Ohm	5703466223383
140F1203	345 W	60 m	152,4 Ohm	5703466223390
140F1204	415 W	70 m	128,1 Ohm	5703466223406
140F1205	500 W	80 m	105,6 Ohm	5703466223413
140F1206	540 W	90 m	98,1 Ohm	5703466223420
140F1207	635 W	100 m	83,6 Ohm	5703466223437
140F1208	720 W	115 m	74,0 Ohm	5703466223444
140F1209	770 W	129 m	68,9 Ohm	5703466223451
140F1210	870 W	140 m	60,8 Ohm	5703466223468
140F1211	915 W	160 m	57,9 Ohm	5703466223475
140F1212	1095 W	180 m	48,2 Ohm	5703466223482
140F1213	1160 W	190 m	45,6 Ohm	5703466223499
140F1214	1260 W	200 m	42,0 Ohm	5703466223505