DEVIsafe™ 20T, 230V

DEVIsafe™ 20T er et højtydende og fleksibelt elektrisk varmekabel, der lever op til M2-kravene i den krævende IEC 60800:2009-standard.

Dets runde profil gør det nemt at installere i udendørsapplikationer som eksempelvis tage og tagrender eller i jordapplikationer.

DEVIsafe™ er et fuldt afskærmet dobbeltlederkabel med en holdbar, sort UV-beskyttet ydre kappe i PVC. Kvalitetsmaterialerne og den robuste konstruktion betyder, at vi med stor fornøjelse kan levere alle DEVIsafe™-kabler med vores unikke 20-års DEVIwarranty™.

Fordele:

- Nemt at installere
- Fleksibelt kabel
- Sikkert og robust
- UV-beskyttelse
- Lang levetid
- DEVIwarranty™ 20 år

Overholdelse af standard:

- DEVIsafe™ er i overensstemmelse med IEC60800:2009
- Tredjepartsgodkendelse af SEMKO

Type	Værdi
Driftsspænding	220 V - 240 V
Konstruktion	Rund dobbeltleder med afskærmning, én kold tilledning
Effekt	20 W/m
Maks. omgivelsestemperatur	65 °C
Kabelmål	Ø 6,9 mm
Deformationsstyrke	1.500 N
Trækstyrke	500 N
Lederisolering	PEX
Ydre kappe	UV-beskyttet PVC
Skærm	100 % dækning; alufolie; 0,5 mm² fortinnet kobberjordledning
Kold tilledning	2,5 m DTWC, afskærmet
Min. installationstemperatur	-5 °C
Min. bøjeradius	6 x kablets diameter (Ø)

Varianter

Varenr.	Effekt ved 230 V~	Kabellængde	Modstand	Kold tilledning	EAN-nr.	EL-nr.
140F1273	125 W	6 m	430,1 ohm	2 x 1,5 mm²	5703466224090	7235871104
140F1274	245 W	12 m	216,5 ohm	2 x 1,5 mm²	5703466224106	7235871117
140F1275	335 W	17 m	157,3 ohm	2 x 1,5 mm²	5703466224113	7235871120
140F1276	505 W	25 m	105,2 ohm	2 x 1,5 mm²	5703466224120	7235871133
140F1277	670 W	33 m	79,2 ohm	2 x 1,5 mm²	5703466224137	7235871146
140F1278	835 W	42 m	63,4 ohm	2 x 1,5 mm²	5703466224144	7235871159
140F1279	1.000 W	50 m	53,0 ohm	2 x 1,5 mm²	5703466224151	7235871162
140F1280	1.200 W	60 m	44,1 ohm	2 x 1,5 mm²	5703466224168	7235871175
140F1281	1.365 W	68 m	38,7 ohm	2 x 1,5 mm²	5703466224175	7235871188
140F1282	1.700 W	85 m	31,2 ohm	2 x 1,5 mm²	5703466224182	7235871191
140F1283	2.030 W	101 m	26,1 ohm	2 x 2,5 mm²	5703466224199	7235871201
140F1284	2.360 W	118 m	22,4 ohm	2 x 2,5 mm²	5703466224205	7235871214
140F1285	2.690 W	135 m	19,7 ohm	2 x 2,5 mm²	5703466224212	7235871227
140F1286	3.035 W	152 m	17,5 ohm	2 x 2,5 mm²	5703466224229	7235871230
140F1287	3.390 W	170 m	15,6 ohm	2 x 2,5 mm²	5703466224236	7235871243
140F1288	3.890 W	194 m	13,6 ohm	2 x 2,5 mm²	5703466224243	7235871256

Produced by Danfoss © 08/2013