

DEVIsafe™ 20T, 230V

DEVIsafe™ 20T je fleksibilni, električni grijaći kabel visoke izvedbe koji je usklađen sa zahtjevima M2 strogog standarda IEC 60800:2009.

Njegov okrugao profil čini instalaciju u vanjskim primjenama kao što su krov i oluk ili primjene na zemlji.

DEVIsafe™ je potpuno opleteni dvožilni vodljivi kabel s otpornim crnim plastičnim vanjskim omotačem sa zaštitom od UV zraka. Materijali vrhunske kvalitete i gruba konstrukcija znače da sa zadovoljstvom dajemo svim kabelima DEVIsafe™ naše jedinstveno 20-godišnje jamstvo DEVIwarranty™.



Prednosti:

- Jednostavna ugradnja
- Fleksibilni kabel
- Sigurno i otporno
- UV zaštita
- Dug vijek trajanja
- DEVIwarranty™ 20 godina.

Usklađenost sa standardom:

- DEVIsafe™ u skladu je sa standardom IEC60800:2009.
- Odobrenje treće strane od tvrtke



Vrsta	Vrijednost
Radni napon	220 V - 240 V
Konstrukcija	Okrugao, dvožilni vodič s opletom, jedan hladni vod
Izlaz	20 W/m
Maks. temperatura okoline	65 °C
Dimenzije kabela	Ø 6,9 mm
Jačina deformacije	1500 N
Vlačna čvrstoća	500 N
Izolacija vodiča	PEX
Vanjski omotač	Plastika zaštićena od UV zraka
Oplet	100% pokrivenost; aluminijska folija; 0,5 mm ² odvodna žica od kositrenog bakra
Hladni vod	2,5 m DTWC, opleteno
Min. temperatura instalacije	-5 °C
Min. radijus savijanja	6 x promjer kabela (Ø)

Vrste

Br. stavke	Učinak @ 230 V~	Duljina kabela	Otpor	Hladni vod	EAN br.
140F1273	125 W	6 m	430,1 oma	2 x 1,5 mm ²	5703466224090
140F1274	245 W	12 m	216,5 oma	2 x 1,5 mm ²	5703466224106
140F1275	335 W	17 m	157,3 oma	2 x 1,5 mm ²	5703466224113
140F1276	505 W	25 m	105,2 oma	2 x 1,5 mm ²	5703466224120
140F1277	670 W	33 m	79,2 oma	2 x 1,5 mm ²	5703466224137
140F1278	835 W	42 m	63,4 oma	2 x 1,5 mm ²	5703466224144
140F1279	1000 W	50 m	53,0 oma	2 x 1,5 mm ²	5703466224151
140F1280	1200 W	60 m	44,1 oma	2 x 1,5 mm ²	5703466224168
140F1281	1365 W	68 m	38,7 oma	2 x 1,5 mm ²	5703466224175
140F1282	1700 W	85 m	31,2 oma	2 x 1,5 mm ²	5703466224182
140F1283	2030 W	101 m	26,1 oma	2 x 2,5 mm ²	5703466224199
140F1284	2360 W	118 m	22,4 oma	2 x 2,5 mm ²	5703466224205
140F1285	2690 W	135 m	19,7 oma	2 x 2,5 mm ²	5703466224212
140F1286	3035 W	152 m	17,5 oma	2 x 2,5 mm ²	5703466224229
140F1287	3390 W	170 m	15,6 oma	2 x 2,5 mm ²	5703466224236
140F1288	3890 W	194 m	13,6 oma	2 x 2,5 mm ²	5703466224243