

## DEVIsafe™ 20T, 230V

DEVIsafe™ 20T — IEC 60800:2009 стандартының M2 талаптарына сай, өнімділігі жоғары, иілгіш электр жылытқыш кабель.



Оның дөңгелек профилі оны үйдің шатыры, суағар немесе жердегі қолданыстар сияқты сыртқы қолданыстарда орнатуды оңай етеді,.

DEVIsafe™ - қара қатты УК қорғалған ПВХ сыртқы қабығы бар, толығымен экрандалған қос өткізгішті кабель. Жоғары сапалы материалдар және мықты құрылыс бізге барлық DEVIsafe™ кабельдеріне бірегей 20 жылдық DEVI™ кепілдігін беруге мүмкіндік береді.

Артықшылықтары:	Түрі	Мән
• Орнату оңай	Жұмыс кернеуі	220В - 240В
• Иілгіш кабель	Құрылысы	Дөңгелек, экранды қос өткізгіш, бір салқын ұш
• Қауіпсіз және берік	Қуаты	20 Вт/м
• УК қорғау	Ең жоғары қоршаған ортаның температурасы	65° С
• Ұзақ қызмет көрсету мерзімі	Кабельдің өлшемдері	Ø 6,9 мм
• DEVI™ кепілдігі 20 жыл	Деформацияға төзімділік	1500N
	Тартуға төзімділік	500N
	Өткізгіштің оқшаулағышы	PEX
	Сыртқы қабат	УК қорғалған ПВХ
	Бейнебет	100% жабын; алюминий фольгасы; 0,5 мм <sup>2</sup> қалайыланған мыстан жасалған дренаждық сым
	Салқын ұш	2,5 м DTWC, экрандалған
	Ең төмен орнату температурасы	-5° С
	Ең аз бұғу радиусы	6 x кабель диаметрі (Ø)

### Артықшылықтары:

- Орнату оңай
- Иілгіш кабель
- Қауіпсіз және берік
- УК қорғау
- Ұзақ қызмет көрсету мерзімі
- DEVI™ кепілдігі 20 жыл

### Стандартты үйлесімділік:

- DEVIsafe™ IEC60800:2009 стандартына сай
- Бекіткен үшінші тарап - SEMKO



### Түрлер

Тауар коды	Қуаты @ 230В~	Кабель ұзындығы	Кедергі	Салқын ұш	EAN нөмірі
140F1273	125 Вт	6 м	430,1 Ом	2 x 1,5 мм <sup>2</sup>	5703466224090
140F1274	245 Вт	12 м	216,5 Ом	2 x 1,5 мм <sup>2</sup>	5703466224106
140F1275	335 Вт	17 м	157,3 Ом	2 x 1,5 мм <sup>2</sup>	5703466224113
140F1276	505 Вт	25 м	105,2 Ом	2 x 1,5 мм <sup>2</sup>	5703466224120
140F1277	670 Вт	33 м	79,2 Ом	2 x 1,5 мм <sup>2</sup>	5703466224137
140F1278	835 Вт	42 м	63,4 Ом	2 x 1,5 мм <sup>2</sup>	5703466224144
140F1279	1000 Вт	50 м	53,0 Ом	2 x 1,5 мм <sup>2</sup>	5703466224151
140F1280	1200 Вт	60 м	44,1 Ом	2 x 1,5 мм <sup>2</sup>	5703466224168
140F1281	1365 Вт	68 м	38,7 Ом	2 x 1,5 мм <sup>2</sup>	5703466224175
140F1282	1700 Вт	85 м	31,2 Ом	2 x 1,5 мм <sup>2</sup>	5703466224182
140F1283	2030 Вт	101 м	26,1 Ом	2 x 2,5 мм <sup>2</sup>	5703466224199
140F1284	2360 Вт	118 м	22,4 Ом	2 x 2,5 мм <sup>2</sup>	5703466224205
140F1285	2690 Вт	135 м	19,7 Ом	2 x 2,5 мм <sup>2</sup>	5703466224212
140F1286	3035 Вт	152 м	17,5 Ом	2 x 2,5 мм <sup>2</sup>	5703466224229
140F1287	3390 Вт	170 м	15,6 Ом	2 x 2,5 мм <sup>2</sup>	5703466224236
140F1288	3890 Вт	194 м	13,6 Ом	2 x 2,5 мм <sup>2</sup>	5703466224243