DEVIsafe™ 20T, 230 V

DEVIsafe™ 20T je vysoko výkonný pružný elektrický vykurovací kábel, ktorý vyhovuje požiadavkám M2 náročnej normy IEC 60800:2009.

Vďaka svojmu okrúhlemu profilu sa ľahko inštaluje v exteriérových aplikáciách, napríklad na streche a v odkvape, alebo na ochranu vonkajších plôch pred snehom a ľadom.

DEVIsafe™ je plne tienený kábel s dvomi vodičmi s odolným čiernym vonkajším puzdrom z PVC chráneným proti UV žiareniu. Vďaka materiálom špičkovej kvality a odolnej konštrukcii môžeme s radosťou dodávať všetky káble DEVIsafe™ s našou unikátnou 20-ročnou zárukou DEVIwarranty™.

Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Pružný kábel
- Bezpečný a robustný
- UV ochrana
- Dlhá životnosť
- 20-ročná záruka DEVIwarranty™

Súlad s normami:

- DEVIsafe™ je v súlade s normou IEC60800:2009
- Schválenie tretej strany od SEMKO

Typ	Hodnota
Prevádzkové napätie	220 V – 240 V
Konštrukcia	Okrúhly, dvojitý vodič s tienením, jeden studený koniec
Výstup	20 W/m
Max. teplota okolia	65 °C
Rozmery kábla	Ø 6,9 mm
Deformačná pevnosť	1 500 N
Pevnosť v ťahu	500 N
Izolácia vodiča	PEX
Vonkajšie puzdro	PVC s ochranou proti UV
Mriežka	100 % pokrytie; hliníková fólia; 0,5 mm^2 pocínovaný medený drôt
Studený koniec	2,5 m DTWC, tienené
Min. teplota pri inštalácii	-5 °C
Min. polomer ohybu	6 x priemer kábla (Ø)

Typy

Č. položky	Účinok pri 230 V~	Dĺžka kábla	Odpor	Studený koniec	Č. EAN
140F1273	125 W	6 m	430,1 ohmu	2 x 1,5 mm^2	5703466224090
140F1274	245 W	12 m	216,5 ohmu	2 x 1,5 mm^2	5703466224106
140F1275	335 W	17 m	157,3 ohmu	2 x 1,5 mm^2	5703466224113
140F1276	505 W	25 m	105,2 ohmu	2 x 1,5 mm^2	5703466224120
140F1277	670 W	33 m	79,2 ohmu	2 x 1,5 mm^2	5703466224137
140F1278	835 W	42 m	63,4 ohmu	2 x 1,5 mm^2	5703466224144
140F1279	1 000 W	50 m	53,0 ohmu	2 x 1,5 mm^2	5703466224151
140F1280	1 200 W	60 m	44,1 ohmu	2 x 1,5 mm^2	5703466224168
140F1281	1 365 W	68 m	38,7 ohmu	2 x 1,5 mm^2	5703466224175
140F1282	1 700 W	85 m	31,2 ohmu	2 x 1,5 mm^2	5703466224182
140F1283	2 030 W	101 m	26,1 ohmu	2 x 2,5 mm^2	5703466224199
140F1284	2 360 W	118 m	22,4 ohmu	2 x 2,5 mm^2	5703466224205
140F1285	2 690 W	135 m	19,7 ohmu	2 x 2,5 mm^2	5703466224212
140F1286	3 035 W	152 m	17,5 ohmu	2 x 2,5 mm^2	5703466224229
140F1287	3 390 W	170 m	15,6 ohmu	2 x 2,5 mm^2	5703466224236
140F1288	3 890 W	194 m	13,6 ohmu	2 x 2,5 mm^2	5703466224243

Produced by Danfoss © 08/2013