

Danfoss overzicht thermostaatknoppen

Danfoss standaard thermostaatknop type RA:

Deze modellen zijn bekend onder de benamingen RA 2010, RA 2510, RA 2550 en RA 2980

RA 2010: herkenbaar aan montage met inbus en een **Ø 22mm** nekdiаметer.

RA 2510: herkenbaar aan montage met zwarte click bevestiging en een **Ø 22mm** nekdiаметer.

RA 2550: herkenbaar aan montage met witte click bevestiging en een **Ø 22mm** nekdiаметer.

RA 2980: huidig model, geheel witte uitvoering, herkenbaar aan montage met click bevestiging en een **Ø 22mm** nekdiаметer.



RA 2010



RA 2510



RA 2550



RA 2980 - art.nr. 013G2980

Danfoss thermostaatknop type RA/V:

Herkenbaar aan montage met klemband en een **Ø 34mm** nekdiаметer.

Danfoss levert voor deze oudere modellen nog steeds servicemodellen.



RA/V



RA/V 2310



RA/V 2960 - art.nr. 013G2960

Danfoss thermostaatknop type RA/VL:

Herkenbaar aan montage met klemband en een **Ø 26mm** nekdiаметer.

Danfoss levert voor deze oudere modellen nog steeds servicemodellen.



RA/VL



RA/VL-N



RA/VL 2210



RA/VL 2950 - art.nr. 013G2950

Danfoss utiliteit / anti vandaal thermostaatknop type RA:

Deze modellen zijn bekend onder de benamingen RA 2020 en RA 2920

RA 2020: herkenbaar aan montage met inbus, **Ø 22mm** nekdiаметer en een zwart versterkte beschermkap aan onderzijde.

RA 2920: huidig model, geheel witte uitvoering, herkenbaar aan montage met inbus, **Ø 22mm** nekdiаметer en een versterkte beschermkap aan onderzijde.



RA 2020



RA 2920 - art.nr. 013G2920

Note: Voor alle modellen geldt dat deze met afstand voeler leverbaar zijn of zijn geweest. Alle herkenbare items gelden dan ook voor deze modellen. De typenummers eindigen in deze gevallen op een 2.