

Produktinformation | RA-N, RA-DV

# Austausch alter Thermostatventile auf **RA-N** und **RA-DV** in **kurzer Bauform**

## EN 215

Das dynamische  
Thermostatventil  
besitzt eine  
Zulassung nach  
EN 215



# Schnelle **Planung**, problemlose **Installation** und **einfache Voreinstellung**

## RA-DV dynamische Thermostatventile:

mit Voreinstellung, für Zweirohr-  
heizungsanlagen, max. Temperatur  
95°C, PN10, mit eingebautem  
Differenzdruckregler, zum  
Austausch von Herz-Ventilen.

## RA-N Thermostatventile:

mit Voreinstellung, für  
Zweirohrheizungsanlagen, max.  
Temperatur 120°C, PN10, zum  
Austausch von Herz-Ventilen.

Veraltete Thermostatventile



RA-DV dynamische  
Thermostatventile



RA-N Thermostatventile



Bestellnummer	Typ	Beschreibung	Baulänge	Anschluss	Zentrallager	Preis
						Euro
DF013G0013	RA-N 15	Eck	55 mm	1/2"	lagernd	19,80
DF013G0014		Durchgang	23 mm			
DF013G7713	RA-DV 15	Eck	55 mm	1/2"	lagernd	30,90
DF013G7714		Durchgang	23 mm			

### Danfoss Ges.m.b.H

heating.danfoss.at • +43 720 548 000 • E-Mail: CS@danfoss.at

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.