



Energiezuinig **inregelen**





Hoe maak ik de juiste keuze?

1. Kies het juiste type afsluiter:

Radiatorafsluiters			
WARRANTY 5 YEARS			
 			
Danfoss RA-N radiatorafsluiter met doorstroombegrenzing			
Danfoss RA-DV radiatorafsluiter met dynamische doorstroombegrenzing			
Kenmerken	Energiebesparing		
	Ingebouwde drukregelaar		
	Stromingsgeluid		
	Bepalen van voorinstelling	Via Danfoss Installateur app	Via Danfoss Installateur app
	Toelaatbaar radiatorvermogen/debiet*	≈ 6.500 W / 285 l/h	≈ 3.000 W / 135 l/h

*Met behulp van de gratis Installateur app kunt u de capaciteit van uw radiator bepalen

2. Kies de bediening die u wenst:

Bediening							
WARRANTY 5 YEARS							
     							
Danfoss handknop							
Danfoss RAE 5054 voordelig							
Danfoss RA-X design							
Danfoss RA2980 premium							
Danfoss Eco™ Bluetooth							
Danfoss Link™ * WIFI							
Kenmerken	Energiebesparing						
	Stabiliteit ruimtetemperatuur	ongeregeld					
	Reactiesnelheid op verandering ruimtetemperatuur	-					
	Temperatuurinstelling	- geen	+ handmatig	+ handmatig	+ handmatig	++ handmatig of via smartphone binnenshuis (max. 10m)	+++ handmatig of via smartphone binnens- en buitenshuis
	Past op	Danfoss RA-N en RA-DV	Danfoss RA-N en RA-DV	Danfoss RA-N en RA-DV	Danfoss RA-N en RA-DV	Danfoss RA-N en RA-DV	Danfoss RA-N en RA-DV

* Danfoss Link™ betreft een compleet systeem met meerdere producten en de mogelijkheid voor het regelen van vloerverwarming en uw cv-ketel