数据表

流量为 8 和 12 的 BFP 10/11 型油泵

应用

流量为 8 和 12 的 BFP 10/11 型油泵适用于最大流量为 120 l/h 的中型/大型民用燃油炉。

BFP 10/11 特点

- 轻油与煤油
- 单管或双管运行方式
- 一级
- 内置压力调节阀
- 电磁阀关断 (BFP 11)
- 环型过滤器

功能



从吸油口 (S) 将油抽入，经过过滤器 (H) 后到达齿轮副，在这里压力加大。当对 NC 阀（常闭电磁阀）通电时，阀门打开并将燃油释放至喷嘴出口。
通过压力调节阀 (T) 中的瓣膜 (D) 将压力保持在设定的数值。该数值通过调压螺丝 (P_1) 设定。
在双管系统中，多余的燃油重新回到回油口 (R) 与油箱。在单管系统中，回油口 (R)堵死，在螺丝（A）上安装旁通垫圈（马蹄形），多余的燃油在内部回流至齿轮副（如图所示）。

关断功能，电磁阀 (BFP 11)
当燃烧器停止运行时，常闭阀断电，流向喷嘴口的燃油立即被关断。
BFP 10 无电磁阀。在使用此泵的系统中，必须在喷嘴管路上安装一个单独的截止阀。

排气
在双管系统中，泵为自吸式，即：通过回油口 (R) 上的紧缩装置 (O) 进行排气。
在回油口 (R) 被堵死的单管系统中，通过喷嘴口 (E) 或压力表接口 (P) 进行手动排气。

质保
对于不按指定技术参数使用，以及用于含有磨蚀颗粒油的油泵，Danfoss 不提供任何质保服务。

注意！ 在运行 250,000 次或者使用 10 年（认证的使用寿命）后，必须更换电磁阀。

标识

BFP | **1** | **1** | **L** | **8** | **L**

- **L:** 喷嘴口在左侧
  R: 喷嘴口在右侧
- **8:** 流量 80 l/h
  12: 流量 120 l/h
- **L:** 旋转方向逆时针
  R: 旋转方向顺时针
- **0:** 无电磁阀
  1: 配备一个电磁阀
- **1:** 环型过滤器，压力调节在侧面

喷嘴流量：4.3 cSt.， 10 bar， 2800 转/分钟.

连接

示例为逆时针转向配有电磁阀的油泵。

P_1: 压力调节
S: 吸油口 G1/4
R: 回油口 G1/4
E: 喷嘴口 G1/8
P: 压力表接口 G1/8
V: 真空表接口 G1/8



注意！ 泵轴的旋转方向，喷嘴口位置以及其他连接都是正对泵轴端来确定的。

RH: 顺时针旋转
LH: 逆时针旋转



切换与过滤器更换

A: 双管运行，螺丝 S 上无旁通垫圈
B: 单管运行，螺丝 S 上有旁通垫圈
H: 过滤器



技术参数

BFP 10/11	8	12
燃油类型	标准燃油和符合 DIN V 51603-6 EL A Bio-10 的生物燃油（最大 10% FAME）	
粘度范围（在吸油口侧测量）	(1.3) 1.8 至 12.0 cSt. (mm²/s)	
过滤面积/大小	13 cm²/200 µm	
压力范围 [1]	7 至 20 bar	
出厂设置	10 ± 1 bar	
吸油口/回油口侧最大允许压力	2 bar	
转速	1400 至 3450 转/分钟	1400 至 2850 转/分钟
最大起动力矩	0.22 Nm	0.24 Nm
环境/运输温度	-20 至 +60° C	
介质温度	0 至 +60° C	
线圈能耗	9 W	
额定电压（按需提供其他电压）	230 V, 50/60 Hz	
线圈保护等级	IP 40	
轴/颈部	EN225	

[1] 1.3 cSt. 时最大 12 bar，1.8 cSt. 时最大 15 bar

喷嘴流量



工作扭矩　　功耗



尺寸



Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed.
All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.