ENGINEERING TOMORROW

Посібник користувача

Danfoss *Icon*™ Display
Кімнатний терморегулятор, 230 В

Вступ

Danfoss *Icon*™ Display — електронний терморегулятор, спеціально розроблений для гідравлічних систем опалення через підлогу. Він випускається в чотирьох варіантах дизайну, які враховують особливості різних ринків у цілому світі.

Терморегулятор **Danfoss *Icon*™ Display** є дуже простим та інтуїтивно зрозумілим в експлуатації. Установіть бажану комфортну температуру, а терморегулятор контролюватиме температуру повітря в приміщення згідно з вашими установками.

Активація терморегулятора

Торкніться дисплея, щоб активувати терморегулятор **Danfoss *Icon*™ Display.**

На дисплеї буде відображена фактична температура повітря в приміщенні. Якщо обігрів увімкнено, відображається значок **Обігріву** ≀≀≀.

Торкніться кнопки ⮌, щоб повернутись до попереднього екрана.

У випадку відсутності будь-яких дій, екран вимикається через 10 секунд.



Встановлення температури

Активація терморегулятора

Установіть бажану температуру приміщення за допомогою кнопок ^ та v.

Значення температури блимає, вказуючи на те, що відбувається налаштування.

Для підтвердження вибору натисніть √.



Відновлення заводських установок

Натисніть одночасно кнопки ^ і v та утримуйте протягом принаймні 3 секунд, щоб відновити на терморегуляторі **Danfoss *Icon*™ Display** стандартні заводські установки.

На дисплеї почергово відображається dEL та ALL.

Підтвердіть вибір кнопкою √.

ENGINEERING
TOMORROW

Меню

Активуйте терморегулятор.

Натисніть і утримуйте ↩ протягом 3 секунд, щоб відкрити меню користувача ME. 1 та ME.2.

Здійснюйте перехід між розділами меню за допомогою кнопок ^ та v.

Вибирайте меню кнопкою ✓.

(Щоб відкрити меню монтажника ME.3 та ME.4, натисніть ↩ ще раз і утримуйте протягом 3 секунд).



ME. 1 Обмеження температур

На дисплеї почергово відображаються SE t та HI та значення температури. Встановіть максимальне значення температури за допомогою кнопок ^ та v.

На дисплеї почергово відображаються SE t та LO та значення температури. Встановіть мінімальне значення температури за допомогою кнопок ^ та v.

Для підтвердження вибору натисніть ✓.

Стандартний діапазон температур: від 5 до 35° C.

ME.2 № виробу

Код виробу.

Меню 3 та 4 необхідне лише для монтажника

ME.3 Вибір типу приводу

Виберіть тип **Нормально закритий** NC або **Нормально відкритий** NO за допомогою кнопок ^ та v.

Підтверджуйте вибір кнопкою ✓.

ME.4 Встановлення характеристик тепловіддачі підлоги

Виберіть Швидка FAS, Середня MEd або Повільна SLO віддача тепла, за допомогою кнопок ^ та v.

Підтверджуйте вибір кнопкою ✓.

Данфосс Т.о.в.
04136, Київ-136, а/с 62 • вул. Північно-Сирецька, 3
Тел.: (044) 434-9544, 434-8832 • Факс: (044) 434-9533
Єл. пошта: ua_heating@danfoss.com

Компанія Danfoss не може прийняти на себе відповідальність за можливі помилки в каталогах, проспектах та інших друкованих матеріалах. Компанія Danfoss зберігає за собою право без повідомлення вносити зміни в свої вироби. Це стосується також до вже замовлених виробів, при умові, що такі зміни не потягнуть за собою необхідні зміни у вже погоджених специфікаціях. Усі товарні знаки в цьому матеріал є власністю відповідних компаній.
Danfoss та логотип Danfoss є товарними знаками компанії Danfoss A/S. Усі права захищені.